

BTA-801

Adapter für die Befestigung eines tragbaren Tuners



Overview

- Ermöglicht die Befestigung eines WRR-855A/855B auf einem professionellen Sony-Camcorder
- Liefert Gleichstrom vom Camcorder zum WRR-855A/855B über einen integrierten DC/DC-Wandler

Specifications

Audio

Analoger Ausgang: XLR-3-11C (1 x)

Allgemeines

Betriebsspannung 10 bis 17 V DC (12 V Nennspannung)

Leistungsaufnahme 200 mA DC oder weniger (bei DC 7 V)

Betriebstemperatur 32°F bis 122°F
0°C bis 50°C

Temperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen *[1]	ϕ 88 × 142,5 × 31,5 mm (B x H x T) (einschließlich hervorstehende Teile) ϕ 3 1/2 x 5 5/8 x 1 1/4" (B x H x T) (einschließlich hervorstehende Teile)
Gewicht	Ca. 6,3 Ca. 180 g
Mitgeliefertes Zubehör	Bedienungsanleitung (1) DC-Netzkabel (1) Betacam-Befestigungskit (1 Satz) Halter (1) Halterung (1) Linsenkopfschrauben (6 x M4) (2)

Hinweise

Hinweis	*[1] Bei den Maßen handelt es sich um ungefähre Werte.
---------	--

Gallery

