

CA-FB70

Glasfaseradapter für Camcorder
HXC-D70 und PMW-
320/350/400/500



Overview

Ermöglicht eine Glasfaserverbindung zur Kamerasteuerungseinheit (CCU) HXCU-FB70

Der Glasfaseradapter CA-FB70 für die Studiokamera HXC-D70 und die Camcorder PMW-320/350/400/500 ermöglicht eine Glasfaserverbindung zur Kamerabasisstation (CCU) HXCU-FB70. Mit der CCU können die Studiokamera HXC-D70 und die Camcorder PMW-320/350/400/500 aus einer Entfernung von bis zu 250 Metern bedient werden. Die Steuerungsfunktionen umfassen die Stromversorgung und die Signale Tally, Intercom, Video Return und Prompter.

Bei einer Konfiguration des CA-FB70 oder CA-TX70 mit PMW-500 ist CBK-HD02 erforderlich.

Bei einer Konfiguration des CA-FB70 oder CA-TX70 mit PMW-400/350/320 ist CBK-CE01 erforderlich.

Kompatibel mit HXCU-FB70

Der CA-FB70 und die Gasfaser-CCU HXCU-FB70 arbeiten nahtlos zusammen. Front-Bedienpanel serienmäßig am HXCU-FB70 montiert.

Features

Glasfaserverbindung

Die CA-FB70 ist auf optimale Bildqualität und unkomplizierte Integration ausgelegt. Das Glasfaserkabel überbrückt Entfernungen von bis zu 250 m und übernimmt zusätzlich die Stromversorgung. Bei einem Glasfaserkabel im Einzelmodus und lokaler Stromversorgung sind Entfernungen von bis zu 10 km möglich.

Eine Verbindung, alle Signale

Die CA-FB70 zeichnet sich durch flexible Integrationsfunktionen aus und bietet die Möglichkeit, eine Vielzahl von Signalen (Tally, Intercom, Return Video und Prompter) im Full-HD-Betrieb zu übertragen. Mit dem LEMO-Glasfaseranschluss HKC-LC01 können optional auch LEMO-Anschlüsse mit der CA-FB70/HXCE-FB70 verwendet werden.

Mehr Flexibilität durch Anbindung an HXCU-FB70 und HXCE-FB70

Der CA-FB70 bietet eine nahtlose Anbindung an die Glasfaser-CCU HXCU-FB70 und die Spannungsversorgungserweiterung HXCE-FB70, wenn der an die Kamera HXC-D70 oder PMW-320/350/400/500 angeschlossene Adapter CA-FB70 eine Spannungsversorgung erfordert, oder zur Signalübertragung über große Entfernungen zwischen dem CA-FB70 und der HXCU-FB70.

Related
products



HXCU- FB70

Glasfaser-CCU für
Adapter CA-FB70 zur
Anbindung der
Kamera HXC-P70,
HXC-D70 und der
Camcordermodelle

PMW-320/350/400/500

Gallery

