

CA-TX70

Der digitale Triax-Adapter für die HXC-D70



Overview

Für eine digitale Triaxverbindung zur Kamerabasisstation HXCU-TX70

Der digitale Triax-Adapter CA-TX70 für die Studiokamera HXC-D70 ermöglicht die Verbindung mit der digitalen Triax-Kamerabasisstation (CCU) HXCU-TX70. Mit der CCU kann die HXC-D70 aus einer Entfernung von bis 1200 m mit einem 14,5-mm-Kabel und aus einer Entfernung von bis zu 600 m mit einem 8,5-mm-Kabel gesteuert werden. Die Steuerungsfunktionen umfassen die Stromversorgung und die Signale Tally, Intercom, Video Return und Prompter.

Kann mit HXCU-TX70 betrieben werden

Der CA-TX70 und die digitale Triax-Kamerabasisstation (CCU) HXCU-TX70 arbeiten nahtlos zusammen. Das optionale Front-Bedienpanel HKCU-FP2 kann an der HXCU-TX70 angebracht werden.

Features

Digitale Triaxverbindung

Der CA-TX70 ist auf optimale Bildqualität und unkomplizierte Integration der HXC-D70 ausgelegt. Die Verbindung erfolgt über eine herkömmliche Triax-Infrastruktur, bei der die Entfernung bei einem 14,5-mm-Kabel bis zu 1200 m und bei einem 8,5-mm-Kabel bis zu 600 m betragen kann.

Eine Verbindung, alle Signale

Der CA-TX70 zeichnet sich durch flexible Integrationsfunktionen aus und bietet die Möglichkeit, eine Vielzahl von Signalen (Tally, Intercom, Return Video und Prompter) im Full HD-Betrieb zu übertragen.

Related
products



HXC-FB80

HD-Farb-
Studiokamera mit drei
2/3" Exmor™-CMOS-
Sensoren

Gallery

