

## CAC-6

Fern-Ein-/Ausschaltung über  
den Return-Videoausgang



### Overview

#### **Ein-/Ausschaltung der Produktionskamera über das Headset-Mikrofon**

Der Return Video Selector CAC-6 ermöglicht, die Kamera über das Headset-Mikrofon ein- und auszuschalten.

#### **Über Mikrofon betrieben**

Kamera ein- und ausschalten.

### Features

#### **Über Mikrofon betrieben**

Kamera ein- und ausschalten.

## Gallery

