

CBK-DL1

USB-Erweiterungsadapter für
Schulter- und Handcamcorder



Overview

Der USB-Schnittstellen-Erweiterungsadapter CBK-DL1 mit 12-V-DC-Ein- und Ausgang kann über Camcorder oder andere externe Quellen betrieben werden. Er stellt zusätzliche Netzwerkfunktionen bereit, da die Anzahl der USB-Anschlüsse für passende Kameras verdoppelt wird. Zu den Netzwerkfunktionen gehören Dual-Link QoS-Streaming* und FTP-Übertragung** über Content Browser Mobile und mehr.

* Um die Dual-Link-Funktion für Mobilgeräte mit XDCAM air zu verwenden, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Sony, um eine optionale Lizenz zu erhalten. In Ländern, in denen XDCAM air nicht verfügbar ist, kann mit einer optionalen Lizenz direkt auf die Netzwerkempfängerstationen PWS-100RX1, PWS-110RX1 und PWS-110RX1A vor Ort gestreamt werden.

** Die FTP-Übertragung nutzt eine einzelne Mobilfunkverbindung.

Bitte beachten Sie, dass der CBK-DL1 kein Funkmodem oder USB-WLAN-Modul enthält. Für die Datenkommunikation ist ein Vertrag mit einem Internetanbieter erforderlich. Um mehr über empfohlene Funkmodems zu erfahren, wenden Sie sich an einen Sony Ansprechpartner.

Empfohlene kompatible Camcorder sind der PXW-X500, PXW-X400, PXW-Z450, PXW-Z190 und der PXW-Z280.

Der CBK-DL1 kann mit den optionalen Netzwerkadaptern CBK-

WA100 und CBK-WA101 verwendet werden, die mit anderen Schulter-Camcordern von Sony wie dem PMW-400, PXW-X320, PDW-850, PDW-700, PDW-F800, PDW-680, PMW-500, PMW-350 und dem PMW-320 kompatibel sind. Der CBK-DL1 wird mit einer Halterung für Schulter-Camcorder geliefert. Sie müssen kein Montagezubehör erwerben.

Handcamcorder wie der PXW-Z280, PXW-Z190 und der PXW-X200 benötigen PROTECH-Montagehalterungen von Drittanbietern, um mit dem CBK-DL1 kompatibel zu sein. Darüber hinaus wird für den PXW-Z190 ein optionaler Netzwerklizenzschlüssel CBKZ-SLNW1 zur Aktivierung der Netzwerkfunktionen benötigt.

Specifications

Allgemeines

Versorgungsspannung	11 V bis 17 V DC
---------------------	------------------

Leistungsaufnahme	Ca. 1,3 W
-------------------	-----------

Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
--------------------	----------------

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 % bis 90 %
------------------------------	---------------

Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C
-----------------	-------------------

Abmessungen (Breite/Höhe/Tiefe, ohne hervorstehende Teile)	96 x 133 x 48 mm
---------------------------------------------------------------------	------------------

Gewicht ca.	180 g
-------------	-------

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten.

Related products



CBK- WA100

WLAN-Adapter für
Camcorder und Decks
[Mobiles Netzwerk
3G/4G/LTE/WLAN]



CBK- WA101

WLAN-Adapter für die
PMW-400 und die
PXW-X320 [Mobiles
Netzwerk
3G/4G/LTE/WLAN]



PWS- 110RX1A

RX-Netzwerkstation

Gallery

