

## CBK-FS7BK

Upgrade-Kit für die elektronische Berichterstattung (ENG) für PXW-FS7 und PXW-FS7 II



### Overview

Das Upgrade-Kit CBK-FS7BK passt die innovativen Camcorder PXW-FS7 und PXW-FS7M2 von Sony für den Schulterdreh an, der in der elektronischen Berichterstattung (ENG) häufig Anwendung findet, zum Beispiel in Interviews und Dokumentationen.

Diese Komplettlösung verbessert die FS7-Serie für den ENG-Einsatz mit einer optimierten Ergonomie, integriertem kabellosem Audio und leistungsstarken Netzwerkfähigkeiten für eine nahtlose Integration in drahtlose Workflows der nächsten Generation wie XDCAM Air. Es handelt sich um eine überzeugende Alternative, um mehrere Komponenten von Drittanbietern hinzuzufügen und dabei zusätzliche Verkabelung zu vermeiden sowie eine hervorragende Balance der Kamera aufrechtzuerhalten

### Features

#### **Erweiterungseinheit mit kabellosem Audio und erweiterter Netzwerkfähigkeit**

Die Erweiterungseinheit ist ideal für Außeneinsätze zur Nachrichtenproduktion. Sie stellt einen Steckplatz für einen Audio-Funkempfänger für Kompatibilität mit Empfängern wie zum Beispiel aus der DWR- und URX-Serie bereit. Integrierte Vernetzung ermöglicht Streaming und Datenübertragung über WLAN oder 4G/LTE-Verbindung. QoS-Streaming mit Dual-Link-Verbindung verbessert die Bildqualität und -stabilität über

Multiplexing von zwei Mobilfunknetzen.

## **Zusätzliche Vernetzungsmöglichkeiten und längere Aufnahmezeit**

Flexibilität mit Schnittstellen für Genlock/Timecode wird für den Einsatz mehrerer Kameras und RAW-Ausgabe bis zu 240 Bilder/s erhöht. Die Aufnahmezeit wird durch Kompatibilität mit Akkus der Serien BP-GL und BP-FL von Sony verlängert.

## **Bewährtes Sucherdesign**

Der kompakte, robuste Sucher verfügt über das gleiche Design und die gleichen Komponenten wie die Schulter-Camcorder von Sony für eine hervorragende Sichtbarkeit und einen zuverlässigen Betrieb.

## **Optimierte Gewichtsverteilung für stabile Aufnahmen**

Die Schulterplatte verfügt über einen neuen Schiebemechanismus mit breitem Einstellbereich, der eine optimale Gewichtsverteilung mit verschiedenen E-Mount- und B4-Objektiven gewährleistet.

## **Optionaler B4-Objektivadapter**

Mit dem optionalen Befestigungsadapter LA-EB1 (separat erhältlich) können B4-Objektive an der FS7 und der FS7 II angebracht werden. Außerdem werden Aufnahmen mit hohen Zoomfaktoren und einer großen Tiefenschärfe ermöglicht, wie dies in der Nachrichtenproduktion häufig erforderlich ist. Sendeanstalten und Verleihfirmen können so die Verwendung ihrer B4- und E-Mount-Objektive maximieren, sodass Bildaufnahmen sowohl mit einer hohen oder niedrigen Tiefenschärfe mit nur einer Kamera möglich sind.

Related  
products



## **LA-EB1**

B4-Objektivadapter  
für PXW-FX9, -FS7 und  
-FS7II

## Gallery

