

## CBK-VF02

3,5“-Farb-LCD-HD-Sucher für die  
PXW-X500



### Overview

3,5“-Farb-LCD-HD-Sucher für Kameras mit einer rechteckigen 26-poligen Sucherschnittstelle. Die entsprechenden Kameras geben das QHD-Signal mit höherer Auflösung an diesen Sucher aus. Kameramänner/-frauen können die LCD-Anzeige direkt sehen, da die optische Lupe und die Ellbogenteile hochgeklappt werden können.

### **3,5“-Farb-LCD-QHD-Sucher Mit 26-poliger Sucherschnittstelle**

### Specifications

#### Allgemeines

Betriebsspannung	10,5 bis 17,0 V DC (Speisung aus der Kamera)
Leistungsaufnahme	2,0 W
Betriebstemperatur	0° C bis 40° C
Lagertemperatur	-20° C bis 60 °C
Gewicht	ca. 680 g

Außenabmessungen: 201 mm (8 Zoll) x 255 mm (10 1/8 Zoll) x 60 mm (2 3/8 Zoll)  
89 mm (3 5/8 Zoll)

---

Abmessungen des  
transflectiven 3,5-Zoll-  
Farb-TFT-LCD-  
Bildanzeigebereichs 76,8 × 43,2 mm (3 1/8 × 1 3/4 Zoll)  
(H/V, 16:9 Bildseitenverhältnis)

---

## Leistung

Helligkeit 200 cd/m<sup>2</sup> (Standard) (wenn das Okular angebracht ist)

---

Auflösung 500 Zeilen oder mehr

---

Farbtemperatur 6500 K (Standard)

---

## Anschluss

Anschluss Rechteckiger 26-poliger Stecker

---

## Mitgeliefertes Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör Benutzerhandbuch(1 x)

---

## Optionales Zubehör

Sucherrotationsmontage: BKW-

Optionales Zubehör 401

---

## Kompatible Produkte

Kompatible Produkte

PXW-X500, PMW-500, HXC-D70 –  
Hinweis: Bei Verwendung des Suchers mit der PMW-500 muss die Firmware-Version auf dem Camcorder 1.10 oder höher betragen. Bei Verwendung des Suchers mit der HXC-D70 muss die Firmware-Version auf dem Camcorder 1.21 oder höher betragen.

---

## Hinweise

Hinweise

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

---

Related products



### **BKW-401**

Sucher-  
Schwenkhalterung

## Gallery

