

ECM-322BMP

Elektret-Kondensator-
Ohrmikrofon



Overview

Das Ohrmikrofon ECM-322BMP ist für eine Vielzahl von Multimedia-Präsentationsanwendungen geeignet, angefangen von Seminaren und Konferenzen bis hin zu Vorlesungen und Workshops.

Dieses Produkt wird mit einem PrimeSupport-Vertrag geliefert, mit dem Sie technische Unterstützung durch unsere Helpline und schnelle, unkomplizierte Reparaturleistungen in Anspruch nehmen können. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Produkt durch Sony geschützt ist.

Features

Optimale Tonaufnahme

Dank der omnidirektionalen Mikrofonkapsel des Ohrmikrofons ECM-322BMP werden Rausch- und Windgeräusche reduziert. Überdies ermöglicht es Sprachaufnahmen mit einer hohen Empfindlichkeit von -43 dB (7,1 mV) (*1) unabhängig vom Standort des Sprechers. (*1) 0 dB = 1 V/Pa, bei 1 kHz

Ohrclip-Halterung

Mit seiner bequemen Ohrclip-Halterung kann das ECM-322BMP vom Benutzer entweder am linken oder rechten Ohr getragen werden.

Einstellbare Mikrofonposition

Der dünne, bewegliche Mikrofonbügel des ECM-322BMP ermöglicht eine perfekte Positionierung des Mikrofons.

Sicherer, bequemer Sitz

Der weiche, flexible Ohrhaken des ECM-322BMP erhöht den Tragekomfort und auch bei langen Präsentationen sitzt das Mikrofon sicher und am richtigen Ort.

Kompaktes, leichtes Design

Das ECM-322BMP wurde als kompaktes, ultraleichtes Ohrmikrofon mit einem Gewicht von nur 15 g (*2) konzipiert. (*2) Ohne Kabel

Inklusive 3-poligem Mini-Stecker mit Sicherungsmechanismus

Im Lieferumfang enthalten ist ein 3-poliger Mini-Stecker mit Sicherungsmechanismus für den Anschluss an den Taschensender der UWP-Serie.

Specifications

Allgemeine Daten

Kapsel	Elektret-Kondensator
Frequenzgang	70 Hz bis 15 kHz
Richtwirkung	Omnidirektional
Empfindlichkeit (0 dB = 1 V/Pa, bei 1 kHz)	-43 dB (7,1 mV) \pm 3 dB
Ausgangsimpedanz bei 1 kHz	1,8 kOhm \pm 30 % (unsymmetrisch)

Max. Schalldruck des Eingangssignals (0 dB SPL = 2E - 5 Pa) 110,2 dB SPL

Anschluss 3-poliger Mini-Stecker

Kabellänge 1,4 m

Abmessungen 3 mm (Durchmesser) x 140 mm

Gewicht 15 g ohne Kabel

Mitgeliefertes Zubehör

Bedienungsanleitung
(1) Tragetasche (1)

Related products



UWP-D11

UWP-D-Funkmikrofonpaket mit Funksender von Sony



UWP-D12

UWP-D-Set mit tragbarem Mikrofon



UWP-D16

UWP-D-Funkmikrofonset mit Taschensender und XLR-Anstecksender

Gallery

