

FWD-32W800

32" BRAVIA HD Professional
Display



Overview

Das professionelle Display für den geschäftlichen Einsatz

Präsentieren Sie mit dem BRAVIA Professional Display FWD-32W800 ein klares, professionelles Bild. Die gestochen scharfe HD Ready-Bildqualität und ein zuverlässiger Betrieb sorgen dafür, dass Sie Ihre Botschaft eindrucksvoll vermitteln können.

Noch mehr Sicherheit verschafft unsere Garantie über 3 Jahre mit Reparatur oder bei Bedarf mit erweitertem Austauschservice durch einen lokalen Partner und das, wenn möglich, vor Ort. Sie können den Support auch um zwei weitere Jahre verlängern.

Features

Feinere, klarere Details erkennen

Die BRAVIA X-Reality™ PRO-Bildverarbeitung analysiert jedes Einzelbild und gleicht Szenen mit unserer speziellen Bilddatenbank ab, um die Bilddetails zu optimieren und das Rauschen zu reduzieren.

BRAVIA bietet Ihnen zudem Bilder und Videos in lebensechter detailreicher HDR-Auflösung. Es kann eine Vielzahl von HDR-Formaten verarbeitet werden, darunter HDR10 und Hybrid Log-Gamma.

Flexible Befestigung und Installation

BRAVIA Professional Displays bieten flexible Montagemöglichkeiten mit einer Standard-VESA-Halterung für die einfache Integration in verschiedenste Umgebungen.

Noch mehr beruhigende Sicherheit

Zudem gibt es unsere 3-jährige Garantie mit Reparatur oder bei Bedarf mit erweitertem Austauschservice durch einen lokalen Partner und das, wenn möglich, vor Ort. Sie können den Support auch um zwei weitere Jahre verlängern.

Specifications

Display-Funktionen

Helligkeit (cd/m ²)	380
Kontrastverhältnis	1200:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit (ms)	8
Panel	IPS
Art der Hintergrundverdunkelung	Frame Dimming
Displaytyp	LCD

Technische Daten

Bildschirmgröße für WEB

(Diagonal, cm, Ganzzahl oder 1. Dezimalstelle)	80,0 cm
Hintergrundbeleuchtung	Direct LED
Displayauflösung (H x V, Pixel)	1366 x 768
Bildschirmgröße (Zoll, diagonal gemessen)	32" (31,5")
Betrachtungswinkel (rechts/links)	178 (89/89) Grad
Betrachtungswinkel (oben/unten)	178 (89/89) Grad
Display-Auflösung	WXGA
Seitenverhältnis	16:9

Professionelle Funktionen

Automatische Aktivierung über HDMI	Nein
Kompatibel mit TDM Digital Signage/TEOS-Lösungen	Nein
Betriebssystem	Android 10

Integrierter Speicher (GB)	8 GB
----------------------------	------

Anzeigesystem

TV-System (digital terrestrisch)	DVB-T/T2
----------------------------------	----------

TV-System (digitales Kabel)	DVB-C
-----------------------------	-------

TV-System (digitales Sat)	DVB-S/S2
---------------------------	----------

Anzahl der Tuner (terrestrisch/Kabel)	1(Digital/Analog)
---------------------------------------	-------------------

Anzahl der Tuner (Sat)	1
------------------------	---

Netzwerk-Funktionen

Apple AirPlay	Nein
---------------	------

WiFi Direct	Nein
-------------	------

Wi-Fi Certified	Ja
-----------------	----

Chromecast built-in	Ja
---------------------	----

Internetbrowser	iWedia (nur HbbTV)
-----------------	--------------------

W-LAN	Integriert
-------	------------

Weitere Funktionen

Codecs für USB-Wiedergabe	VP9/H.265/MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/XviD/Sore H.263/H.263/H.264/AVS/AVS+/WMV3/VC1/Motion JPEG/VP8/RV30/RV40
---------------------------	--

HDMI-CEC	Nein
----------	------

Elektronisches Handbuch	Ja
-------------------------	----

Bildschirmuhr	Ja
---------------	----

Standby-Timer	Ja
---------------	----

Ein/Aus-Timer	Ja
---------------	----

Anzeigesprache	ALB, MAY, BUL, CAT, DEU, HRV, CZE, DAN, DUT, ENG, EST, FIN, FRA, GLE, GLG, DRE, HEB, HUN, IND, ITA, K, MAC, LAV, LIT, NOB, POL, POR, RON, VIE, RUS, SRP, SLV, SPA, SWE, THA, TUR, UKR, zh_CN, zh_TW, VIE
----------------	---

Steuerungsspezifikationen

IP Steuerung	Nein
--------------	------

Pro-Modus	Nein
-----------	------

Ein- und Ausgänge

1080P (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,

HDMI-Signal	1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i
HDCP	HDCP1.4
Eingang für Netzteil	Hinten
HF-Eingänge (Antenne/Kabel)	1 (unten)
ZF-Eingänge (Satellit)	Nein
Eingang für Composite-Video	Nein
HDMI Eingänge (insgesamt)	3 (1 seitlich, 2 unten)
Digitaler Audio- Ausgang	1 (unten)
Audio-/Videoausgänge	Nein
Kopfhörer-Ausgang	1 (seitlich)
Ethernet-Eingänge	1 (unten)
PCMCIA-Steckplatz	1 (seitlich)

Audiospezifikationen

Lautsprecherausrüstung Down Firing

Ausgangsleistung für Audio	5 W + 5 W
Digitales Audioausgangsformat (optisch)	PCM/Dolby Digital Plus/Dolby Digital
HDMI-Audiorückkanal (ARC)	Ja (ARC)
HDMI-Eingang Audioformat	Lineares Doppel-Kanal-PCM: 32/44,1/48 kHz 16/20/24 Bit, Dolby Audio
ARC-Ausgabeformat	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM

Videospezifikationen

Breitwandmodus	Automatisch, Vollformat, Breitbild, Superzoom, Unskaliert, 4:3, Filmerweiterung 14:9, Filmerweiterung 16:9 Vollformat, Superzoom, Unskaliert
4:3 Standard	Nein
Videoverarbeitung	Nein
Bewegungsoptimierung	Nein
4K Prozessor	BRAVIA ENGINE

Kompatibilität mit HDR (High Dynamic Range)	Ja (HDR10, HLG)
---	-----------------

Bildwiederholrate des Panels (Hertz nativ)	50 Hz
--	-------

Dynamic Contrast Enhancer	Ja
---------------------------	----

Designelemente

Standfußfarbe	Schwarz
---------------	---------

Rahmendesign	Schmaler Rahmen
--------------	-----------------

Kabelmanagement	Nein
-----------------	------

Rahmenfarbe	Schwarz
-------------	---------

Standfuß-Design	Schlanker Standfuß
-----------------	--------------------

Entspricht VESA®-Lochabstand	Ja
------------------------------	----

VESA® Lochabstand (B x H)	10,0 x 20,0 cm
---------------------------	----------------

Umweltfreundlich und energiesparend

Leistungsaufnahme im Ein-Modus 1000 h SDR (neu lot5)	32 kWh/1000 h
--	---------------

Maximales Leuchtverhältnis für EU	74 %
Quecksilbergehalt (mg)	0,0
Betriebsspannung (Frequenz)	50 Hz
Nennstromverbrauch	60 W
Leistungsaufnahme (im Standby-Modus)	0,50 W
Betriebsspannung	220 V–240 V AC
Stromverbrauch (im Netzwerk-Standby)	2,00 W (WLAN)/2,00 W (LAN)/1,0 W (Bluetooth)
Stromsparmmodus/Hintergrundbeleuchtung aus	Ja

Abmessungen

Nur Display (B x H x T) Ca. 73,3 x 44,2 x 7,8 cm

Display mit Standfuß
(B x H x T) Ca. 73,3 x 46,8 x 18,9 cm

Verpackung (B x H x T) Ca. 80,1 x 51,6 x 14,2 cm

Gewichte (ca.)

Nur Display Ca. 4,9 kg

Display mit Standfuß Ca. 5,0 kg

Verpackung (Brutto) Ca. 7 kg

Mitgeliefertes Zubehör

Fernbedienung per Sprachsteuerung RMF-TX520E

Batterien LR03

Netzkabelspezifikationen (C7) (EUROPA2) (2-polig) (Gerade)

Bedienungsanleitung GB, FR, DE, NL, ES, PT, IT, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, RO, BG, GR, TR

Schnellkonfiguration/CUE (GA) zur Ergänzung GB, FR, DE, NL, ES, PT, IT, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, RO, BG, GR, TR

Tischstandfuß Separat (mit Montage)

Optionales Zubehör

Wandhalterung SU-WL450 (Eingeschränkter Zugang zum Anschluss, siehe Produktseite für SU-WL450)

PrimeSupport

Inklusive PrimeSupport	3 Jahre Garantie mit Reparatur oder bei Bedarf mit erweitertem Austauschservice durch einen lokalen Partner und das, wenn möglich, vor Ort.
------------------------	---

Optionale PrimeSupport-Verlängerungen	Optionale Support-Verlängerung um 2 Jahre verfügbar: PSP.FWD32W800.2X
---------------------------------------	--

Gallery



