

FWD-32WE615/T

32“-HD Ready-LED-BRAVIA
Professional Display



Overview

Display für den geschäftlichen Einsatz

Präsentieren Sie ein klares, professionelles Bild mit dem 32“-BRAVIA Professional Display FWD-32WE615/T. Die gestochen scharfe HD Ready-Bildqualität, erweiterte Steuermöglichkeiten und ein zuverlässiger Betrieb sorgen dafür, dass Sie Ihre Botschaft eindrucksvoll vermitteln können.

Durch erweiterte Steuermöglichkeiten, den Simple Pro-Modus und die optionale interaktive Kompatibilität ist die Erstellung von attraktivem Digital Signage ein Kinderspiel, sodass Sie immer ein klares Bild erhalten.

Schöpfen Sie die Möglichkeiten des Displays voll aus: Durch die nahtlose Manage for TEOS-Integration und bereits eingebaute Lösungen können zusätzliche Funktionen hinzugefügt werden – von der Nutzung für Konferenzräume bis zur Automatisierung.

Für noch mehr beruhigende Sicherheit gibt es unseren standardmäßig inbegriffenen erweiterten PrimeSupport-Austauschservice über 3 Jahre. Wenn es ein Problem mit dem Display gibt, bieten wir Ihnen standardmäßig ein neues Ersatzprodukt an Stelle einer Reparatur. Sie können den Support auch um zwei weitere Jahre verlängern.

Features

Sehen Sie auch die kleinsten Details

Die X-Reality™ PRO-Bildverarbeitung analysiert jedes Einzelbild und gleicht Szenen mit unserer speziellen Bilddatenbank ab, um die Bilder zu optimieren und das Rauschen zu reduzieren.

Flüssigere Bewegung

Motionflow XR fügt zusätzliche Einzelbilder zwischen den Originalen hinzu, um flüssigere, schärfere Details in schnellen Sequenzen zu gewährleisten.

TEOS-Integration

BRAVIA lässt sich nahtlos in Manage for TEOS integrieren – eine Lösung, die die Steuerung von Geräten und Inhalten in Sitzungssälen, Besprechungsbereichen und öffentlichen Bereichen koordiniert.

TEP-X96-Player erforderlich.

Flexible Befestigung und Installation

BRAVIA bietet flexible Montagemöglichkeiten mit einer Standard-VESA-Halterung für eine einfache Integration in viele unterschiedliche Umgebungen.

Schnelles Einstellen dank Pro-Modus

Display-Einstellungen können angepasst, gespeichert und mit einem USB-Stick ganz einfach auf mehrere Displays kopiert werden.

Noch mehr beruhigende Sicherheit

Für noch mehr beruhigende Sicherheit gibt es unseren standardmäßig inbegriffenen erweiterten PrimeSupport-Austauschservice über 3 Jahre. Wenn es ein Problem mit Ihrem BRAVIA Professional Display gibt, stellen wir kostenlos ein Ersatzgerät zur Verfügung, um Ausfallzeiten zu vermeiden.

Specifications

Display-Funktionen

Helligkeit (cd/m ²)	350
Natives Kontrastverhältnis	1500:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	300.000:1
Ansprechzeit (ms)	8
Dimmungsart	Frame Dimming
Display-Gerät	LCD
Hintergrundbeleuchtung	Edge LED
Blendengröße (oben, Seite, unten)	11,4/12/18,9
Betriebszeit	18 Stunden täglich

Displaydaten

Bildschirmgröße für WEB (Diagonal, cm, Ganzzahl oder 1. Dezimalstelle)	80,0 cm
Hintergrundbeleuchtung	Edge LED
Displayauflösung (H x V, Pixel)	1366 x 768

Bildschirmgröße (Zoll, diagonal gemessen)	32" (31,5")
--	-------------

Seitenverhältnis	16:9
------------------	------

Professionelle Funktionen

Versteckter Professional-Modus	Ja
-----------------------------------	----

Automatische Aktivierung über HDMI	Ja
---------------------------------------	----

Multicast/IPTV	Ja
----------------	----

Kompatibel mit TDM Digital Signage/TEOS- Lösungen	Ja (erfordert Player TEP-X96)
---	-------------------------------

Betriebssystem	Linux
----------------	-------

Integrierter Speicher (GB)	4 GB
-------------------------------	------

Displaysystem

TV-System (digital terrestrisch)	DVB-T/T2
-------------------------------------	----------

TV-System (digitales Kabel)	DVB-C
--------------------------------	-------

TV-System (digitales Sat)	DVB-S/S2
---------------------------	----------

Anzahl der Tuner (terrestrisch/Kabel)	1 (Digital/Analog)
---------------------------------------	--------------------

Anzahl der Tuner (Sat)	1
------------------------	---

Netzwerk-Funktionen

WiFi Direct	Ja
-------------	----

Wi-Fi Certified	Ja
-----------------	----

Internetbrowser	VEWD
-----------------	------

Weitere Funktionen

Codecs für USB-Wiedergabe	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/M(XVID)/AVI (MotionJpeg)/WMV9/MKV/WEBM/WAV/MP3/WMA
---------------------------	--

HDMI-CEC	Ja
----------	----

Standby-Timer	Ja
---------------	----

Ein/Aus-Timer	Ja
---------------	----

Anzeigesprache	BUL/ CAT/ CZE/ DAN/ GER/ GRE/ ENG/ SPA/ EST/ HEB/ HRV/ HUN/ ITA/ KAZ/ LIT/ LAV/ DUT/ NOR/ RUM/ RUS/ SLO/ SLV/ SRP/ SWE/ TUR/ UKR/ BOS
----------------	---

Steuerungsspezifikationen

IP Steuerung	Ja
Pro-Modus	Ja (Einfach)

Eingänge und Ausgänge

HDCP	HDCP 1.4
HF-Eingänge (Antenne/Kabel)	1 (seitlich)
ZF-Eingänge (Satellit)	1 (seitlich)
HDMI Eingänge (insgesamt)	2 (seitlich)
Audio-/Videoausgänge	1 (seitlich hybrid mit Kopfhörerausgang, Audioausgang und Subwoofer-Ausgang)
USB-Anschlüsse	2 (seitlich/Stacking)
Ethernet-Eingänge	1 (hinten)

Audiospezifikationen

Lautsprechertyp	Lautsprecher mit offener Schallwand
Ausgangsleistung für	

Audio	5 W + 5 W
-------	-----------

Videospezifikationen

Videoverarbeitung	X-Reality Pro
-------------------	---------------

Bewegungsoptimierung	Motionflow XR 400Hz (Native 50Hz)
----------------------	-----------------------------------

Kompatibilität mit HDR (High Dynamic Range)	Ja (HDR10, HLG) *1
---	--------------------

Designfunktionen

Kabelmanagement	Ja
-----------------	----

Rahmenfarbe	Schwarz
-------------	---------

Standfuß-Design	Schwarze U-Tafel
-----------------	------------------

Entspricht VESA®-Lochabstand	Ja
------------------------------	----

VESA® Lochabstand (B x H)	10,0 x 20,0 cm
---------------------------	----------------

Umweltfreundlich und energiesparend

Energieverbrauchskennwert	A
---------------------------	---

Standard:

Leistungsaufnahme im Ein-Modus	41,0W
Leistungsaufnahme (im Standby-Modus)	0,50 W
Maximales Leuchtverhältnis für EU	68 %
Quecksilbergehalt (mg)	0,0
Stromsparmmodus/Hintergrundbeleuchtung aus	Ja
Betriebsspannung	Gleichstrom 19,5 V
Stromverbrauch (im Netzwerk-Standby)	2,00 W (Wi-Fi®)/2,00 W (LAN)

Abmessungen

Nur Display (B x H x T) Ca. 73,1 x 44,2 x 7,0 cm

Display mit Standfuß (B x H x T) Ca. 73,1 x 49,0 x 18,7 cm

Gewichte (ca.)

Nur Display Ca. 5,8 kg

Display mit Standfuß Ca. 6,2 kg

Verpackung (Brutto) Ca. 9 kg

Optionales Zubehör

Wandhalterung	SU-WL450 (Eingeschränkter Zugang zum Anschluss ist abhängig von der Länderauswahl)
---------------	--

PrimeSupport

Inklusive PrimeSupport	3 Jahre Standard-Helpdesk (Mo bis Fr 9:00 bis 18:00 Uhr MEZ) und erweiterter Austauschservice im Falle eines Produktfehlers inkl. der gesamten Logistik.
Optionale PrimeSupport-Verlängerungen	Optionale Support-Verlängerung um 2 Jahre verfügbar: PSP.FW6G-32.2X

Gallery

