

FWD-55X80L

55" BRAVIA 4K HDR Display mit
Google TV, inklusive 3 Jahre
PrimeSupport



Overview

Ihre tägliche Unterhaltung in einem neuen Design. Das ist der BRAVIA-TV X80L von Sony.

Mit unserer extrem breiten Triluminos Pro-Farbskala sehen Sie auf dem X80L Schattierungen und Farbtöne, die Sie auf anderen Displays nicht wahrnehmen.

Unser X1 Prozessor ist die Power hinter diesen hellen, farbintensiven Bildern. Er analysiert Inhalte in Echtzeit und optimiert alles, was auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Den Sound liefert unsere einzigartige X-Balanced Speaker Unit für ein atemberaubendes, hochwertiges Klangerlebnis mit starken Bässen.

Mit seinem minimalistischen und zeitlosen Design passt der Fernseher zu jeder Einrichtung. Dank des Flush-Surface-Rahmens können Sie sich ganz auf das Bild konzentrieren und die Standfüße in zwei Richtungen bieten ultimativen Komfort, da Sie sowohl für breite als auch schmale Möbeloberflächen geeignet sind.

Mit diesem Google TV haben Sie Zugriff auf über 700.000 Filme und TV-Serien und alles ist nach Themen und Genres geordnet, um Ihre persönlichen Interessen widerzuspiegeln.

Mit unserem neuen dedizierten Gaming-Menü können Sie Ihre Gaming-Leistung schnell optimieren. Es bietet VRR, Motion-Blur-Reduzierung, einen Black Equalizer, eine Crosshair-Funktion (in sechs verschiedenen Designs) und einen benutzerdefinierten Bildschirm, mit dem Sie Ihre Ansicht bis in alle Ecken vergrößern können, wenn Sie mehr Details in einem Spiel sehen möchten, und sie verkleinern können, um Ihre Augen auf ein Ziel zu fokussieren.

Mit unserer neuen BRAVIA-Produktreihe können Sie sogar bis zu 32 % mehr Energie sparen. Unser neues ECO Dashboard vereint all Ihre umweltfreundlichen Einstellungen an einem Ort. Dabei ist es intuitiv und benutzerfreundlich, sodass Sie problemlos und ohne Fachchinesisch Energie sparen können.*

PrimeSupport: Unser professionelles Servicepaket

Sie erhalten die fantastische Bild- und Tonqualität unserer TV-Produktreihe für Privatanwender, kombiniert mit der zusätzlichen Sorgenfreiheit unseres professionellen PrimeSupport-Servicepakets sowie Support nach dem Kauf einschließlich:

- Zugang zu unserem Elite-Helpdesk für anwenderorientierten, fachkundigen technischen Support
- Erweiterter Austausch defekter Produkte, mit technischer Unterstützung bei Austausch und Installation vor Ort, wenn möglich
- 3 Jahre Standardabdeckung mit der Option, diese um weitere 2 Jahre zu verlängern

* Standardeinstellung im Vergleich zur energieeffizientesten Einstellung über das ECO Dashboard. Verbrauchsdifferenz gemessen mit 85X95L, Prozentsatz kann je nach Modell abweichen.

zu Ihnen nach Hause bringen

Dank unseres 4K-HDR-Prozessors X1™ und der breiten Farbskala sehen Sie Milliarden von Farben auf dem Bildschirm exakt wie in der realen Welt

4K-HDR-Prozessor X1

Der leistungsstarke 4K-HDR-Prozessor X1 von Sony verbessert Farbe, Klarheit und Kontrast für eine außergewöhnlich lebensechte 4K-HDR-Bildqualität.

Ein klareres Bild, egal, was Sie ansehen

Selbst Ihre Lieblingsinhalte in 2K und HD werden auf nahezu 4K-Qualität optimiert. Unser 4K X-Reality™ PRO verwendet eine einzigartige 4K-Datenbank, um fehlende Daten zu reproduzieren.¹

Verpassen Sie nichts, selbst in rasanten Actionszenen

Motionflow™ XR erstellt zusätzliche Frames und fügt sie zwischen den Originalen ein. Je mehr Bilder pro Sekunde angezeigt werden, desto flüssiger und schärfer wird die Handlung dargestellt.

Optimierte Helligkeit, abgestimmt auf Ihren Raum

Ein Lichtsensor passt die Helligkeit an die Raumbedingungen an, indem sie in hellen Räumen erhöht und in dunklen Räumen reduziert wird, sodass Sie immer ein optimiertes Bild erhalten.

Großartiger Sound mit mehr Bass

Unser einzigartig geformter X-Balanced Speaker™ ergänzt das schlanke Design des Fernsehers und sorgt für klare Sound und satte Bässen bei Filmen und Musik.

Raumfüllender Dolby Atmos®-Sound

Genießen Sie Filme und Musik-Playlisten mit tiefem, klarem Sound und mehr Details. Mit Dolby Atmos® tauschen Sie noch tiefer ein und erleben einen beeindruckenden raumfüllenden

Spitzenklang.²

Alles, was Sie sich ansehen möchten, an einem Ort

Durchsuchen Sie mehr als 700.000 Filme und TV-Serien aus Ihren Streaming-Diensten – alles an einem Ort und organisiert nach Themen und Genres, die auf Ihren Interessen basieren.³

Sagen Sie einfach, was Sie sehen möchten – Sprachsuche mit Freisprecheinrichtung

Finden Sie Ihre Favoriten schneller mit der Sprachsuche. Springen Sie direkt zu einer Serie oder einem Film, indem Sie es einfach den Titel nennen, oder suchen Sie mit einem Sprachbefehl wie „Suche Actionfilme“. Sagen Sie einfach „OK Google“, um loszulegen

Automatisches HDR-Tone-Mapping

Das automatische HDR-Tone-Mapping optimiert die HDR-Einstellungen sofort während der Ersteinrichtung Ihrer PS5™. Selbst in dunklen Schatten und hellen Highlights sehen Sie feine Details und lebendige Farben

Auto Genre Picture Modus

BRAVIA™ schaltet bei Verwendung der PS5™ automatisch in den Spielmodus, um Verzögerungen zu minimieren und die Reaktionsgeschwindigkeit zu maximieren. Für die Wiedergabe von Filmen wechselt er zurück in den Standardmodus, der Szenen mehr Ausdruck verleiht.⁴

Spielmenü – ein Ort für all Ihre Spieleinstellungen

Noch nie war es einfacher, den Spielstatus, die Einstellungen und die Hilfsfunktionen zu optimieren. Alle wichtigen Dinge sind einfach und bequem zugänglich.⁵

Flush Surface.

Faszinierendes Anschauerlebnis.

Unser einzigartiges Flush Surface-Design verleiht dem Fernseher einen klaren, modernen Look. Das ist Schönheit, die Ihre Sicht

nicht beeinträchtigt.⁶

Standfuß, der in zwei Richtungen weist, intelligent und vielseitig

Wählen Sie aus einer Standardeinrichtung, mit der Ihr Fokus auf dem Bild liegt oder einer schmalen Einrichtung für Oberflächen mit weniger Platz.⁷

Alle Ihre Eco-Einstellungen an einem Ort

Das Eco Dashboard vereint alle umweltbezogenen Einstellungen an einem Ort, sodass sie einfach einzeln oder gleichzeitig geändert werden können.

Noch mehr beruhigende Sicherheit

Außerdem profitieren Sie von unserem professionellen PrimeSupport-Servicepaket für 3 Jahre mit Zugang zu unserem EU-weiten Elite-Helpdesk für technischen Support und erweiterten Produktaustausch durch einen lokalen Partner, wenn möglich vor Ort. Sie können den Support auch um zwei weitere Jahre verlängern.

Hinweise

¹4K: 3.840 x 2.160 Pixel. Hochskalierte, simulierte und verbesserte 4K-Bilder variieren je nach Quellinhalt.

²Mit Dolby Vision und/oder Atmos kompatible Streaming-Dienste oder -Geräte, die über den HDMI-Eingang angeschlossen sind (separat erhältlich), sind erforderlich.

³Einige Apps, Inhalte und/oder Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Abhängig von der Verfügbarkeit. Benutzer müssen sich mit einem Google-Konto verbinden, um bestimmte beworbene Funktionen nutzen zu können.

Google TV ist der Name der Software-Erfahrung dieses Geräts und eine Marke von Google LLC. Google, YouTube, Chromecast Built-in, Google Meet und andere Marken sind Marken von Google LLC.

⁴Diese Funktion kann bei AKTIVIERTEM Auto Picture Mode verwendet werden.

⁵Einige Funktionen werden im Rahmen eines künftigen Firmware-Updates bereitgestellt. Die verfügbaren Funktionen können je nach Modell, Region oder Land variieren.

⁶Das tatsächliche Aussehen kann je nach Größe des Fernsehers variieren.

⁷Das tatsächliche Aussehen kann je nach Größe des Fernsehers variieren.

Specifications

Gängiges Element

Modelljahr	2023
------------	------

Fernsehsystem

TV-System (Analog)	B/G, D/K
--------------------	----------

Tuner-Empfangsbereich (Analog)	45,25 MHz–863,25 MHz (Abhängig von der Landesauswahl)
--------------------------------	---

TV-System (digital terrestrisch)	DVB-T/T2
----------------------------------	----------

Tuner-Empfangsbereich (Digital)	VHF/UHF (Abhängig von der Landesauswahl)
---------------------------------	--

TV-System (digitales)	DVB-C
-----------------------	-------

Kabel)	
Tuner- Empfangsbereich (Digitalkabel)	VHF/UHF/Kabel (Abhängig von der Landesauswahl)
TV-System (digitales Sat)	DVB-S/S2
Tuner- Empfangsbereich (Digital Sat)	Mittelfrequenz 950–2150 MHz
Anzahl der Tuner (terrestrisch/Kabel)	1(Digital/Analog)
Anzahl der Tuner (Sat)	1
Farbsystem	PAL/SECAM/NTSC3.58 (nur Video)/NTSC4.43 (nur Video)
CI+	Ja
Farbraum	sRGB/BT709, BT2020, AdobeRGB, DCI
Betriebssystem	Android 10
Integrierter Speicher (GB)	32 GB

Display-Funktionen

X-Anti Reflection	-
Displaytyp	LCD
X-Wide Angle	-
Pixelkontrast-Verstärker	-
Farboptimierung	-
Art der Hintergrundverdunkelung	Frame Dimming

Daten für Display

Bildschirmgröße (Zoll, diagonal gemessen)	55" (54,6")
Bildschirmgröße für WEB (Diagonal, cm, Ganzzahl oder 1. Dezimalstelle)	139 cm
Hintergrundbeleuchtung	Direct LED
Displayauflösung (H x V, Pixel)	3.840 x 2.160
Betrachtungswinkel (rechts/links)	178 (89/89) Grad
Betrachtungswinkel (oben/unten)	178 (89/89) Grad

Display-Auflösung	QFHD
-------------------	------

Seitenverhältnis	16:9
------------------	------

Videofunktionen

XR Backlight Master Drive	-
---------------------------	---

Super Resolution objektbasiert	-
--------------------------------	---

Spitzenhelligkeit	-
-------------------	---

TRILUMINOS	TRILUMINOS PRO
------------	----------------

HDR Remaster	Object-based HDR Remaster
--------------	---------------------------

Glättung	-
----------	---

Funktionen für automatisches HDR-Tone-Mapping bei Verwendung der PlayStation® 5	Ja
---	----

Funktionen für den Auto Genre Picture Modus bei Verwendung der PlayStation® 5	Ja
---	----

XR Clear Image	-
----------------	---

Präzises Farb-Mapping	- (Integriert in TRILUMINOS PRO)
-----------------------	----------------------------------

LED-Bewegungsmodus	-
--------------------	---

Gesichtserkennung	-
-------------------	---

Mastered in 4K	-
Bildmodi	Lebhaft, Standard, Kino, Spiel, Gra Benutzerdefiniert, Dolby Vision (Lebhaft/Hell/Dunkel)
Automatische Breiteneinstellung	Ja
Breitwandmodus	Weitwinkel/Normal/Vollformat/Z Normal/Vollformat1/Vollformat2
4:3 Standard	Ja
Videoverarbeitung	4K X-Reality PRO
Bewegungsoptimierung	Motionflow XR 200/240 Hz (nativ 5 Auto-Modus
Leuchtart	Frame Blinking
24p True Cinema	Ja
Live Colour™-Technologie	Ja
PhotoTV HD/BRAVIA 照片秀 für China	Ja
CineMotion/Filmmodus/Cinema Drive	Ja
4K Prozessor	4K-HDR-Prozessor X1
Kompatibilität mit HDR (High	

Dynamic Range)	Ja (HDR10, HLG, Dolby Vision)
----------------	-------------------------------

Bildwiederholrate des Panels (Hertz nativ)	50/60 Hz
---	----------

Duale Datenbankverarbeitung	-
-----------------------------	---

Dynamic Contrast Enhancer	Ja
---------------------------	----

Technische Daten für Audio

Kanäle	2 Kanäle
--------	----------

Ausgangsleistung für Audio	10 W + 10 W
-------------------------------	-------------

Lautsprecherausrichtung	Down Firing
-------------------------	-------------

Bass/Höhen/Balance	Balance
--------------------	---------

Lautsprechertyp	Bassreflex-Lautsprecher
-----------------	-------------------------

Lautsprecher- Konfiguration	Full Range (Bassreflex) 2x
--------------------------------	----------------------------

DSEE/DSEE-HX	-
--------------	---

Digitales Audioausgangsformat (optisch)	Lineares Doppel-Kanal-PCM: 48kHz 16bits, Dolby Audio, DTS (nur Pass-through-Modus)
---	--

Audio-Funktionen

Acoustic Center Sync -

Kompatibel mit 360
Spatial Sound -
Personalizer

Simultane Tonausgabe
mit TV-Lautsprecher -

Vertical Surround Engine -

Acoustic Auto
Calibration Raumausgleich

Lautsprechertyp-2 X-Balanced Speaker

Clear Phase Ja

Clear Audio+ -

S-Master S-Master Digitalverstärker

Auto Surround Ja

Unterstützung des DTS
Audioformats DTS Digital Surround

Sound-Modi -

Simulierter Surround
Sound -

Unterstützung des Dolby Dolby Audio, Dolby Atmos

	Dolby Audio, Dolby Atmos
Audioformats	
Voice Zoom	-
HDMI-Audiorückkanal (ARC)	Ja (eARC/ARC)
Erweiterte automatische Lautstärkeanpassung	Ja
Automatische Stummschaltung (bei keinem Signal)	Ja
UKW-Radio	-
Audio-Ausgang	-
Kopfhörer/Lautsprecher-Verbindung	-
HDMI-Eingang Audioformat	Lineares 5.1-Kanal-PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 Bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
ARC-Ausgabeformat	Lineares Doppel-Kanal-PCM: 48 kHz, 16 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS (nur Pass-through-Modus)

Netzwerk-Funktionen

Steuerungsmenü	Ja
ECO Dashboard	Ja
USB-Tethering	-
Apple AirPlay	Ja
Apple HomeKit	Ja
Heimnetzwerkfunktion	Home Network Client, Home Network Rend
WiFi Direct	Ja
Wi-Fi Certified	Ja
Bildschirmspiegelung (Miracast™)	Ja (nur für B2B-Zwecke)
Video & TV SideView (iOS/Android)	Ja
Zugehörige Informationen	Ja (Vereinigtes Königreich, Irland, Niederlan Norwegen, Slowakei)
Wi-Fi Standard	a/b/g/n/ac
Wi-Fi-Frequenz	2,4 GHz/5 GHz (für Wi-Fi Direct: Nur 2,4 GHz)
Photo Sharing Plus/Photo Share	-
Internetbrowser	Ja

Codec für Heimnetzwerk	MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ARW WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (nur Miniatur)
------------------------	---

W-LAN	Integriert
-------	------------

Weitere Funktionen

Funktion nach Kamera	-
----------------------	---

UVC/UAC-Unterstützung	Ja
-----------------------	----

Multi-View	-
------------	---

Farbumkehr	-
------------	---

TalkBack	Ja
----------	----

Variable Bildwiederholfrequenz (Variable Refresh Rate, VRR)	-
---	---

Automatischer Modus mit geringer Latenz (Auto Low Latency Mode, ALLM)	Ja (für HDMI3/4)
---	------------------

Features angegeben in HDMI2.1	eARC/ALLM
-------------------------------	-----------

Integrierter Mikrofonschalter	Ja (Mitte)
X-Protection PRO	Ja (mit Blitz-, Überspannungs- und Feuchtschutz)
Elektronische Programmzeitschrift (Electronic Programme Guide, EPG)	Ja
USB- Festplattenaufzeichnung	Ja (1Rec) (außer Italien)
Twin Picture	-
Photo Frame Modus	-
Codecs für USB- Wiedergabe	MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (nur MiniDV)
Eingebautes Mikrofon	Ja
Bildschirmvorleser	Ja
Audiodeskription	Ja
Textvergrößerung	Ja
Eingabehilfe- Verknüpfungen	Ja
Zugriff wechseln	Ja

Auto-Picture-Modus	Ja
Eingabesprache	ARA/BUL/CAT/HRV/CES/DAN/DUT/ENG,
Chromecast built-in	Ja
Suche über die Sprachsteuerung	Ja* *1 Die Verfügbarkeit der Freisprechfunktion ist von der jeweiligen Sprachsteuerung abhängig. Weitere Informationen finden Sie auf der Support-Seite von Sony unter https://www.sony.com
Application Store	Ja (Google Play Store)
BRAVIA Sync (einschließlich HDMI-CEC)	Ja
HDMI (HDMI CEC)	-
Szenenauswahl	-
Elektronisches Handbuch	Ja
Kindersicherung	Ja
Kanalblock (mit Passwort)	Digital
Kanäle ein-/ausblenden	-
Bildschirmuhr	Ja
Standby-Timer	Ja

Ein/Aus-Timer	Ja
Unterstützung des USB-Treiberformats	Ja (Unterstütztes Dateisystem: FAT16/FAT32)
Anzeigesprache	AFR, AMH, ARA, ASM, AZE, BEL, BUL, BEN, MAL, MON, MAR, MAY, BUR, NOB, NEP, NL
Automatisches Ausschalten	-

Sensorfunktionen

Sensor	Licht
--------	-------

Allgemeine Leistungsmerkmale

Smart TV	Google TV
----------	-----------

Kalibrierter BRAVIA CORE-Modus	-
--------------------------------	---

Autokalibration mit CalMAN	Ja
----------------------------	----

Netflix Calibrated Mode	-
-------------------------	---

Kalibrierter Tencent-Modus	-
----------------------------	---

IMAX-zertifiziertes	-
---------------------	---

Modell

Untertitel (Analog) -

Untertitel (Digital) Untertitel

Demomodus Ja (nur e-POP)

Notfallwarnsystem -

Menü für Hotel-Modus -

Broadcast-Funktionen

Videotext Ja

Videotext
Seitenanzahl 1000 Seiten

Anpassungsfunktion

RS-232C Steuerung -

Designfunktionen

Bauweise -

Standfußposition 2 Positionsmöglichkeiten
(Standardposition/schmale
Position)

Standfußfarbe Schwarz

Rahmendesign	Durchgehende Bildschirmoberfläche
Kabelmanagement	Ja
Rahmenfarbe	Schwarz
Standfuß-Design	Schmaler Ständer in T-Form mit Keilfuß
LED-Beleuchtung	-
Drehbarer Standfuß	-
Kippständer	-

Ein- und Ausgänge

Media Connect	-
HDMI-Signal	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p
HDCP	HDCP2.3 (für HDMI1/2/3/4)
Unterstützung von Bluetooth Profil	Version 4.2, HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP
4K-60P-	HDMI IN1-, IN2-, IN3-, IN4-Ports für

Hochqualitätsformate	4K-Signal (bis zu 18 Gbit/s)
Eingang für Netzteil	C8-EINGANG (HINTEN)
HF-Eingänge (Antenne/Kabel)	1 (seitlich)
ZF-Eingänge (Satellit)	1 (seitlich)
Eingang für Composite-Video	1 (seitlich, Klinkebuchse)
Eingang für Component-Video (Y/Pb/Pr)	-
HDMI Eingänge (insgesamt)	4 (4 seitlich)
PC-Eingang (D-Sub) + Audio-Eingang (Stereo-Miniklinke)	-
Analoge Audioeingänge (insgesamt)	1 (seitlicher Analogwandler)
Digitaler Audio- Ausgang	1 (seitlich)
Audio-/Videoausgänge	-
Kopfhörer-Ausgang	-

Subwoofer-Ausgänge	-
USB-Anschlüsse	2 (seitlich)
Ethernet-Eingänge	1 (seitlich)
RS-232C-Eingang	-
PCMCIA-Steckplatz	1 (oben)
HDMI-PC-Eingangsformat	640 x 480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800 x 600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024 x 768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280 x 1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1152 x 864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600 x 900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680 x 1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920 x 1080 (67,5 kHz, 60 Hz), 3840 x 2160p (30 Hz), 3840 x 2160p (60 Hz, 8 Bit)

Umweltfreundlich und energiesparend

Betriebsspannung	220 V–240 V AC
Betriebsspannung (Frequenz)	50 Hz
Leistungsaufnahme (Heim-Modus) für WEB	-
Leistungsaufnahme (im Standby-Modus)	0,50 W
	2,00 W

Stromverbrauch (im Netzwerk-Standby)	(WLAN)/2,00 W (LAN)/0,50 W (CEC)
SORPLAS	-
PLATZIERUNG IM SDR DER EEA	G
Umweltschonend	Ja
Stromverbrauch wenn eingeschaltet (Lot 5)	91 kWh/1.000 h
ErP-Bewertung für EU	-
Maximales Leuchtverhältnis für EU	-
Quecksilbergehalt (mg)	0,0
Bleigehalt	Ja
Dynamische Steuerung der Hintergrundbeleuchtung	Ja
Stromsparmodus/Hintergrundbeleuchtung aus	Ja

Regulierungen und Normen

Entspricht VESA®-Lochabstand Ja

VESA® Lochabstand (B x H) 30,0 x 30,0 cm

Abmessungen (ca.)

TV-Abmessungen
ohne Standfuß mit
Kamera (B x H x T) -

Fernseher mit
Standfuß (vordere
Position) (B x H x T)
*gemessen inkl. -
Kamera, falls im
Lieferumfang
enthalten

Fernseher mit
Standfuß (hintere
Position) (B x H x T)
*gemessen inkl. -
Kamera, falls im
Lieferumfang
enthalten

Breite des Standfußes
(in vorderer Position) -

Breite des Standfußes
(in hinterer Position) -

Abmessung Fernseher
ohne Tischstandfuß Ca. 123,3 x 71,3 x 7,2 cm

(B x H x T)	
TV mit Standfuß (Standardposition) (B x H x T)	Ca. 123,3 x 78,5 x 33,6 cm
TV mit Standfuß (schmale Position) (B x H x T)	Ca. 123,3 x 78,5 x 33,6 cm
TV mit Standfuß (Soundbar-Position) (B x H x T)	-
TV-Abmessungen mit Standfuß (B x H x T)	-
Abmessungen Verpackung (B x H x T)	Ca. 134,8 x 84,2 x 16,0 cm
Standfußbreite (Standardposition)	Ca. 107,2 cm
Standfußbreite (schmale Position)	Ca. 46,9 cm
Standfußbreite (Soundbar-Position)	-
Breite des Bodenstandfußes	-

Größe des Netzteils (B
x H x T) -

Länge des Netzkabels
(mm) -

Länge des AC-Kabels 1500 mm

Gewichte (ca.)

TV mit Standfuß
(vordere
Position/hintere
Position) -

Gewicht des
Fernsehers ohne
Tischstandfuß Ca. 15,9 kg

TV-Gerät mit Standfuß
(Standardposition) Ca. 17 kg

TV mit Standfuß
(schmale Position) Ca. 17 kg

TV mit Standfuß
(Standardposition) -

Gewicht des TV-Geräts
mit Bodenstandfuß -

Gewicht der

Verpackung (brutto) ca. 23 kg

Angaben zum Karton

Max. Menge der
Kartonstapelung 6
(vertikal)

Max. Menge der
Kartonstapelung N/A
(horizontal) *nur für
den Verkaufsraum

Mitgeliefertes Zubehör

Kameraeinheit (Paket) -

Sprachfernbedienung
(mitgeliefert) RMF-TX810U

Fernbedienung RMT-TX450E

Netzsteckerkonverter -

Wandhalterung -

Android TV –
Einrichtungsleitfaden -

Batterien LR03+R03

Bodenstandfuß (Zubehör)	-
Netzteil	-
Netzkabelspezifikationen	Paket (C7L) (GB) (3-polig) (Flachklingen)
IR-Blaster	-
Stützriemen	-
Bedienungsanleitung	EN,FR,ES,NL,DE,PT,IT,SE,DK,FI,NO,PL,CZ
Schnellkonfiguration/CUE (GA) zur Ergänzung	EN,FR,ES,NL,DE,PT,IT,DK,NO,SE,FI,PL,CZ
Tischstandfuß	Separat (mit Montage)

Optionales Zubehör

Kameraeinheit (optional)	CMU-BC1
Bodenstandfuß (optional)	-
Wandhalterung	SU-WL450 (Zugangsbeschränkung für Terminals, siehe Produktseite SU-WL450), SU-WL850 (abhängig von der Verwendung des Terminals)

PrimeSupport

Inklusive
PrimeSupport

3 Jahre Garantie mit erweitertem
Austauschservice durch einen
lokalen Partner und das, wenn
möglich, vor Ort.
Optionale Verlängerung um 2
Jahre.

Gallery



