

## HDLA-1505

### GROSSER HD- OBJEKTIVADAPTER



#### Overview

Mit dem Objektivadapter HDLA-1505 kann die tragbare HD-Kamera HDC-1500 oder die SuperMotion-Kamera HDC-3300 mit großen Studio/Ü-Wagen-Objektiven und LCD-Suchern verwendet werden. Anders als herkömmliche Large Lens Adapter kann der HDLA-1505 mühelos ohne Kabelverbindung an der Kamera befestigt werden und ermöglicht so eine schnelle, unkomplizierte Umrüstung von der Handkamera- zur Stativaufzeichnung.

Hinweis:

Das Gehäuse des HDLA-1505 ist entsprechend der Studiokamera HDC-1000 hellgrau gehalten. Auf Anfrage ist der Adapter auch in dunkelgrauer Ausführung erhältlich.

#### **Direkte Verbindung für schnelle, unkomplizierte Umrüstung**

Die Kamera kann schnell und einfach auf den Adapter aufgesetzt werden. Dank dieses einzigartigen Befestigungsmechanismus kann die HDC-1500 montiert und demontiert werden, ohne dass dazu das Studio-Objektiv abgenommen werden muss.

#### **Schnelles Aufsetzen für tragbaren Kamerakopf**

Damit sowohl in Studios als auch bei Außenaufnahmen ein effizienter Betrieb gegeben ist, ist der Studio-Objektivadapter mit einem besonderen Mechanismus ausgestattet, dank dem die

Kamera innerhalb nur weniger Sekunden vom Hand- zum Studiobetrieb umgerüstet werden kann.

### **Kabelloser Betrieb dank Hot Shoe-Verbindung**

Dank eines neu entwickelten Koppelmechanismus werden Strom sowie Video- und Steuersignale direkt von der HDC-1500 an den HDLA-1505 weitergeleitet, ohne dass zusätzliche Kabelverbindungen erforderlich sind.

Beachten Sie, dass für den Sucher HDVF-C730W ein herkömmlicher Kabelanschluss erforderlich ist

### **Integrierte Stromzufuhr für den Teleprompter**

Bei Einsatz mit der Kontrolleinheit HDCU-1000 ist eine Stromversorgung (200 - 240 V AC) über den Studio-Objektivadapter möglich.

### **Gleiches Handling wie bei Standard-Kameras**

All die Steuerungsfunktionen und die Features, die in der Regel mit Studiokameras in Verbindung gebracht werden, sind auch mit diesem effizienten Paket gegeben.

### **Kompatibel mit dem LCD-Farbsucher HDVF-C730W**

Der HDLA-1505 ist so konzipiert, dass der HDVF-C730W auf der Rückseite der Kamera angebracht werden kann. Der 7“-Bildschirmsucher HDVF-700A kann mit diesem Objektivadapter nicht verwendet werden

Features

### **Unauffälliges Design mit geringerer Sucherhöhe**

### **Direkte Verbindung**

Related  
products



NETWORKED **LINE**

## **HDCU- 5000**

Kamerabasisstation  
(CCU) für  
Systemkameras der  
Serien HDC-5500 und  
HDC-3500/3100

## Gallery

