

## HKCU-FB30

### Glasfaseranschluss-Set



#### Overview

#### **Glasfaseranschluss-Set**

Das Glasfaseranschluss-Set HDCU-FB30 ist für die Kamerabasisstation HDCU-3170 gedacht. Es erweitert die Kamerabasisstation, die standardmäßig mit einem digitalen Triax-Anschluss ausgestattet ist, um eine Glasfaseranbindung.

Das HKCU-FB30 ist mit der Kamerabasisstation HDCU-3170 von Sony kompatibel, die eine außergewöhnliche Bildqualität, Mobilität und Vielseitigkeit bietet, um den heutigen anspruchsvollen Live-Produktionsanforderungen gerecht zu werden.

## Gallery

