

## HXC-FB75H

Kostengünstige Full HD/SD-  
Studiokamera mit drei 2/3“-  
Exmor-CMOS-Sensoren



### Overview

#### **Kostengünstige Systemkamera für kleinere Studios, Konferenzveranstaltungen und Gebetsstätten**

Sony stellt eine ideale Einstiegerlösung für die HD- und SD-Live-Produktion vor, die bessere Qualität und Leistung für Live-Produktionen bietet.

Die HXC-FB75 stellt ein hochleistungsfähiges und dennoch erschwingliches HD-Kamerasystem dar, das die bewährte und praxiserprobte Bedienbarkeit der Systemkameras aus der hoch angesehenen Serie DXC-D von Sony übernimmt. Die Kamera ist mit drei 2/3“-Exmor-CMOS-Sensoren in Full HD-Qualität ausgestattet und bietet eine außergewöhnliche Empfindlichkeit (F12 bei 1080i/60) sowie einen niedrigen Rauschabstand für klare Bilder. Diese Sensoren sind typisch für die Modelle HXC-P70, HXC-D70 und PXW-X400, sodass eine perfekte Integration mit diesen Kameras möglich ist und Ihnen mehr Flexibilität einräumt. Zusätzlich ist ein breites Spektrum an Ausgabeformaten verfügbar, einschließlich 1080i/59,94/50, 1080 PsF/29,97/25, 720p/59,94/50, 480i/59,94 und 576i/50. Eine reibungslose und präzise Fokussierung wird durch die Fokus-Assist-Funktion und die neuesten Sucher-Optionen ermöglicht. Die Video/Audio- und Steuersignalübertragung kann mit Stromversorgung über Hybrid-Glasfaserkabel auf bis zu 350 m erweitert werden. Die Kamera lässt sich auch von einem CCU-Panel aus und mithilfe einer

Fernbedienung steuern.

\*HXC-FB75KC: [Kamerakopf: Sucher, Mikrofon und Objektiv]

\*HXC-FB75H: [nur Kamerakopf]

## Features

### **Full HD-Exmor-CMOS-Sensoren**

Die HXC-FB75 verfügt über drei 2/3“-Exmor-CMOS-Sensoren für die Gewährleistung herausragender HD-Bilder.

### **Erfasst eine Vielzahl von HD-Bildern**

Die HXC-FB75 produziert eine Vielzahl von auswählbaren HD-Signalformaten in Progressive- und Interlace-Ausgabe, einschließlich 1080i/59,94/50, 1080 PsF/29,97/25, 720p/59,94/50

### **SD-Downkonverter**

Herunterkonvertierte SD-Signalausgabe von HXCU-FB70

### **Anschluss an CCU über Hybrid-Glasfaserkabel ermöglicht mit Stromversorgung eine erweiterte Signalübertragung über bis zu 350 m**

Angeschlossen an die HXCU-FB70 ermöglicht das Hybrid-Glasfaserkabel mit einem Neutrik-Steckverbinder mit Stromversorgung eine erweiterte Signalübertragung über bis zu 350 m. Eine umfassende Kamerasteuerung ist durch ein benutzerfreundliches Bedienfeld speziell für die Arbeit mit Kameras der Serie HXC möglich.

### **Fernübertragung bis zu 10 km mit Monomode-Glasfaserkabel**

Mit einem Monomode-Glasfaserkabel (SMF) kann die Übertragung bis auf 10 km erweitert werden, sofern eine lokale Stromversorgung vorhanden ist. In vielen Einrichtungen ist das SMF bereits als Infrastruktur vorhanden, sodass Sie das Kamerasystem schnell und einfach installieren können.

### **HDVF-Schnittstelle für den Anschluss einer**

## Vielzahl von Suchern

Die HXC-FB75 hat eine HDVF-Schnittstelle, die die Verwendung der neuesten tragbaren HD-Sucher sowie aller Arten von großen HDVF-Suchern ermöglicht.

## Breite Palette an Bildsteuerfunktionen

Die Systemkamera verfügt über zahlreiche kreative Bildsteuerfunktionen wie MultiMatrix, Skin Tone Detail, Low Key Saturation, Knee Saturation und Auto Lens Aberration Compensation (ALAC).

## Die Variante HXC-FB75KC dieses Modells umfasst einen digitalen HD-Sucher, ein HD-Objektiv und ein Mono-Mikrofon.

Der 3,5“-QHD-Farb-LCD-Okkularsucher HDVF-L10 ermöglicht eine bessere und einfachere Fokussierung.

Das umfassende Kamera-Paket enthält auch ein tragbares x 20 HD-Objektiv und ein Mono-Mikrofon.

## Specifications

### Allgemeines

Betriebsspannung	CCU: 48 V DC, 2,8A (max.) Externer DC-Eingang: 12 V DC, 5,4A (max.)
Leistungsaufnahme	Ca. 18 W (nur Kameragehäuse)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +45 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B x H x T) *1	162,5 x 265 x 322 mm 6 1/2 x 10 1/2 x 12 3/4“

---

Gewicht	Nur Hauptgehäuse: Ca. 3,3 kg Ca. 7 lb 4,4 oz
---------	---

---

## Kamerakomponenten

Bildsensor	2/3"-CMOS, 3 Chips
------------	--------------------

---

Effektive Bildelemente	1.920 x 1.080 (H x V)
------------------------	-----------------------

---

Signalformat	HD: 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97PsF, 1080/25PsF, 720/59.94p, 720/50p SD: 480/59.94i, 576/50i
--------------	--

---

Spektralsystem	F1.4-Prismasystem
----------------	-------------------

---

Objektivfassung	2/3"-Bajonettfassung von Sony
-----------------	-------------------------------

---

Integrierte Filter	CC: Elektrisch ND: 1; CLEAR, 2; 1/4ND, 3; 1/16ND, 4; 1/64ND
--------------------	---

---

Empfindlichkeit (bei 2.000 Lux, 3.200 K, 89,9 % Reflexionsvermögen)	F12 (59,94 Hz), F13 (50 Hz)
--	-----------------------------

---

Signalrauschabstand	Standard: 60 dB*2 (1080/59,94i)
---------------------	---------------------------------

---

Modulationstiefe	HD: 45 % oder mehr bei 27,5 MHz (1.080i)
------------------	---

---

Horizontale Auflösung	1.000 TV-Zeilen oder mehr
Verstärkung	-3, 0, 3, 6, 9, 12 dB
Shutter-Geschwindigkeit	1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1.000, 1/2.000 Sek. (Modus 59,94i) 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1.000, 1/2.000 Sek. (Modus 50i)
Verschlusszeit (Slow Shutter [SLS])	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Frames (nur im Modus HD1080)

## Ein-/Ausgänge

Audio 1 Eingang/Audio 2 Eingang	XLR-Typ: 3-polig, weiblich (1 x) Mikrofoneingang: -60 dBu (bis -20 dBu, einstellbar über Menü oder HXCU-FB70), symmetrisch Line-Eingang: 0 dBu, symmetrisch
Intercom:	XLR-Typ, 5-polig, weiblich (1)
Kopfhörer	Stereo-Ministecker (1)
DC Eingang	XLR, 4-polig (1 x), 10,5 bis 17 V DC
DC Ausgang	4-polig (1) 10,5 V bis 17 V DC, 1,5 A (max.)
Prompter/Genlock	BNC (1 x); Gen-Lock-Eingang oder Prompter-Ausgang

SDI-Eingang	BNC-Typ (1), für Return
SDI-Ausgang	BNC (1 x), HD-SDI oder SD-SDI wählbar
Test-Ausgang	TEST-Ausgang (Analogausgang mit/ohne Zeichen) oder HD/SD-Sync-Ausgang
VERBINDUNG	VERBINDUNGSLEITUNG D-sub 9-polig, weiblich (1) RS-232C
CCU	Glasfaserkabel (1 x), CCFN-Kabel oder Monomode-Glasfaserkabel (LC-Typ)
Abstand der Stromversorgung (mit HXCU-FB70)	max. 350 m mit dem hybriden CCFN-Glasfaserkabel von Sony und tragbarem Objektiv
Entfernung bei Monomode-Glasfaserkabel (mit HXCU-FB70)	max. 10 km mit Monomode-Glasfaserkabel (LC-Typ) und lokaler Stromversorgung
Fernbedienung	8-polig (1 x)
USB	USB 2.0 (1 x)
Externer Eingang/Ausgang	D-Sub, 9-polig, weiblich (1 x)

Sucher	20-polig (1), nur für HDVF
--------	----------------------------

Objektiv	12-polig (1 x)
----------	----------------

## Display (Sucher mitgeliefert)

Seitenverhältnis	16:9
------------------	------

Bildelemente	960(H) x3 x 540(V) RGB Stripe Array
--------------	-------------------------------------

## Mitgeliefertes Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör	Bedienungsanleitung (1 x) Bedienungsanleitung (CD-ROM 1), JP, GB, FR, DE, IT, ES, CS Objektivgewindedeckel (1) Kabelhalterung (1 x)
------------------------	---

## Hinweise

*1	Bei den Maßen handelt es sich um ungefähre Werte.
----	---

*2	Bei NS-Modus (Rauschunterdrückung): an.
----	--

## Gallery

