

HXCE-FB70

Erweiterungseinheit zur Stromzufuhr für die Camcorder HXC-D70 und PMW-320/350/400/500



Overview

Verlängert die Glasfaserverbindung von 250 m auf 10 km

Das HXCE-FB70 ist ein Erweiterungsmodul für die Glasfaserverbindung zwischen dem Glasfaseradapter CA-FB70 und der CCU HXCU-FB70. Das Modul wird über eine Glasfaserverbindung vom HXCU-FB70 mit Spannung versorgt. Über ein Glasfaserkabel (Einzelmodus) ist es an den Adapter CA-FB70 angeschlossen. In diesem Fall bietet es mit einer lokalen Spannungsversorgung des CA-FB70 eine von 250 m auf bis zu 10 km erhöhte Entfernung. Das Erweiterungsmodul HXCE-FB70 wurde für die Verwendung mit den Camcordern HXC-D70 und PMW-320/350/400/500 entwickelt.

Full-HD-Bildqualität und Anschluss für alle Signale

Das HXCE-FB70 bietet hohe Bildqualität, eine flexible Integration und die Möglichkeit, die Steuerungsfunktionen auf alle Signale in Full HD zu erweitern (Tally, Intercom, Video Return und Prompter).

Features

Glasfaserverbindung

Die HXCE-FB70 ist auf optimale Bildqualität und unkomplizierte Integration ausgelegt. Das Glasfaserkabel überbrückt Entfernungen von bis zu 250 m und übernimmt zusätzlich die Stromversorgung. Bei einem Glasfaserkabel im Einzelmodus und

lokaler Stromversorgung sind Entfernungen von bis zu 10 km möglich.

Eine Verbindung, alle Signale

Der HXCE-FB70 zeichnet sich durch flexible Integrationsfunktionen aus und bietet die Möglichkeit, eine Vielzahl von Signalen (Tally, Intercom, Return Video und Prompter) im Full HD-Betrieb zu übertragen.

Kompaktes Design und geringes Gewicht

Das kompakte Gerät lässt sich einfach und diskret an einem beliebigen Ort in der Nähe des aufzuzeichnenden Ereignisses positionieren. Mit seinem Griff ist es leicht zu tragen und ermöglicht eine schnelle Einrichtung.

Mehr Flexibilität durch Anbindung an CA-FB70 und HXCU-FB70

Das Erweiterungsmodul HXCE-FB70 kann zwischen dem Glasfaseradapter CA-FB70 und der Glasfaser CCU HXCU-FB70 positioniert werden, wenn der an die Kamera HXC-D70 oder den Camcorder PMW-320/350/400/500 angeschlossene Adapter CA-FB70 eine Spannungsversorgung erfordert, oder wenn zwischen dem CA-FB70 und der HXCU-FB70 eine Signalübertragung über weite Strecken erforderlich ist.

Auswahl an Anschlüssen

Das Erweiterungsmodul HXCE-FB70 ist standardmäßig mit zwei optischen Anschlüssen vom Typ CON DUO ausgestattet. Alternativ können LEMO Stecker verwendet werden. Verwenden Sie dazu den LEMO Steckersatz HKC-LC02 mit dem Modul HXCU-FB70/HXCE-FB70 und den LEMO Steckersatz HKC-LC01 mit dem Modul CA-FB70/HXCE-FB70.

Related products



HXC-P70

Kostengünstige, kompakte Full HD/SD-Systemkamera mit drei 2/3"-Exmor-CMOS-Sensoren und direkter Glasfaserkabelverbindung



HXC-FB80

HD-Farb-Studiokamera mit drei 2/3" Exmor™-CMOS-Sensoren

Gallery

