


Interactive Overlays

Interaktive Overlays für Professional Displays mit 43“, 49“, 55“, 65“, 75“, 85“ und 100“



Overview

Leistungsstarke Touch-Funktionen

Diese schlanken Overlays sind sich leicht zu montieren und für Größen von 43” bis zu 100” erhältlich. Sie verwandeln Professional Displays* in interaktive Touchscreens, die sich perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen im Unternehmens- und Bildungsbereich eignen.

Zuverlässige, genaue Infrarot- oder kapazitive (PCAP) Touch-Technologie sorgt für reibungslose, schnelle Reaktionszeiten mit zehn Kontaktpunkten. Die entspiegelte Oberfläche des Overlays garantiert dabei auch in sonnigen Umgebungen optimale Sichtbarkeit.

Unsere berührungsempfindlichen Professional Displays* eignen sich hervorragend für eine Vielzahl an interaktiven Digital-Signage- und Informationskiosk-Anwendungen – in Schulen, Universitäten, Museen und Bibliotheken, Sitzungssälen, Büros, Hotellobbys, Besucherlounges sowie Einzelhandelsgeschäften und für Sehenswürdigkeiten.

* Professional Displays sind separat erhältlich

Features

Begeistern Sie Ihr Publikum mit der Kraft der

Berührung

Das reaktionsschnelle, hochwertige Touchscreen-Overlay verwandelt Ihr Professional Display (separat erhältlich) in ein großes, berührungsempfindliches, interaktives Terminal.

Reaktionsschnelle und genaue Multitouch-Leistung

Zuschauereinbindung zum Greifen nah. Diese großen, wunderschönen Bildschirme muss man einfach anfassen: 10 Multitouch-Punkte sorgen auf der gesamten Anzeigefläche für eine präzise, verzögerungsfreie Leistung.

Große Auswahl an Bildschirmgrößen

Unsere große Auswahl an Touch-Overlays ist garantiert mit den aktuellen Professional Display-Modellen in Bildschirmgrößen von 43“ bis 100“ kompatibel (PCAP-Modelle bis zu 75“).

Viel Anklang, niedrige Betriebskosten

Das energieeffiziente Touch-Overlay wird über eine direkte USB-Verbindung betrieben und hält somit die Betriebskosten gering (Display wird separat mit Strom versorgt).

Attraktiv in jedem Licht

Die entspiegelte Oberfläche des Touch-Overlays garantiert auch in sonnigen Umgebungen optimale Sichtbarkeit.

Einfache und schnelle Installation und Einrichtung

Dank der unkomplizierten Installation und Einrichtung ist Ihr interaktiver Touchscreen bereits in Minuten einsatzbereit.

Für den letzten Schliff

Personalisieren Sie Ihren Touchscreen mit einem optionalen Overlay-Rahmen. Unsere attraktiven Rahmendesigns und -farben fügen sich harmonisch in jede Umgebung ein.

Overlay – Größe (diagonal)	43“, 49“, 55“, 65“, 75“, 85“, 100“
Design – Farbe	Schwarz
Design – Rahmengröße (mm)	43–55“: 25 mm 65–75“: 28 mm 85–100“: 30 mm
Glas – Entspiegelt	Ja
Glas – Dicke	43–55“: 3 mm 65–75“: 4 mm 85–100“: 5 mm
Technik	IR
Technologie – Anzahl der Berührungspunkte	10 Zonen
Technologie – Reaktionszeit	<8 ms
Technologie – Max. Genauigkeit der Berührungspunkte	1 mm
Technologie – Haltbarkeit der Touchfunktion	DWX-Serie
Strom – Stromversorgung	USB HID. Kein Treiber erforderlich

Strom – Stromverbrauch (W)	<2,5 W
Umgebung – Betriebstemperatur	– 20 °C bis 70 °C
Umgebung – Lagertemperatur	– 40 °C bis 85 °C
Umgebung – Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10–90 % RH (nicht kondensierend)
Umgebung – Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10–90 % RH
Abmessungen – Nur Overlay (B x H x T mm) (ca.)	43“: 997 x 584 x 30 mm
	49“: 1126 x 660 x 31 mm
	55“: 1262 x 737 x 32 mm
	65“: 1489 x 864 x 36 mm
	75“: 1708 x 988 x 30 mm
	85“: 1968 x 1160 x 30 mm
Abmessungen – Verpackung (B x H x T mm) (ca.)	100“: 2360 x 1400 x 40 mm
	43“: 1080 x 600 x 150 mm
	49“: 1260 x 760 x 150 mm
	55“: 1380 x 860 x 150 mm
	65“: 1615 x 990 x 150 mm
	75“: 1870 x 1150 x 150 mm
85“: 2090 x 1280 x 150 mm	

100“: 2480 x 1500 x 600 mm

Gewicht – Nur Overlay (kg) (ca.)	43“: 7
	49“: 9
	55“: 12
	65“: 18
	75“: 30
	85“: 50
100“: 75	

Gewicht – Verpackung (kg) (ca.)	43“: 11
	49“: 13
	55“: 15
	65“: 21
	75“: 35
	85“: 58
100“: 80	

Kapazitiv

Overlay – Größe (diagonal)	43“, 49“, 55“, 65“, 75“
-------------------------------	-------------------------

Design – Farbe	Schwarz
----------------	---------

Design – Rahmengröße (mm)	43“: 33 mm
	49–55“: 30 mm
	65“: 36 mm
	75“: 51 mm

Glas – Entspiegelt	Ja
Glas – Dicke (mm)	43–65“: 4 mm 75“: 5 mm
Technik	Kapazitiv
Technologie – Anzahl der Berührungspunkte	43–75“: 10 Punkte
Technologie – Reaktionszeit	<16 ms
Technologie – Max. Genauigkeit der Berührungspunkte	3 mm
Technologie – Haltbarkeit der Touchfunktion	DWX-Serie
Strom – Stromversorgung	USB HID. Kein Treiber erforderlich
Strom – Stromverbrauch (W)	<2 W
Umgebung – Betriebstemperatur	– 20 °C bis 60 °C
Umgebung – Lagertemperatur	– 20 °C bis 60 °C

Umgebung –
Luftfeuchtigkeit bei
Betrieb

10–90 % RH (nicht kondensierend)

Umgebung –
Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

10–90 % RH

Abmessungen – Nur
Overlay (B x H x T mm)
(ca.)

43“: 1009 x 597 x 60 mm

49“: 1139 x 669 x 60 mm

55“: 1272 x 747 x 60 mm

65“: 1502 x 877 x 60 mm

75“: 1757 x 1035 x 65 mm

Abmessungen –
Verpackung
(B x H x T mm) (ca.)

43“: 1080 x 600 x 150 mm

49“: 1260 x 760 x 150 mm

55“: 1380 x 860 x 150 mm

65“: 1615 x 990 x 150 mm

75“: 1870 x 1150 x 150 mm

Gewicht – Nur Overlay
(kg) (ca.)

43“: 7,5 kg

49“: 9,5 kg

55“: 12,5 kg

65“: 18,5 kg

75“: 30,5 kg

Gewicht – Verpackung
(kg) (ca.)

43“: 11,5 kg

49“: 13,5 kg

55“: 15,5 kg

65“: 21 kg

75“: 35 kg

Service und Garantie

Garantie	3 Jahre mit erweitertem Austauschservice
----------	--

Gallery



