

## LKRL-Z514

2D-Projektionsobjektiv (1,35:1 zu 2,34:1)



### Overview

#### **Zoomobjektiv 1,35- bis 2,34-fach**

Optionales Zoomobjektiv zur Verwendung mit SXR4-4K-Projektor 1,35- bis 2,34-faches Zoomobjektiv mit Memory Feedback. Das Objektiv kommuniziert die Fokus- und Zoomeinstellungen über einen Feedbackkreis an den Projektor. Der Bediener kann so verschiedene Objektiveneinstellungen im Funktionsspeicher des Projektors definieren und diese Einstellung je nach Bedarf abrufen. Dies ermöglicht bei Videoformaten mit unterschiedlichen Bildseitenverhältnissen ein sofortiges und automatisches Anpassen der Bildgröße.

### Specifications

#### Allgemeines

Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	0 % bis 90 % (ohne Kondensation)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 % bis 90 % (ohne Kondensation)

Abmessungen (B x H x  
L) Ca. 256 x 315 x 454 mm

---

Gewicht Ca. 14 kg

---

## Gallery

