

LKRM-U331

6 x 330 W 4K-Digitalkino-
Projektionslampe



Overview

6 Quecksilberdampf-Hochdrucklampen mit 330 W

Die einzelne Ersatzlampe für den LKRM-U331 ist die LKRM-U331S

Specifications

Allgemeines

Abmessungen (B x H x L)	Ca. 89 x 122 x 148 mm
-------------------------	-----------------------

Gewicht	Ca. 510 g
---------	-----------

Hinweise

Umwelthinweis für
Kunden in den USA

Die Lampe in diesem Produkt enthält Quecksilber. Aus Gründen des Umweltschutzes gibt es gegebenenfalls spezielle Vorgaben zur Entsorgung dieser Materialien. Weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling erhalten Sie von örtlichen Behörden und

unter www.sony.com/mercury.

Gallery

