

ODBK-203

* Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter vor Ort.



Overview

Das ODBK-203 ist ein Basisnetzteil für die ODS-L60E.

Die Serie ODBK-20X eignet sich für das Modell ODS-D280F und ODS-D77F.

Eine Welt von Lösungen

Related products



ODS-L30M

* Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter vor Ort.



ODS-L60E

* Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter vor Ort.



ODS-L100E

* Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter vor Ort.



ODS-D280F

Das Optical Disc Archive-Glasfaserlaufwerk für die skalierbare PetaSite-Bibliothek ODS-L30M/L60E/L100E bietet sehr hohe Übertragungsgeschwindigkeiten mit einer Schreibgeschwindigkeit von 1 Gbit/s (Prüffunktion aktiviert) und einer Lesegeschwindigkeit von 2 Gbit/s, wenn eine Cartridge ODC-3300R der 2. Generation verwendet wird.



ODS-D77F

Optical Disc Archive-
Glasfaserlaufwerk für
die skalierbare
PetaSite-Bibliothek
ODS-L30M mit
Übertragungsgeschwindigkeiten
von bis zu
1.150 Mbit/s
(Lesegeschwindigkeit),
780 Mbit/s (einmal
beschreibbare Disc)
und 310 Mbit/s
(wiederbeschreibbare
Disc)

Gallery

