

## OTM-100GSR

Optisches QSFP28-Transceiver-Modul (SR)



**NETWORKED LIVE**

### Overview

#### **Der QSFP28-Ethernet-Receiver OTM-100GSR unterstützt 100GBASE-SR4.**

Das OTM-100GSR wird für die Verwendung mit XKS-C9111, -C9121, -C8111 und -C8166 sowie 100G-IP-E/A-Karten empfohlen, die in den Live-Videomischern XVS-9000/8000/7000/6000 installiert sind.

### Specifications

#### Allgemeine Daten

Betriebsspannung 3,3 V DC

Leistungsaufnahme 2,0 W

Äußere Abmessungen 18,35 × 12,9 × 122,3 mm (3/4 ×  
(Breite/Höhe/Tiefe) 17/32 × 4 7/8")

Gewicht 36,81 g (max.)

Temperaturbereiche Betriebstemperatur: 5 °C bis 40 °C  
Umgebungstemperatur bei  
Lagerung: -20 °C bis +60 °C

## E/A-Spezifikationen

Optische Eingangs- /Ausgangsanschlüsse	Optischer MPO- Anschluss
Signalformat	802.3bm 100GBASE- SR4
Signalübertragungsgeschwindigkeit	25,78125 Gbit/s pro Spur
Medientyp	Multi-Mode
Host-Schnittstelle	Anschluss: Direktsteckverbinder

## Related products



NETWORKED LIVE

### **XVS-7000**

4K/3G/HD-  
Videomischer für IP  
und SDI im mittleren  
Segment



NETWORKED LIVE

### **XVS-8000**

IP-fähiger Multiformat-  
Videomischer  
4K/3G/HD



NETWORKED LIVE

### **XVS-9000**

IP-fähiger Multiformat-  
Videomischer  
4K/3G/HD



NETWORKED LIVE

### **PWS- 110NM1**

IP Live System  
Manager-Station

## Gallery

