

CA-4000

4K-Kameraadapter für die
Glasfaserübertragung



Übersicht

4K-Kameraadapter für die Glasfaserübertragung, ausgelegt auf die 4K-Kamera PMW-F55 mit Super-35-mm-CMOS-Sensor

Der 4K-Kameraadapter CA4000 für die Glasfaserübertragung ermöglicht die Live-Aufzeichnung von 4K-Inhalten im Super-35-mm-Format und eignet sich für Live-Veranstaltungen wie Sportereignisse, Konzerte oder Live-Studiosendungen. Wird der Adapter CA4000 an die Docking-Schnittstelle der PMW-F55 angeschlossen, verwandelt sich die 4K-Kamera mit Super-35-mm-CMOS-Sensor in eine 4K-Live-Systemkamera mit High Frame Rate (HFR)-Fähigkeiten und innovativem HD-Cut-Out-Betrieb.

4K-Migrationspfad für Kunden mit der HDC-Kameraserie

Das 4K-Live-System arbeitet mit der gleichen Reihe von Fernsteuerpulten (*Remote Control Panels*, RCPs) und Master-Setup-Units (MSUs) wie aktuelle HDC-Systemkameras, die einen zukunftssicheren Migrationspfad für Kunden bieten. Das System lässt sich mit SMPTE-Standardglasfaserkabeln für Entfernungen bis zu 2000 m einsetzen.

Unterstützung für die Kamerabasisstation HDCU-2000/2500

Mit dem CA4000 in Verbindung mit der Basisband-Prozessoreinheit BPU4000 lassen sich 4K-Signale der Kamera PMW-F55 weiterleiten. Dank der BPU4000 ist das 4K-HD-Bild nahezu identisch mit dem von HDC-Systemkameras, so dass die Kamerabasisstation (Camera Control Unit, CCU) HDCU2000/2500 genutzt werden kann.

Funktionen

Docking an die 4K-RAW-Kamera PMW-F55 mit 16 Bit

Wird der Adapter CA4000 an die Docking-Schnittstelle der PMW-F55 angeschlossen, so fungiert die 4K-Kamera mit Super-35-mm-CMOS-Sensor als 4K-Live-Systemkamera.

4K-Glasfaserübertragung über bis zu 2.000 m

Das System lässt sich mit SMPTE-Standardglasfaserkabeln von bis zu 2.000 m Länge einsetzen.

Unterstützung für die Kamerabasisstation HDCU-2000/2500

Mit dem CA4000 in Verbindung mit der Basisband-Prozessoreinheit BPU4000 lassen sich 4K-Signale der Kamera PMW-F55 weiterleiten. Dank der BPU4000 ist das 4K-HD-Bild nahezu identisch mit dem von HDC-Systemkameras, so dass die Kamerabasisstation (Camera Control Unit, CCU) HDCU2000/2500 genutzt werden kann.

Aufnahmen mit High Frame Rate

Die Kamera ermöglicht Aufnahmen mit High Frame Rate (HFR) von bis zu 240 Bildern pro Sekunde im 1080/50p-Format.

HD-Ausschnittsfunktion

Aus einem 4K-Bild lässt sich in Echtzeit ein Full-HD-Bild ausschneiden, so dass die Kamera zum Beispiel in einer festen Position fixiert werden kann, während der Kameramann sich einen Gesamtüberblick über die Szene verschaffen und der Regisseur einen Bildausschnitt wählen kann.

Gleiche Schnittstelle wie beim Kameramodell HDC-2500

Beim CA4000 steht die gleiche Schnittstelle wie beim Kameramodell HDC-2500 zur Verfügung, beispielsweise für RET, INTERCOM und MENU-Steuerung.

BPU4000 auch ohne Kamerabasisstation HDCU-2000/2500 nutzbar

Die BPU4000 verfügt über eine eigene Stromversorgung und kann ohne die Kamerabasisstation HDCU-2000/2500 genutzt werden. Die BPU4000 kann 4K- und herunterkonvertierte HD-Signale ausgeben.

Verwandte Produkte



PWS-4400

AV-Multiport-Speichereinheit für 4K und HD



LA-FZB2

Objektivadapter (Lens-Mount-Adapter) B4-FZ



PMW-F55

Kompakte CineAlta-Kamera mit 4K-Super-35-mm-CMOS-Sensor für die Aufzeichnung von HD-, 2K- oder 4K-Bildern auf SxS-Speicherkarten und die Ausgabe von 2K-/4K-Bildern in 16 Bit/RAW



PMW-F5

Kompakte CineAlta-Kamera mit 4K-Super-35-mm-CMOS-Sensor für die Aufzeichnung von HD-/2K-Bildern auf SxS-Speicherkarten und die Ausgabe von 2K-/4K-Bildern in 16 Bit/RAW



HKCU-SM100

CCU-Verlängerungsadapter



BPU-4500A

4K-/HD-Basisband-Prozessor für eine IP-Netzwerkproduktion

Galerie



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei den Werten für Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

PDF exportieren : September 13 2026