

CA-TX70

Der digitale Triax-Adapter für die HXC-D70



Übersicht

Für eine digitale Triaxverbindung zur Kamerabasisstation HXCU-TX70

Der digitale Triax-Adapter CA-TX70 für die Studiokamera HXC-D70 ermöglicht die Verbindung mit der digitalen Triax-Kamerabasisstation (CCU) HXCU-TX70. Mit der CCU kann die HXC-D70 aus einer Entfernung von bis 1200 m mit einem 14,5-mm-Kabel und aus einer Entfernung von bis zu 600 m mit einem 8,5-mm-Kabel gesteuert werden. Die Steuerungsfunktionen umfassen die Stromversorgung und die Signale Tally, Intercom, Video Return und Prompter.

Kann mit HXCU-TX70 betrieben werden

Der CA-TX70 und die digitale Triax-Kamerabasisstation (CCU) HXCU-TX70 arbeiten nahtlos zusammen. Das optionale Front-Bedienpanel HKCU-FP2 kann an der HXCU-TX70 angebracht werden.

Funktionen

Digitale Triaxverbindung

Der CA-TX70 ist auf optimale Bildqualität und unkomplizierte Integration der HXC-D70 ausgelegt. Die Verbindung erfolgt über eine herkömmliche Triax-Infrastruktur, bei der die Entfernung bei einem 14,5-mm-Kabel bis zu 1200 m und bei einem 8,5-mm-Kabel bis zu 600 m betragen kann.

Eine Verbindung, alle Signale

Der CA-TX70 zeichnet sich durch flexible Integrationsfunktionen aus und bietet die Möglichkeit, eine Vielzahl von Signalen (Tally, Intercom, Return Video und Prompter) im Full HD-Betrieb zu übertragen.

Verwandte Produkte



HXC-FB80

HD-Farb-Studiokamera mit drei 2/3" Exmor™-CMOS-Sensoren

Galerie



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei den Werten für Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.