

HSCU-300R

Kompakte CCU (Camera Control Unit) für die Kameras HSC-300R und HSC-100R



Übersicht

Einfache und doch vielseitige Systemkonfiguration über digitale Triax-Verbindungen

Die hochkompakte CCU HSCU-300R (1,5 HE) schafft ein standardisiertes 19"-Rack-System, das sich bestens für Produktionsbereiche mit begrenztem Platzangebot eignet. Wird die blanke Vorderseite der HSCU-300R durch das optionale CCU-Steuerungspanel HKCU-FP2 ersetzt, kann ein einfaches ferngesteuertes System konfiguriert werden. Viele Funktionen der Kamera können daraufhin über die Steuerelemente des HKCU-FP2 bedient werden.

Steuerung mehrerer Kameras

Wird die optionale Kamerasteuerungssoftware HZCU-MC3 installiert, ermöglicht die HSCU-300R, die HSC-300R oder die HSC-100R über die Master-Setup-Unit MSU-1000/1500 oder eine Fernbedienung der Serie RCP-1000 zu steuern. So kann die Kamera als einfaches Studiosystem oder in einem voll ausgebauten Broadcasting-System bestehend aus mehreren Kameras eingesetzt werden.

Verwandte Produkte



HSC-100R

Tragbare HD-/SD-Kamera mit drei 2/3"-Power-HAD-FX-CCD-Sensoren für die digitale Triax-Übertragung

Galerie



vorherige Ankündigung geändert werden. Bei den Werten für Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.