

# HSCU-300RF

Kompakte CCU (Camera Control Unit) für die Kameras HSC-300RF und HSC-100RF



## Übersicht

### **Einfache und doch vielseitige Systemkonfiguration über Glasfaser mit 1,5 Gbit/s**

Die hochkompakte CCU HSCU-300RF (1,5 HE) schafft ein standardisiertes 19"-Rack-System, das sich bestens für Produktionsbereiche mit begrenztem Platzangebot eignet. Wird die Vorderseite der HSCU-300R durch das optionale CCU-Steuerungspanel HKCU-FP2 ersetzt, kann ein einfaches ferngesteuertes System konfiguriert werden. Viele Funktionen der Kamera können daraufhin über die Steuerelemente des HKCU-FP2 bedient werden.

### **Steuerung mehrerer Kameras**

Wird die optionale Kamerasteuerungssoftware HZCU-MC3 installiert, ermöglicht die HSCU-300RF, die HSC-300R oder die HSC-300RF über die Master-Setup-Unit MSU-1000/1500 oder eine Fernbedienung der Serie RCP-1000 zu steuern. So kann die HSC-300RF als einfaches Studiosystem oder in einem voll ausgebauten Broadcasting-System bestehend aus mehreren Kameras eingesetzt werden.

## Galerie

