

PWAL-RCT50

Option zur Kamerabasisstation-
Aufnahmesteuerung für PWA-
RCT1



Overview

Die Option PWAL-RCT50 zur Kamerabasisstation-
Aufnahmesteuerung ermöglicht es, die Aufnahmeoption HKCU-
REC55/REC50 in Systemen mit mehreren Kameras über die
Software PWA-RCT1 zur Aufnahmesteuerung zu steuern.

**Dieses Produkt ist ein Aktivierungsschlüssel für
vorinstallierte Software.**

Features

Kamerabasisstation-Aufnahmesteuerung

Wird die Lizenz PWAL-RCT50 für die Software PWA-RCT1 aktiviert,
lassen sich die Kamerabasisstation HDCU-5000 mit HKCU-REC50-
Aufnahmeoption und die Kamerabasisstationen HDCU-
5500/3500 mit HKCU-REC55-Aufnahmeoptionen steuern.

Related products



PWA-RCT1

Software zur
Aufnahmesteuerung
für PWS-4500, HKCU-
REC55 und HKCU-
REC50



HKCU- REC50

Aufnahmeoption für
HDCU-5000



HKCU- REC55

Aufnahmeoption für
die
Kamerabasisstationen
HDCU-5500 und
HDCU-3500



HDCU- 3500

IP-fähige
Kamerabasisstation
(CCU) für 4K/HD-
Systemkamera HDC-
3500



NETWORKED **LIVE**

HDCU- 5000

Kamerabasisstation (CCU) für Systemkameras der Serien HDC-5500 und HDC-3500/3100



NETWORKED **LIVE**

HDCU- 5500

IP-fähige Kamerabasisstation (CCU) für 4K/HD-Systemkameras der HDC-5500-Serie

Gallery

