

RCP-1001

Einfaches Fernbedienpanel mit Drehregler für Kameras der Serien HDC/HSC/HXC. 6 Einheiten in einem 19“-EIA-Rack.



Overview

Das RCP-1001 ist ein kompaktes Bedienpanel mit spezialisierten grundlegenden Funktionen. Im Block zur Blendensteuerung und Schwarzwertregelung wird ein Reglerknopf verwendet. Es können bis zu sechs Geräte in ein 19"-EIA-Rack eingebaut werden. Zahlreiche Einstellungen können je nach Betriebskonfiguration und Häufigkeit, mit der Funktionen verwendet werden, konfiguriert werden.

Features

Einfach und kompakt

Dieses Fernbedienpanel ist mit den zur grundlegenden Bedienung von Kameras erforderlichen Steuerfunktionen ausgestattet, die die einfache und präzise Bedienung zahlreicher Kamerafunktionen ermöglichen.

Anzeigefenster zur Blendensteuerung und Schwarzwertregelung.

Das Fenster IRIS zeigt die Blendeneinstellung als eine Blendenzahl an. Bei geschlossenem Objektiv wird „CLS“ angezeigt. Das Anzeigefenster zur Schwarzwertregelung zeigt den Einstellungswert für die Schwarzwertregelung an.

Direkte Steuerungsfiler und Master Gain-Tasten

Einfacher Zugriff auf ND/CC-Filter sowie auf Master Gain-Steuerung

Anpassbarer Schalter

Anwender können einem freien Schalter jede beliebige Funktion zuweisen.

Erstellen einer Auswahl an Steuerungssystemen

Anwender von HDC/HSC/BVP können unter Verwendung des CNU-700 ein Steuerungssystem mit mehreren Kameras erstellen. In einem System, das CNU-700 verwendet, können zwei CNUs eingesetzt werden, um ein Kamerasystem von bis zu 24 Kameras zu steuern. Ein System, das ein LAN verwendet, kann ebenfalls erstellt werden durch Anschließen eines LAN-kompatiblen CCU.

Specifications

Allgemeines

Betriebsspannung	10,5 bis 30 V DC
------------------	------------------

Leistungsaufnahme	2 W
-------------------	-----

Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
--------------------	----------------

Abmessungen (B x H x T) (ohne hervorstehende Teile)	68 × 244 × 84,4 mm
---	--------------------

Gewicht	1,1 kg
---------	--------

Eingangs-/Ausgangsanschlüsse

CCU/CNU	Multi-Verbindungskabel, 8-polig, weiblich (1 x)
---------	---

EXT. I/O.	D-Sub 9-polig, weiblich (x1)
-----------	------------------------------

Related products



HXC-FB80

HD-Farb-
Studiokamera mit drei
2/3" Exmor™-CMOS-
Sensoren



MSU-3000

Master-Setup-Unit,
Fernsteuerpult für
mehrere
Systemkameras
(horizontal)



MSU-3500

Master-Setup-Unit,
Fernsteuerpult für
mehrere
Systemkameras
(vertikal)

Gallery

