

Die Spezifikationen sind vorläufig
und können geändert werden.

Technische Daten

Abmessungen (ca.)	82,5 x 34 x 174,5 mm (B x H x T) Ohne hervorstehende Teile
Gewicht (ca.)	290 g (nur Gehäuse)
Betriebstemperatur	0 °C ~ +40 °C
Lagertemperatur	-20°C ~ +60°C
Leistungsaufnahme	0,2 W unter
Betriebsspannung	4,2~6,0 V; von Camcordern
Ein-/Ausgänge	Kamera 3 x/2,5 mm-TRS-Stecker REMOTE 1 x/2,5 mm-TRS-Buchse OPTION 1 x/3,5 mm-TRS-Buchse

Gallery

