

## WD-850

### UHF-Signalverteiler



#### Overview

- Diversity-Ausgang für bis zu vier Empfänger/Tuner-Basiseinheiten
- Stromzufuhr für UHF-Antenne von Sony
- Kaskadenausgang für einen zusätzlichen Antennensplitter oder Empfänger/Tuner-Basiseinheit
- Zwei Paar Antenneneingangsanschlüsse zur Erweiterung des Betriebsbereichs eines drahtlosen Mikrofonsystems

#### Specifications

##### Gruppentitel

Frequenzbereich  
 USA: 470 bis 806 MHz  
 CE: 470 bis 862 MHz  
 Japan: 770 bis 810 MHz

Kanaldistribution  
 Eingänge: 2 Paar  
 Ausgänge: 4 Paar

Eingang/Ausgang Antenne  
 BNC-R, 50 Ω

Kaskadenausgang  
 1 Paar

Spannungsversorgung für  
Antennenverstärker (von  
Antenneneingangsanschlüssen) 9 V DC/AUS umschaltbar

Betriebsspannung USA: 120 V AC, 60 Hz  
CE: 230 V, 50 Hz  
Japan: Wechselstrom,  
100 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 18 W (wenn der  
Antennenverstärker mit  
100 mA versorgt wird)

Abmessungen (B x H x T) Ca. 482 × 44 × 285 mm  
(19 x 1 3/4 x 11 1/4“)

Gewicht Ca. 4,4 kg

## Mitgeliefertes Zubehör

Audio- 50 Ohm Abschlusswiderstand (6)  
Ausgangsanschluss Netzkabel (1)  
Bedienungsanleitung (1)

## Related products



### **DWR-R03D**

Digitaler  
Funkempfänger der

DWX-Serie mit  
2 Kanälen

## Gallery

