

## YT-LD600S

Getönte Dome-Abdeckung für die Mini-Dome-Kameras der SNC-Serie



### Overview

**Kann an den Kameras SNC-EM630, SNC-EM600, SNC-VM630, SNC-VM600 und SNC-VM600B angebracht werden**

Die getönte Dome-Abdeckung YT-LD600S für Mini-Dome-Kameras ist 38 % lichtdurchlässig. Die Betriebstemperatur liegt zwischen 0 °C und 50 °C.

#### **Leichtes Design**

Gewicht von ca. 40 g.

#### **Diskrete Überwachung**

Getöntes Glas mit 38 % Lichtdurchlässigkeit.

### Features

**Mit den HD-Mini-Dome-Kameras der SNC-Serie kompatibel**

Kann an den Kameras SNC-EM630, SNC-EM600, SNC-VM630, SNC-VM600 und SNC-VM600B angebracht werden.

#### **Einfache Montage**

Die Abdeckung kann ganz einfach am Dome angebracht werden.

## Gallery

