

## YT-LD601S

Getönte Dome-Abdeckung für die vandalismussicheren Mini-Dome-Kameras der SNC-Serie



### Overview

**Kann an den Kameras SNC-EM631, SNC-EM601, SNC-VM631, SNC-VM601 und SNC-VM601B angebracht werden**

Die getönte Dome-Abdeckung YT-LD601S für vandalismussichere Mini-Dome-Kameras ist 36 % lichtdurchlässig. Die Betriebstemperatur liegt zwischen 0 °C und 50 °C.

#### **Leichtes Design**

Gewicht von ca. 70g.

#### **Diskrete Überwachung**

Getöntes Glas mit 36 % Lichtdurchlässigkeit.

### Features

**Ist mit den vandalismussicheren HD-Mini-Dome-Kameras der SNC-Serie kompatibel**

Kann an den Kameras SNC-EM631, SNC-EM601, SNC-VM631, SNC-VM601 und SNC-VM601B angebracht werden.

#### **Einfache Montage**

Die Abdeckung kann ganz einfach am Dome angebracht werden.

## Gallery

