

A-1865-789-A

Kit de modificación de PMW-F3
para plataformas de tamaño
mediano y Steadicam



Overview

Kit de vista lateral y placas agujereadas para plataformas 3D de tamaño mediano

El kit de modificación A-1865-789-A del camcorder PMW-F3K/L CineAlta Super 35 mm mejora su flexibilidad, peso y manejo en plataformas 3D. El kit de modificación está diseñado para plataformas 3D de tamaño mediano como la plataforma 3D 3ality Technica Pulsar, plataforma 3D Stereotec, SwissRIG, plataformas 3D P+S Technik, y otros. Con menos peso y un manejo sencillo, la modificación también es apropiada para el funcionamiento de la Steadicam y para la alineación de cámaras próximas en plataformas 3D, cuando no es necesario el objetivo con zoom SCL-Z18X140. Cada kit incluye las piezas para equipar una PMW-F3.

Solo están disponibles a través de los canales de servicio de Sony

Las modificaciones 3D solo pueden realizarse a través de partners de servicio acreditados o distribuidores especializados de Sony que ofrecen el servicio.

Información adicional

Con el kit de modificación 3D de tamaño mediano, el PMW-F3

tiene una serie de funciones desactivadas. Estas son:

EVF

Botones ASIGNABLES 6 y 7 y 8

Botón INICIO/PARADA GRABACIÓN en la empuñadura

Soporte de correa para el hombro

Soporte de micrófono

Indicadores Tally frontal y posterior

Remoto por IR

Auriculares (mini-jack estéreo)

Zapata para accesorios frontal y posterior

Conectores de entrada y salida AUDIO CH1/CH2

Botones de ENFOQUE AMPLIADO

Botón de REVISIÓN DE GRABACIÓN

Mando del zoom

Gallery

