

AC-DN10

Adaptador/cargador de CA



Overview

- Adaptador/cargador de CA compacto y ligero
- Fuente de alimentación CA de 100 W como máximo
- Mecanismo de montaje en V para el acople directo a camcorders compatibles
- Salida XLR de 4 pines para alimentar a otros equipos
- Capacidad de carga de batería de litio con montaje en V de Sony

Specifications

Especificaciones genéricas

Requisitos de alimentación: De 100 V a 240 V CA

Salida CC: 16,7 V, 6 A

Temperatura de funcionamiento:
De 0 a 40 °C

Peso: 800 g

Dimensiones (An. x Al. x Prof.): 101 x 160 x 37 mm (4 x 6 3/8 x 1 1/2 pulgadas)

Tiempo de carga

BP-GL95: 145 minutos

BP-GL65: 155 minutos

BP-L60S: 155 minutos

Información ecológica: La soldadura no contiene plomo. No se emplean materiales ignífugos halogenados ni en los chasis ni en los circuitos impresos.

Related products



HXC-FB80

Cámara HD de estudio en color con tres sensores Exmor™ CMOS de 2/3"

Gallery

