

## AN-01

Antena UHF unidireccional



### Overview

- La AN-01 es una antena UHF unidireccional diseñada para su uso con los sistemas de microfonía analógica o digital inalámbrica de Sony.
- Se deberán usar dos AN-01 para recepción diversa.
- Una sola AN-01 puede recibir gran variedad de frecuencias desde 470 a 862MHz.
- Se puede usar CC 9V o 12V.
- Ganancia seleccionable (18 dB/10 dB/0 dB).
- Antena log periódica de dipolos.
- Viene con un asa de mano que permite montarla en un soporte de micrófono mediante tornillos.

### Specifications

#### Sección de antena

Tipo de antena	Red de antenas logarítmicas periódicas
Directividad	Unidireccional
Rango de frecuencia	De 470 MHz a 862 MHz
Ganancia de antena	5 dBi o más

---

Relación de voltaje de onda estacionaria	2,5 o menos
--	-------------

---

Ángulo de media potencia	150 grados o menos
--------------------------	--------------------

---

Relación frontal/trasera	12 dB o más
--------------------------	-------------

---

## Sección de amplificador

Rango de frecuencia	De 470 a 862 MHz
---------------------	------------------

---

Ganancia de amplificador	18 dB/10 dB/0 dB, conmutable
--------------------------	------------------------------

---

Relación de voltaje de onda estacionaria	3 o menos
--	-----------

---

Factor de ruido	6 dB o menos
-----------------	--------------

---

Intermodulación de tercer orden	60 dB o más (entrada de FEM de 95 dB $\mu$ V)
---------------------------------	---

---

## Entrada/Salida

Conector de salida	BNC-R, 50 $\Omega$
--------------------	--------------------

---

## General

Requisitos de alimentación	9 V/12 V CC
----------------------------	-------------

---

Consumo eléctrico	100 mA o menos
Temperatura de funcionamiento	De 32 °F a 122 °F De 0 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	De -4 °F a +140 °F De -20 °C a +60 °C
Dimensiones * [1]	343 x 341 x 36 mm (sin incluir la empuñadura/el poste del soporte de sujeción del micrófono) (An. x Al. x Prof.) 13 1/2 x 13 5/8 x 1 7/16 pulgadas (sin incluir la empuñadura/el poste del soporte de sujeción del micrófono) (An. x Al. x Prof.)
Peso	Aprox. 530 g Aprox. 19 oz
Gama de accesorios	Tarjeta de garantía (1) Folleto de garantía (1) Adaptador para soporte de tipo PF 1/2 a W 5/8 (1) Adaptador para soporte de tipo PF 1/2 a W 3/8 (1) Manual de instrucciones (1) Empuñadura/poste del soporte de sujeción del

micrófono (1 juego)

---

## Notas

Nota

\*[1] Los valores de las dimensiones son aproximados.

---

## Related products



### **DWR-R03D**

Receptor inalámbrico digital de 2 canales de la serie DWX

## Gallery

