

## BC-L90

Cargador de batería de alta velocidad para baterías BP-FL75 y baterías de montaje en V



### Overview

#### **El doble de rápido que un cargador de batería normal**

El BC-L90 es un cargador de batería de 2 ranuras que proporciona tiempos de carga extra rápidos para la batería de olivina BP-FL75. La innovadora batería BP-FL75 emplea fosfato de litio de hierro, de estructura olivina, en lugar de los cátodos de ión-litio convencionales. El resultado es un aumento sustancial de los ciclos de carga/descarga en comparación con baterías anteriores de Sony. La BP-FL75 ofrece una perfecta integración con las cámaras PMW-F55 y PMW-F5. Tarda 70 minutos en cargar la BP-FL75 por completo a una capacidad de 75 Wh, proporcionando más de 1 hora de funcionamiento de la PMW-F55 y la PMW-F5 en conjunto con el grabador AXS-R5.

Compatible con otras baterías de montaje en V de Sony

El BC-L90 también ofrece un tiempo de carga normal con baterías de montaje en V de Sony, lo que aumenta la versatilidad del cargador.

### Features

#### **El doble de rápido que un cargador de batería normal**

El BC-L90 es un cargador de batería de 2 ranuras que

proporciona tiempos de carga extra rápidos para la batería de olivina BP-FL75. La innovadora batería BP-FL75 emplea fosfato de litio de hierro, de estructura olivina, en lugar de los cátodos de ión-litio convencionales. El resultado es un aumento sustancial de los ciclos de carga/descarga en comparación con baterías anteriores de Sony. Tarda 70 minutos en cargar por completo a una capacidad de 75 Wh.

### **Integración con las cámaras PMW-F55 y PMW-F5**

La batería BP-FL75 tiene la misma altura que las cámaras PMW-F55 y PMW-F5, lo que facilita que la cámara y la batería formen un diseño ergonómico optimizado para un uso más sencillo. Completamente cargada, la batería BP-FL75 ofrece más de 1 hora de funcionamiento a las cámaras PMW-F55 y PMW-F5 que trabajen con el grabador AXS-R5.

### **Compatible con otras baterías de montaje en V de Sony**

El BC-L90 ofrece un tiempo de carga normal con baterías de montaje en V de Sony, lo que aumenta la versatilidad del cargador.

### **Conector de salida CC XLR de 4 pines**

El BC-L90 dispone de un conector XLR de 4 pines que permite su uso como un adaptador de CA para suministrar alimentación (16,8 V, máx. 6 A) a otros equipos portátiles (no al mismo tiempo que se carga la batería).

## Gallery

