

BKM-227W

Adaptador de entrada NTSC /
PAL para monitores LMD



Overview

*Alta velocidad de transmisión de datos: más de 500 kb/s entre la unidad CNU y MSU/RCP/CCU y 35 kb/s entre la cabeza de cámara y la unidad CCU. Configuración del sistema ampliable: hasta 12 cámaras con una CNU-700 y una BKP-7930 instalada. Función de visualización de caracteres en monocromo. Herramienta de derivación para mantener la comunicación entre las unidades CCU y los paneles RCP en caso de un mal funcionamiento de la unidad CNU o un corte de electricidad.

Gallery

