

BRAVIA BZ30J Series

Monitores profesionales 4K
Ultra HD HDR estándar con
funciones empresariales y
pantallas de 32" a 75"



Overview

Imágenes asombrosas ideales para empresas

La serie BRAVIA BZ30J, disponible en varios tamaños de pantalla de 32" a 75", ofrece imágenes de calidad 4K HDR con un ángulo de visión extraamplio, lo que permite aumentar el impacto de la cartelería y todas las videoconferencias en entornos empresariales, comerciales, educativos y públicos. Se trata de un monitor profesional ideal para empresas, ya que ofrece un funcionamiento ininterrumpido y fiable, aplicaciones centradas en la productividad integradas, personalización fácil e intercambio de contenidos sencillo.

La serie BRAVIA BZ30J aporta una mayor claridad, color y contraste a las reuniones empresariales, presentaciones y cartelerías digitales. Las tecnologías avanzadas de procesamiento de imágenes de Sony les dan aún más impacto y realismo a los vídeos, las fotos, los gráficos, las imágenes y el texto. La tecnología 4K X-Reality PRO convierte las fuentes de imagen de baja resolución a una calidad cercana al 4K real. Las imágenes se vuelven más nítidas y definidas en tiempo real para mostrar más detalles. Gracias al ángulo de visión extraamplio del panel, todo el mundo disfrutará de imágenes nítidas y brillantes, esté donde esté en la habitación.

Features

Colores extremadamente vivos y naturales

El potente 4K HDR Processor X1 y la tecnología TRILUMINOS PRO de Sony garantizan que la serie BRAVIA BZ30J reproduzca fielmente una gama impresionante de colores vivos y realistas.

Movimiento fluido y sin borrosidad

La tecnología Motionflow XR garantiza que el contenido en pantalla siempre se vea fluido, nítido y sin borrosidad, incluso en escenas de vídeo que se mueven rápido.

Aplicaciones inteligentes

La serie BRAVIA BZ30J ayuda a tu negocio a avanzar gracias a las aplicaciones y soluciones integradas, como el duplicado de pantalla, la cartelería digital y la gestión de salas de reuniones. En Google Play Store puedes explorar aún más aplicaciones inteligentes.

Fiabilidad las 24 horas del día

Porque los negocios nunca descansan. La serie BRAVIA BZ30J se ha diseñado con robustez para funcionar de forma ininterrumpida y fiable, y es ideal para usos como la cartelería con mensajes que siempre se deben ver bien.

Imágenes asombrosas en cualquier orientación

El BRAVIA se adapta perfectamente a las necesidades de tu negocio. El monitor se puede montar horizontal o verticalmente para adaptarse a cualquier entorno, como salas de juntas empresariales o cartelería digital. Inclina el BRAVIA para captar la atención del público*.

* El grado de inclinación varía según el modelo

Configuración rápida

El modo profesional te permite personalizar y almacenar los ajustes del monitor para adaptarlos a los distintos entornos y, después, copiarlos fácilmente en varios monitores mediante una memoria flash USB. La opción de ajuste en un paso

optimiza los ajustes de imagen y red para salas de reuniones y usos de cartelería con solo pulsar un botón.

La señalización digital se simplifica

La compatibilidad integrada con HTML5 permite mostrar fácilmente contenidos de cartelería interactivos en la serie BRAVIA BZ30J sin tener que usar un descodificador, un reproductor multimedia ni un PC específicos.

Transmite tu contenido sin cables

Gracias a la integración de AirPlay2 y Chromecast, es fácil transmitir vídeos, aplicaciones y otros contenidos de forma inalámbrica desde un dispositivo directamente a la serie BRAVIA BZ30J. También es compatible con otras herramientas de colaboración inalámbrica de terceros.

Con BRAVIA, hay sostenibilidad en cada escena

Con la creciente demanda de pantallas cada vez más grandes, también hay riesgo de que se incremente el uso de recursos y energía. Sin embargo, los compromisos de sostenibilidad de Sony consiguen mejoras de eficiencia desde el momento de desarrollar el producto hasta el de ver la TV y las pantallas.

Conexiones cómodas

Las conexiones de señal, las redes y otras interfaces están en el lateral para que sea fácil acceder a ellas con el monitor en vertical.

24/7

Porque los negocios nunca descansan: los monitores BRAVIA se han diseñado para funcionar de forma ininterrumpida y fiable en los entornos empresariales y comerciales más exigentes.

Ahorro de energía

El BRAVIA incorpora funciones avanzadas de ahorro de energía para reducir el consumo y mantener los costes de funcionamiento bajo control.

Integración sencilla

La serie BRAVIA BZ30J se ha diseñado para el mundo conectado de hoy en día. Es totalmente compatible con las principales plataformas de automatización y control actuales, y las API abiertas simplifican la integración con una gran variedad de soluciones de otros proveedores.

Specifications

Características de la pantalla

Brillo (cd/m ²)	Pantalla de 32": 300. Pantalla de 43": 400. Pantalla de 50": 440. Pantalla de 55": 440. Pantalla de 65": 440. Pantalla de 75": 440
-----------------------------	--

Relación de contraste nativo	Pantalla de 32": 3000:1. Pantalla de 43": 1200:1. Pantalla de 50": 5000:1. Pantalla de 55": 1200:1. Pantalla de 65": 1200:1. Pantalla de 75": 1200:1
------------------------------	--

Relación de contraste dinámico	Pantalla de 32": 260 000:1. Pantalla de 43": 400 000:1. Pantalla de 50": 300 000:1. Pantalla de 55": 300 000:1. Pantalla de 65": 300 000:1. Pantalla de 75": 300 000:1
--------------------------------	--

Tiempo de respuesta (ms)	6
--------------------------	---

Tipo de panel	Pantalla de 32": VA Pantalla de 43": IPS Pantalla de 50": VA Pantalla de 55": IPS Pantalla de 65": IPS Pantalla de 175": IPS
Tipo de atenuación	Atenuación local
Dispositivo de proyección	LCD
Tipo de retroiluminación	LED directa
Tiempo de operación	24/7
Modo vertical	Sí

Especificaciones del monitor

Tamaño de pantalla para WEB (diagonal, cm, número entero o primer decimal)	Opción 1: 80 cm. Opción 2: 108 cm. Opción 3: 126 cm. Opción 4: 139 cm. Opción 5: 164 cm. Opción 6: 189 cm
Resolución de pantalla (H x V, píxeles)	3840 x 2160

Tamaño pantalla (pulgadas, medida diagonal)	Opción 1: 32" (31,5"). Opción 2: 43" (42,5"). Opción 3: 50" (49,5"). Opción 4: 55" (54,6"). Opción 5: 65" (64,5"). Opción 6: 75" (74,5")
---	---

Ángulo de visión (derecha/izquierda/arriba/abajo)	178 (89/89) grados
---	--------------------

Resolución de pantalla	QFHD
------------------------	------

Relación de aspecto	16:9
---------------------	------

Prestaciones profesionales

Modo oculto profesional	Sí
-------------------------	----

Reactivación automática de HDMI	Sí
---------------------------------	----

Multidifusión/IPTV	Sí
--------------------	----

Compatible con sistema de cartelería digital/soluciones TEOS	Sí
--	----

Sistema operativo	Android TV
-------------------	------------

Almacenamiento interno (GB) 16 GB

Características de red

Wi-Fi Direct Sí

Certificación Wi-Fi Sí

Estándar Wi-Fi a/b/g/n/ac

Frecuencia de Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz (para Wi-Fi Direct: solo 2,4 GHz)

Códec para red doméstica MPEG1: MPEG1/MPEG2PS: MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/MP4 (XAVCS): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ASF(WMV): VC1/MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/WEBM: VP8/3GPP: MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG

Apple AirPlay (requiere Internet) Sí

Chromecast integrado Sí

LAN inalámbrica Integrada

Funciones especiales

Códecs de reproducción USB	MPEG1: MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ASF(WMV): VC1/MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/WEBM: VP8/3GPP: MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG
HDMI-CEC	Sí
Reloj en pantalla	Sí
Temporizador de reposo	Sí
Temporizador de encendido y apagado	Sí
Idioma de pantalla	AFR, AMH, ARA, ASM, AZE, BEL, BUL, BEN, BOS, CAT, CZE, DAN, DEU, GRE, ENG, SPA, EST, BAQ, PER, FIN, FRA, GLG, GUJ, HIN, HRV, HUN, IND, ISL, ITA, HEB, JPN, KAZ, KAN, KOR, KIR, LAO, LIT, LAV,

MAC, MAL, MON, MAR, MAY, BUR, NOB,
NEP, NLD, ORI, PAN, POL, POR, RUM,
RUS, SOL, SLV, ALB, SRP, SWE

Especificaciones de control

Control IP	Sí
Control RS-232C	1 (lateral)
Modo profesional	Sí

Entradas y salidas

Señal HDMI	4096 × 2160p (24, 60 Hz), 3840 × 2160p (24, 30, 60 Hz), 1080p (30, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (60 Hz), 720p (30, 60 Hz), 720/24p, 480p
HDCP	HDCP2.3 (para HDMI1/2/3/4)
Entrada de alimentación de CA	ENTRADA C8 (TRASERA)
Entrada(s) de vídeo compuesto	1 (lateral, mini-jack)
Entradas HDMI en total	4 (4 laterales)

Salida(s) de audio digital	1 (lateral)
Salida(s) de auriculares	1 (lateral)
Puertos USB	2 (laterales)
Entradas Ethernet	1 (lateral)
Entrada(s) RS-232C	1 (lateral)

Especificaciones de audio

Posición del altavoz	Proyección inferior
Salida de potencia de audio	Pantalla de 32": 5 W + 5 W. Pantalla de 43": 10 W + 10 W. Pantalla de 50": 10 W + 10 W. Pantalla de 55": 10 W + 10 W. Pantalla de 65": 10 W + 10 W. Pantalla de 75": 10 W + 10 W
Formato de salida de audio digital (óptica)	PCM lineal de dos canales: 48 kHz, 16 bits, Dolby Audio, DTS
Dolby Atmos	Sí
Altavoz de tipo 2	Altavoz X-Balanced (no disponible en la pantalla de 32")
Clear Phase	Sí

Compatibilidad con formato de audio Dolby	Dolby Audio, Dolby Atmos
Canal de retorno de audio HDMI (ARC)	Sí (eARC/ARC)
Formato de audio de entrada HDMI	PCM lineal de 5.1 canales: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz, 16/20/24 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
Formato de salida ARC	PCM lineal de dos canales: 48 kHz, 16 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

Especificaciones de vídeo

Modo ancho	Zoom amplio/Normal/Completo/Zoom
4:3 predeterminado	Sí
Procesamiento de vídeo	X-Reality PRO con resolución 4K
Mejora del movimiento	Motionflow XR de 240 Hz (60 Hz nativos), modo automático
Procesador 4K	4K HDR Processor X1
Compatibilidad con	

HDR (alto rango dinámico)	Sí (HDR10, HLG, Dolby Vision)
---------------------------	-------------------------------

Frecuencia de actualización del panel (hercios nativos)	60 Hz
---	-------

Características de diseño

Gestión de los cables	Sí
-----------------------	----

Color de bastidor	Black
-------------------	-------

Diseño del soporte	Soporte de hoja delgada
--------------------	-------------------------

Orificio VESA®	Sí
----------------	----

Orificios VESA® (An. × Al.)	Pantalla de 32": 100 × 200 mm.
	Pantalla de 43": 200 × 200 mm.
	Pantalla de 50": 200 × 200 mm.
	Pantalla de 55": 300 × 300 mm.
	Pantalla de 65": 300 × 300 mm.
	Pantalla de 75": 300 × 300 mm

Funciones ecológicas y ahorro de energía

Grado	G
-------	---

Consumo en modo activado ¹ (lote 5)	Pantalla de 32": 66 W. Pantalla de 43": 107 W. Pantalla de 50": 146 W. Pantalla de 55": 196 W. Pantalla de
--	--

65": 230 W. Pantalla de 75": 297 W

Consumo energético (en espera)	0,50 W
Índice de luminancia máximo para la UE	75%
Contenido de mercurio (mg)	0
Modo de ahorro energético/Apagado de retroiluminación	Sí
Requisitos de alimentación (tensión)	Entrada: 220 V – 240 V CA, 50 Hz

Aprobaciones normativas

Aprobaciones normativas	CE CB EAC
-------------------------	-----------------

Dimensiones

Solo monitor (An. x Alt.)	Pantalla de 32": aprox. 72,6 × 43 × 7,6 (2,60) cm. Pantalla de 43": aprox. 97,2 × 56,7 × 7 cm. Pantalla de 50": aprox. 112,6 × 65,3 × 7 cm. Pantalla de
---------------------------	--

x Prof.) 55": aprox. 124,3 × 71,9 × 7,1 cm.
 Pantalla de 65": aprox.
 146,2 × 84,2 × 7,1 cm. Pantalla de
 75": aprox. 168,6 × 96,9 × 7,2 cm

Monitor con soporte
 (An. x Alt. x Prof.) Pantalla de 32": aprox.
 72,6 × 45,4 × 17,2 cm. Pantalla de
 43": aprox. 97,2 × 63,2 × 28,6 cm.
 Pantalla de 50": aprox.
 112,6 × 71,8 × 28,6 cm. Pantalla
 de 55": aprox.
 124,3 × 78,7 × 33,8 cm. Pantalla
 de 65": aprox. 146,2 × 91,2 × 33,8
 cm. Pantalla de 75": aprox.
 168,6 × 104,5 × 41 cm

Dimensiones del
 embalaje (An. x Al. x
 Pr.) Pantalla de 32": Pantalla de 43":
 Pantalla de 50": Pantalla de 55":
 Pantalla de 65": Pantalla de 75":

Peso (aprox.)

Solo monitor Pantalla de 32": aprox. 7,5 kg.
 Pantalla de 43": aprox. 10 kg.
 Pantalla de 50": 12,3 kg. Pantalla
 de 55": aprox. 15,7 kg. Pantalla de
 65": aprox. 21,6 kg. Pantalla de 75":
 31,6 kg

Monitor con soporte
Pantalla de 32": aprox. 7,7 kg.
Pantalla de 43": aprox. 10,5 kg.
Pantalla de 50": 12,9 kg. Pantalla de 55": aprox. 16,6 kg. Pantalla de 65": aprox. 22,5 kg. Pantalla de 75": 32,9 kg

Embalaje (bruto)
Pantalla de 32": aprox. 11 kg.
Pantalla de 43": aprox. 14 kg.
Pantalla de 50": 17 kg. Pantalla de 55": aprox. 23 kg. Pantalla de 65": aprox. 30 kg. Pantalla de 75": 45 kg

Accesorios opcionales

SU-WL450 (límite de acceso al terminal, consulta la página de producto de SU-WL450), SU-WL850, SU-WL500

PrimeSupport

3 años de garantía con reparación o, si es necesario, sustitución por adelantado gestionada por un partner local, a ser posible in situ.

Más información

Hoja informativa
sobre el producto

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/526771>

Notas

1

Demanda de energía en modo
activado del lote 5 en el rango
dinámico estándar (SDR) en
kWh/1000 h

Related
products



BRAVIA Signage Free

Cartelería digital
sencilla
independiente
(gratuita)

Gallery



