

## BRBK-HSD2

Tarjeta de salida HD/SD-SDI para las cámaras robóticas BRC-H900 y BRC-Z330



### Overview

#### **Salida de señales digitales serie HD o SD intercambiable**

La tarjeta de salida BRBK-HSD2 se ha diseñado para su uso con las cámaras robóticas BRC-H900 y BRC-Z330 HD. También funciona con la unidad multiplexora óptica de HD BRU-SF10 que se conecta a la BRC-Z330. Dispone de 3 salidas de vídeo digital. El uso de esta tarjeta permite la transmisión de imágenes captadas por las cámaras como señales HD-SDI que cumplen con los estándares de interfaz digital serie SMPTE-292M, o como señales SD-SDI subconvertidas que cumplen con los estándares de interfaz digital serie SMPTE-259M. Al usar esta tarjeta en modo HD-SDI, los menús de la cámara pueden superponerse sobre la señal de vídeo.

## Gallery

