

CBK-NA1

Kit adaptador de red Wi-Fi y 3G, 4G o LTE para cámaras XDCAM



Overview

Optimiza la conexión LAN para las cámaras PXW-X180, PXW-X200 y PXW-X500 que funcionan con los adaptadores inalámbricos CBK-WA100 y CBK-WA101

El kit adaptador de red CBK-NA1 incluye un módem acoplado para 3G, 4G o LTE y comunicación Wi-Fi, así como un adaptador USB/RJ-45 CBK-NA1R. El CBK-NA1E permite acoplar el módem al asa de la cámara para evitar que interfiera con el funcionamiento y mejorar la señal de transmisión. También te permite aprovechar las funciones de transmisión de la cámara con una conexión por cable. La unidad cuenta con un mecanismo de abrazadera de cable para evitar posibles daños al conector USB por tensión en el cable.

Adaptador de red para el módulo de extensión

El CBK-N/A1E permite acoplar un módem para 3G, 4G o LTE a una cámara de Sony y está optimizado para las cámaras PXW-X180, PXW-X200 y PXW-X500. El módulo está fijado a una zapata opcional de 1/4 pulg.

Adaptador USB/RJ-45

El CBK-N/D1R adapta el terminal USB* al terminal RJ-45 de la cámara o adaptador inalámbrico CBK-WA100 y CBK-WA101. Además, te permite conectar la cámara a una red mediante un cable LAN para transmitir con una conexión por cable. La

abrazadera de cable fija el conector USB.

* El nombre del terminal depende del dispositivo que acoples (terminal USB del módulo de conexión inalámbrico LAN o terminal de conexión para dispositivos externos).

Features

Adaptador de red para el módulo de extensión

El CBK-N/A1E permite acoplar un módem para 3G, 4G o LTE a una cámara de Sony y está optimizado para las cámaras PXW-X180, PXW-X200 y PXW-X500. El módulo está fijado a una zapata opcional de 1/4 pulg. El adaptador evita que interfiera con el funcionamiento de la cámara y mejora la señal de transmisión.

Adaptador USB/RJ-45

El CBK-N/D1R adapta el terminal USB* al terminal RJ-45 de la cámara o adaptador inalámbrico CBK-WA100 y CBK-WA101. Además, te permite conectar la cámara a una red mediante un cable LAN para transmitir con una conexión por cable. La abrazadera de cable fija el conector USB. La correa suministrada fija de forma segura el cable de red conectado al adaptador USB/RJ-45.

* El nombre del terminal depende del dispositivo que acoples (terminal USB del módulo de conexión inalámbrico LAN o terminal de conexión para dispositivos externos).

Specifications

Adaptador de red para el módulo de extensión:
CBK-NA1E

USB

USB 2.0 (tipo A)

Longitud de cable

Aprox. 200 mm (7 7/8 pulgadas)

Peso	Aprox. 65 g (2,3 oz)
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a +40 °C
Humedad de funcionamiento	Del 20 % al 90 %
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a +60 °C

Adaptador USB a RJ45: CBK-NA1R

USB	USB 2.0 (tipo A)
Terminal de red	RJ-45 10BASE-T/100BASE-T
Sistema de alimentación	Alimentación bus
Longitud de cable	Aprox. 100 mm (4 pulgadas)
Peso	Aprox. 20 g (0,7 oz)
Consumo eléctrico	1,5 W
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a +40 °C
Humedad de funcionamiento	Del 20 % al 90 %
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a +60 °C

Related products



CBK- WA100

Adaptador inalámbrico para camcorders y decks [red móvil 3G/4G/LTE/LAN inalámbrica]



CBK- WA101

Adaptador inalámbrico para las cámaras PMW-400 y PXW-X320 [red móvil 3G/4G/LTE/LAN inalámbrica]

Gallery

