

DSRM-10

Mando a distancia



Overview

Proporciona operaciones de control remoto con cable para las funciones STOP/REC/PAUSE/REW/PLAY/FFWD. Operación de ajuste progresivo/lanzadera (Jog/Shuttle). Permite búsqueda de imágenes a una velocidad ± 16 veces la normal.

Specifications

Especificaciones generales

| | |
|----------------------------|---|
| Requisitos de alimentación | 5V CC (suministrado por el magnetoscopio conectado) |
|----------------------------|---|

| | |
|--------------------|-------|
| Consumo de energía | 50 mW |
|--------------------|-------|

| | |
|----------------|--|
| Control remoto | Clavija estéreo mini (con cable adjunto de 3m) |
|----------------|--|

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Dimensiones | 90(an.) x 46(al.) x 182(prof.) mm |
|-------------|-----------------------------------|

| | |
|------|--------------|
| Peso | Aprox. 360 g |
|------|--------------|

Gallery

