

## FW-50BZ35J

Monitor Profesional BRAVIA 4K  
de 50"



### Overview

El BRAVIA FW-50BZ35J de 50" combina imágenes 4K brillantes y magníficas con funciones de adaptadas para el entorno empresarial.

Gracias a su potente 4K HDR Processor X1 de Sony, el FW-50BZ35J ofrece una calidad de imagen excelente, con imágenes inmersivas que mejoran los tres elementos principales de la calidad de imagen: claridad, viveza de los colores y contraste.

El resistente y rígido FW-50BZ35J está orientado a una amplia gama de aplicaciones B2B con un diseño inteligente que combina un borde inferior plano y el logotipo en un lateral. Es perfecto para aplicaciones en orientación vertical e inclinada, especialmente de señalización. El potente sistema operativo Android integrado del monitor en una plataforma SoC garantiza un arranque rápido, además de aplicaciones, animaciones y una experiencia de usuario fluidas.

El modo Pro permite una personalización rápida y sencilla para adaptarse a los diferentes entornos, incluidos el corporativo, el educativo y la cartelería digital. Asimismo, el monitor ofrece configuración en un solo paso que optimiza el proceso en salas de conferencias y cartelería con solo pulsar un botón. La capacidad de control IP permite una instalación sencilla con el respaldo de partners clave como Crestron y Extron.

Para disfrutar de una mayor tranquilidad, cuentas con la protección añadida de nuestro servicio de garantía de 3 años con reparación o, si lo necesitas, el servicio de intercambio avanzado por medio de un partner local, efectuado en tus propias instalaciones siempre y cuando sea posible. También tienes la opción de ampliar la garantía 2 años más.

## Features

### **Resolución de imagen en 4K (3840 x 2160 píxeles)**

El 4K ofrece un nivel de detalle cuatro veces superior al Full HD y una resolución de más de 8 millones de píxeles, lo que añade claridad en aplicaciones de visualización corporativa, educativas y de cartelería digital.

### **4K HDR Processor X1**

El potente 4K HDR Processor X1 de Sony mejora el color, la claridad y el contraste para ofrecer una calidad de imagen 4K HDR excepcionalmente realista.

### **Aprecia más detalles con 4K X-Reality PRO**

X-Reality PRO con resolución 4K convierte las imágenes a una calidad cercana al 4K real. Las imágenes adquieren una calidad nítida y definida en tiempo real para mostrar más detalles de fuentes de imagen de una resolución inferior.

### **Colores ricos y naturales con TRILUMINOS PRO**

TRILUMINOS PRO asigna colores a partir de una paleta más amplia para reproducir fielmente un universo de matices y tonos más vivos y reales.

### **Acción en pantalla suave y fluida**

El panel 4K se combina con la tecnología Motionflow XR para lograr una reproducción más fluida y natural de las imágenes en rápido movimiento en la pantalla.

### **Configuración rápida con el modo profesional**

---

Personaliza y guarda la configuración y las funciones del monitor y, luego, cópialas fácilmente en distintos monitores mediante una memoria flash USB.

### **Configuración en un solo paso**

La configuración en un solo paso optimiza la configuración de imagen y red para adaptarse a las salas de reuniones y aplicaciones de cartelería con solo pulsar un botón, lo que supone un gran ahorro de tiempo en entornos corporativos.

### **Conexión inalámbrica mejorada**

El FW-50BZ35J admite la conexión inalámbrica a través de Wi-Fi de 5 GHz y 2,4 GHz, así como por Bluetooth 4.2.

### **Funcionamiento fiable las 24 horas**

BRAVIA está diseñado para un funcionamiento fiable las 24 horas del día en los entornos más exigentes de presentación corporativa y audiovisual.

### **Diseñado para empresas**

El FW-50BZ35J está diseñado para instalaciones profesionales en orientación horizontal, vertical o inclinada.

### **Integración sencilla para desarrolladores**

BRAVIA ofrece una compatibilidad total con las principales plataformas de automatización y control, mientras que las API abiertas ofrecen oportunidades ilimitadas de integración con soluciones de otros proveedores.

### **Mayor tranquilidad**

Disfruta de una mayor tranquilidad con nuestro servicio de garantía de 3 años con reparación o, si lo necesitas, el servicio de intercambio avanzado por medio de un partner local, efectuado en tus propias instalaciones siempre y cuando sea posible. También tienes la opción de ampliar la garantía 2 años más.

## Specifications

## Panel

Brillo (cd/m <sup>2</sup> )	Típico: 570
-----------------------------	-------------

Relación de contraste	5000:1
-----------------------	--------

Tiempo de respuesta (ms) (*1)	6
-------------------------------	---

Relación de contraste dinámico	500.000:1
--------------------------------	-----------

Tipo de panel (IPS/VA)	VA
------------------------	----

Superficie del panel	Antirreflectante
----------------------	------------------

Neblina (%)	2
-------------	---

Tipo de retroiluminación	LED directa
--------------------------	-------------

Tiempo de operación	24/7
---------------------	------

## Vídeo

Compatibilidad con HDR	HDR10/HLG/Dolby Vision
------------------------	------------------------

## Tamaño

Orificios VESA® (mm)	200 x 200
----------------------	-----------

Solo monitor (An. x Al. x Pr.) (mm)	1118 x 649 x 69
-------------------------------------	-----------------

Monitor con soporte (An. x Al. x Pr.) (mm)	1118 x 714 x 285
--	------------------

Caja de embalaje (An. x Al. x Pr.) (mm)	1228 x 786 x 143
---	------------------

## Peso

Solo monitor (kg)	12,7
-------------------	------

Monitor con soporte (kg)	13,3
--------------------------	------

Caja de embalaje (kg)	19
-----------------------	----

## Alimentación

Consumo estimado (W)	148
----------------------	-----

Consumo (en espera) (W)	0,5
-------------------------	-----

## Más información

Hoja informativa sobre el producto	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/526764">https://eprel.ec.europa.eu/qr/526764</a>
------------------------------------	---



## Gallery



