

## FWD-32W800

Monitor profesional BRAVIA HD  
de 32"



### Overview

#### **Un monitor profesional diseñado para los negocios**

Obtén una imagen clara y profesional con el Monitor Profesional BRAVIA FWD-32W800. Es la mejor forma de transmitir tu mensaje, con una nítida calidad de imagen HD y un funcionamiento fiable.

Para darte mayor tranquilidad, ofrecemos la garantía añadida de 3 años con reparación o, si es necesario, sustitución por adelantado gestionada por un partner local, a ser posible *in situ*. También tienes la opción de ampliar la garantía 2 años más.

### Features

#### **Aprecia detalles más nítidos y precisos**

BRAVIA cuenta con procesamiento de imágenes X-Reality™ PRO, que analiza cada cuadro, combinando las escenas con nuestra base de datos especial para perfeccionar los detalles de las imágenes y reducir el ruido.

BRAVIA también te ofrece imágenes y vídeos en HDR altamente detallado. Es compatible con varios formatos HDR, incluyendo HDR10 y Log-Gamma híbrido.

#### **Montaje e instalación flexibles**

Los Monitores Profesionales BRAVIA ofrecen diversas

posibilidades de instalación con el estándar de montaje VESA para facilitar su integración en multitud de entornos.

## Mayor tranquilidad

Disfruta de una mayor tranquilidad con nuestro servicio de garantía de 3 años con reparación o, si lo necesitas, el servicio de intercambio avanzado por medio de un partner local, efectuado en tus propias instalaciones siempre y cuando sea posible. También tienes la opción de ampliar la garantía 2 años más.

## Specifications

### Características de la pantalla

Brillo (cd/m <sup>2</sup> )	380
Relación de contraste	1200:1
Relación de contraste dinámico	1200:1
Tiempo de respuesta (ms)	8
Tipo de panel	IPS
Tipo de atenuación de retroiluminación	Atenuación de cuadro
Tipo de pantalla	LCD

### Especificaciones del monitor

Tamaño de pantalla

para WEB (diagonal, cm, número entero o primer decimal)	80,0 cm
Tipo de retroiluminación	LED directa
Resolución de pantalla (H x V, píxeles)	1366 x 768
Tamaño pantalla (pulgadas, medida diagonal)	32" (31,5")
Ángulo de visión (derecha/izquierda)	178 (89/89) grados
Ángulo de visión (arriba/abajo)	178 (89/89) grados
Resolución de pantalla	WXGA
Relación de aspecto	16:09

## Prestaciones profesionales

Reactivación automática de HDMI	No
Compatible con	

sistema de cartelera digital/soluciones TEOS	No
--	----

---

Sistema operativo	Android 10
-------------------	------------

---

Almacenamiento interno (GB)	8 GB
-----------------------------	------

## Sistema de visualización

---

Sistema de TV (digital terrestre)	DVB-T/T2
-----------------------------------	----------

---

Sistema de TV (digital por cable)	DVB-C
-----------------------------------	-------

---

Sistema de TV (digital por satélite)	DVB-S/S2
--------------------------------------	----------

---

Número de sintonizadores (terrestre/cable)	1 (digital/analógico)
--	-----------------------

---

Número de sintonizadores (satélite)	1
-------------------------------------	---

## Prestaciones de red

---

	No
--	----

Airplay de Apple

Wi-Fi Direct	No
Certificación Wi-Fi	Sí
Chromecast integrado	Sí
Navegador de Internet	iWedia (solo HbbTV)
LAN inalámbrica	Integrada

## Características de comodidad

Códecs de reproducción USB	VP9/H.265/MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/XviD/Sorenson H.263/H.263/H.264/AVS/AVS+/WMV3/VC1/Motion JPEG/VP8/RV30/RV40
HDMI-CEC	No
i-Manual	Sí
Reloj en pantalla	Sí
Temporizador de reposo	Sí
Temporizador de encendido y apagado	Sí

ALB, MAY, BUL, CAT, DEU, HRV, CZE, DAN, DUT, ENG,

Idioma de pantalla	EST, FIN, FRA, GLE, GLG, DRE, HEB, HUN, IND, ITA, KA, MAC, LAV, LIT, NOB, POL, POR, RON, VIE, RUS, SRP, SLV, SPA, SWE, THA, TUR, UKR, zh_CN, zh_TW, VIE
--------------------	---

## Especificaciones de control

Control IP	No
------------	----

Modo profesional	No
------------------	----

## Entradas y salidas

Señal HDMI	1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i
------------	--

HDCP	HDCP1.4
------	---------

Entrada de alimentación de CA	Parte trasera
-------------------------------	---------------

Entradas de conexión RF (terrestre/cable)	1 (inferior)
---	--------------

Entradas IF (satélite)	No
------------------------	----

Entrada(s) de vídeo compuesto	No
-------------------------------	----

Entradas totales de HDMI	3 (1 lateral, 2 inferiores)
--------------------------	-----------------------------

Salida(s) de audio digital	1 (inferior)
----------------------------	--------------

Salidas de audio	No
------------------	----

Salida(s) de auriculares	1 (lateral)
--------------------------	-------------

Entradas Ethernet	1 (inferior)
-------------------	--------------

Ranura(s) PCMCIA	1 (lateral)
------------------	-------------

## Especificaciones de audio

Posición del altavoz	Proyección inferior
----------------------	---------------------

Salida de potencia de audio	5W + 5W
-----------------------------	---------

Formato de salida de audio digital (óptica)	PCM/Dolby Digital Plus/Dolby Digital
---	--------------------------------------

Canal de retorno de audio HDMI (ARC)	Sí (ARC)
--------------------------------------	----------

Formato de audio de entrada HDMI	PCM lineal de dos canales: 32/44,1/48 kHz, 16/20/24 bits, Dolby Audio
----------------------------------	---

Formato de salida ARC	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM
-----------------------	---

## Especificaciones de vídeo

Modo ancho	Automático, completo, pantalla panorámica, superzoom, sin escala, 4:3, ampliación de película 14:9, ampliación de película 16:9, completa, superzoom, sin escala
4:3 predeterminado	No
Procesamiento de vídeo	No
Mejora del movimiento	No
Procesador 4K	Bravia Engine
Compatibilidad con HDR (alto rango dinámico)	Sí (HDR10, HLG)
Frecuencia de actualización del panel (hercios nativos)	50 Hz
Mejora del contraste dinámico	Sí

## Características de diseño

Color del soporte	Black
Diseño del borde	Marco estrecho
Gestión de los cables	No
Color de bastidor	Black
Diseño del soporte	Soporte delgado
Compatible con espaciado de orificios VESA®	Sí
Orificios VESA® (An. x Al.)	10,0 x 20,0 cm

## Funciones ecológicas y ahorro de energía

Modo de encendido 1000 h SDR (nuevo lot5)	32 kWh/1000 h
Índice de luminancia máximo para la UE	74 %
Contenido de mercurio (mg)	0,0
Requisitos de alimentación (frecuencia)	50 Hz

Consumo de energía estimado	60 W
Consumo energético (en espera)	0,50 W**
Requisitos de alimentación (tensión)	De 220 V a 240 V CA
Consumo de energía (modo de espera en red)	2 W (Wi-Fi)/2 W (LAN)/1 W (Bluetooth®)
Modo de ahorro energético/Modo de apagado de retroiluminación	Sí

## Dimensiones

Solo monitor (An. x Alt. x Prof.)	Aprox. 73,3 x 44,2 x 7,8 cm
Monitor con soporte (An. x Alt. x Prof.)	Aprox. 73,3 x 46,8 x 18,9 cm
Caja de embalaje (An. x Alt. x Prof.)	Aprox. 80,1 x 51,6 x 14,2 cm

## Peso (aprox.)

Solo monitor	Aprox. 4,9 kg
--------------	---------------

Monitor con soporte	Aprox. 5,0 kg
---------------------	---------------

Embalaje (bruto)	Aprox. 7 kg
------------------	-------------

## Accesorios suministrados

Mando a distancia de voz	RMF-TX520E
--------------------------	------------

Pilas	LR03
-------	------

Especificaciones del cable de alimentación de CA	(C7) (EUROPE2) (2 pines) (recto)
--	----------------------------------

Manual de instrucciones	GB, FR, DE, NL, ES, PT, IT, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, RO, BG, GR, TR
-------------------------	--

Guía rápida / Entrada complementaria (GA)	GB, FR, DE, NL, ES, PT, IT, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, RO, BG, GR, TR
---	--

Soporte de sobremesa	Por separado (necesita montaje)
----------------------	---------------------------------

## Accesorios opcionales

Soporte de pared	SU-WL450 (límite de acceso al terminal, consulta la página de
------------------	---

producto de SU-WL450)

## PrimeSupport

PrimeSupport incluido	3 años de garantía con reparación o, si es necesario, sustitución por adelantado gestionada por un partner local, a ser posible in situ.
Ampliaciones de PrimeSupport opcionales	Ampliación de asistencia de 2 años opcional disponible: PSP.FWD32W800.2X

## Gallery



