

FWD-42A90K

Monitores profesionales BRAVIA
4K HDR de 42"



Overview

Haz tu exposición con contundencia con la ayuda de impresionantes imágenes 4K HDR, un toque de estilo y un sonido igual de espectacular

Añade un impacto sin precedentes a tus videoconferencias con el monitor profesional BRAVIA OLED FWD-42A90K de 42", de un estilo espectacular y completamente equipado. Este monitor combina una calidad de imagen brillante y espectacular en 4K HDR con un funcionamiento sencillo, lo que lo convierte en una incorporación impresionante para salas de juntas, vestíbulos y zonas de recepción.

BRAVIA, optimizado para aplicaciones de monitores profesionales, aprovecha al máximo las tecnologías de visualización OLED de vanguardia y nuestro inteligente procesador Cognitive Processor XR™ para garantizar unas intensas imágenes 4K de alto contraste.

El elegante diseño minimalista del modelo FWD-42A90K causará sensación en cualquier entorno. Además, con Acoustic Surface Audio+, el sonido cinematográfico sale directamente del monitor de 42".

Para darte mayor tranquilidad, ofrecemos la garantía añadida de 3 años con sustitución por adelantado gestionada por un

partner local, a ser posible in situ. También tienes la opción de ampliar la garantía 2 años más.

Features

Resolución de imagen en 4K (3840 x 2160 píxeles)

El 4K ofrece un nivel de detalle cuatro veces superior al Full HD y una resolución de más de 8 millones de píxeles, lo que añade claridad en aplicaciones de visualización corporativa, educativas y de cartelería digital.

Tecnología de pantalla OLED de alto contraste

Cada píxel autoiluminado se controla de forma precisa e individual para que puedas disfrutar de un contraste OLED impresionante con imágenes con un aspecto profundo, natural y realista.

Color más amplio con XR TRILUMINOS Pro™

Con la tecnología Cognitive Processor XR™, la serie A90K reproduce el color de una forma espectacular para el ojo humano. Aprecia una paleta de colores más amplia con una gama mejorada de matices y saturación, lo que permite ver tonos naturales y detalles precisos incluso en escenas oscuras.

Imágenes 4K HDR increíblemente realistas

Con XR HDR Remaster, este monitor puede detectar cada objeto en pantalla, analizar su color y ajustar el contraste para obtener imágenes aún más realistas. El procesamiento basado en objetos, con la tecnología BRAVIA XR™, lleva la precisión a un nivel completamente nuevo al permitir el ajuste del tono, la saturación, el brillo, el vector de movimiento, el ancho de banda y mucho más. El resultado son escenas excepcionalmente vivas con mayor profundidad, texturas realistas y colores naturales.

Movimiento más fluido

Con nuestra tecnología XR OLED Motion, incluso las acciones más rápidas se muestran de forma nítida y clara. Las imágenes

en movimiento se controlan con precisión a fin de minimizar el desenfoque para mantener su realismo con menos pérdida de brillo durante escenas de alta velocidad.

Sonido desde la pantalla

Con nuestra tecnología Acoustic Surface Audio+, el sonido procede directamente del centro de la pantalla con potentes accionadores situados detrás del televisor que vibran para crear una acústica que se mueve con la imagen.

Más posibilidades con Android TV

Descubre un mundo de aplicaciones y contenido en línea en Android TV. Utiliza la búsqueda por voz para buscar contenido de forma sencilla, sin escribir nada.

Google Chromecast y Apple Airplay

Con Google Chromecast integrado y Apple Airplay puedes duplicar fácilmente tu contenido y disfrutarlo a gran pantalla en tu BRAVIA.

Montaje e instalación flexibles

Los monitores profesionales BRAVIA ofrecen diversas posibilidades de montaje con el estándar de montaje VESA para facilitar su integración en multitud de entornos.

Mayor tranquilidad

Disfruta de una mayor tranquilidad con nuestro servicio de garantía de 3 años con sustitución por adelantado gestionada por un partner local, a ser posible in situ. También tienes la opción de ampliar la garantía 2 años más.

Specifications

Características de la pantalla

Tipo de pantalla	OLED
------------------	------

Especificaciones del monitor

Tamaño de pantalla para WEB (diagonal, cm, número entero o primer decimal)	106 cm
--	--------

Resolución de pantalla (H x V, píxeles)	3840 x 2160
---	-------------

Tamaño pantalla (pulgadas, medida diagonal)	42" (41,5")
---	-------------

Ángulo de visión (derecha/izquierda)	178 (89/89) grados
--------------------------------------	--------------------

Ángulo de visión (arriba/abajo)	178 (89/89) grados
---------------------------------	--------------------

Resolución de pantalla	QFHD
------------------------	------

Relación de aspecto	16:09
---------------------	-------

Prestaciones profesionales

Sistema operativo	Android 10
-------------------	------------

Almacenamiento interno (GB)	16 GB
-----------------------------	-------

Sistema de visualización

Sistema de TV (digital terrestre)	DVB-T/T2
-----------------------------------	----------

Sistema de TV (digital por cable)	DVB-C
-----------------------------------	-------

Sistema de TV (digital por satélite)	DVB-S/S2
--------------------------------------	----------

Número de sintonizadores (terrestre/cable)	2 (digital)/1 (analógico)
--	---------------------------

Número de sintonizadores (satélite)	2
-------------------------------------	---

Prestaciones de red

Airplay de Apple	Sí
------------------	----

Wi-Fi Direct	Sí
--------------	----

Certificación Wi-Fi	Sí
---------------------	----

Chromecast integrado	Sí
----------------------	----

Navegador de Internet	Vewd
-----------------------	------

LAN inalámbrica Integrada

Características de comodidad

Códecs de reproducción USB

MPEG1: MPEG1/MPEG2PS:
 MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2,
 AVC/MP4 (XAVCS): AVC, MPEG4,
 HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV):
 VC1/MOV: AVC, MPEG4,
 MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4,
 VP8.HEVC/WEBM: VP8/3GPP: MPEG4,
 AVC/MP3/ASF
 (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG
 WEBM: VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (solo
 miniatura)

HDMI-CEC Sí

i-Manual Sí

Reloj en pantalla Sí

Temporizador de reposo Sí

Temporizador de encendido y apagado Sí

AFR, AMH, ARA, ASM, AZE, BEL, BUL,
 BEN, BOS, CAT, CZE, DAN, DEU, GRE,

Idioma de pantalla	ENG, SPA, EST, BAQ, PER, FIN, FRA, GLG, GUJ, HIN, HRV, HUN, IND, ISL, ITA, HEB, JPN, KAZ, KAN, KOR, KIR, LAO, LIT, LAV, MAC, MAL, MON, MAR, MAY, BUR, NOB, NEP, NLD, ORI, PAN, POL, POR, RUM, RUS, SOL, SLV, ALB, SRP, SWE, SWA, TAM, TEL, THA, TGL, TUR, UKR, URD, UZB, VIE, zh_CN, zh_HK, zh_TW, ZUL
--------------------	--

Especificaciones de control

Control IP	Sí
Modo profesional	No

Entradas y salidas

Señal HDMI	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz) *1, 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p
HDCP	HDCP2.3 (para HDMI1/2/3/4)
Entrada de alimentación de CA	Tipo espiral (TRASERO)
Entradas de conexión	1 (inferior)

RF (terrestre/cable)	
Entradas IF (satélite)	2 (inferior)
Entrada(s) de vídeo compuesto	Híbrido con 1 entrada de altavoz S-Center (lateral, miniconector)
Entradas totales de HDMI	4 (1 lateral/3 inferiores)
Salida(s) de audio digital	1 (inferior)
Puertos USB	1 (lateral)/1 (inferior)
Entradas Ethernet	1 (inferior)
Ranura(s) PCMCIA	1 (lateral)

Especificaciones de audio

Posición del altavoz	Parte frontal
Salida de potencia de audio	10 W + 10 W + 5 W
Formato de salida de audio digital (óptica)	PCM lineal de dos canales: 48 kHz, 16 bits, Dolby Audio, DTS
Canal de retorno de audio HDMI (ARC)	Sí (eARC/ARC)

Formato de audio de entrada HDMI	PCM lineal de 5.1 canales: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz, 16/20/24 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
----------------------------------	---

Formato de salida ARC	PCM lineal de dos canales: 48 kHz, 16 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
-----------------------	---

Especificaciones de vídeo

Modo ancho	Zoom amplio/normal/completo/zoom/14:9, normal/Full1/Full2 para PC
------------	---

4:3 predeterminado	Sí
-----------------------	----

Procesamiento de vídeo	XR 4K Upscaling
------------------------	-----------------

Mejora del movimiento	XR OLED Motion, modo automático
-----------------------	---------------------------------

Procesador 4K	Cognitive Processor XR
---------------	------------------------

Compatibilidad con HDR (alto rango dinámico)	Sí (HDR10, HLG, Dolby Vision)
--	-------------------------------

Frecuencia de	
---------------	--

actualización del panel (hercios nativos)	100 Hz
---	--------

Mejora del contraste dinámico	Sí
-------------------------------	----

Características de diseño

Posición de soporte	2 posiciones (estándar/barra de sonido)
---------------------	---

Color del soporte	Negro titanio
-------------------	---------------

Diseño del borde	Superficie sin bordes de metal
------------------	--------------------------------

Gestión de los cables	Sí
-----------------------	----

Color de bastidor	Negro titanio
-------------------	---------------

Diseño del soporte	Placa central de aluminio
--------------------	---------------------------

Compatible con espaciado de orificios VESA®	Sí
---	----

Orificios VESA® (An. x Al.)	20,0 x 20,0 cm
-----------------------------	----------------

Funciones ecológicas y ahorro de energía

Modo de encendido 1000 h SDR (nuevo lot5)	52 kWh/1000 h
Contenido de mercurio (mg)	0,0
Requisitos de alimentación (tensión)	De 220 V a 240 V CA
Requisitos de alimentación (frecuencia)	50 Hz
Consumo de energía estimado	201 W
Consumo energético (en espera)	0,50 W**
Consumo de energía (modo de espera en red)	2 W (Wi-Fi)/2 W (LAN)/0,50 W (CEC)
Modo de ahorro energético/Modo de apagado de retroiluminación	Sí

Dimensiones

Solo monitor (An. x Alt. x Prof.)	Aprox. 93,3 x 54,6 x 5,7 (2,05) cm
-----------------------------------	------------------------------------

Monitor con soporte (posición estándar) (An. x Alt. x Prof.)	Aprox. 93,3 x 55,1 x 22,5 cm
--	------------------------------

Monitor con soporte (posición de barra de sonido) (An. x Alt. x Prof.)	Aprox. 93,3 x 62,0 x 22,5 cm
--	------------------------------

Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.)	Aprox. 105,2 x 68,8 x 17,0 cm
--	-------------------------------

Peso (aprox.)

Solo monitor	Aprox. 13,3 kg
--------------	----------------

Monitor con soporte (posición estándar)	Aprox. 16,4 kg
---	----------------

Monitor con soporte (posición de barra de sonido)	Aprox. 16,7 kg
---	----------------

Peso del embalaje (bruto)	Aprox. 21 kg
---------------------------	--------------

Gama de accesorios

Mando a distancia por voz (con alimentación)	RMF-TX900U
Mando a distancia	RMT-TX440E
Pilas	LR03+R03
Especificaciones del cable de alimentación de CA	(Pig-tail43mm) (EUROPE) (2 pines) (pines redondos de tipo C)
Manual de instrucciones	GB, FR, ES, NL, DE, PT, IT, SE, DK, FI, NO, PL, CZ, SK, HU, RO, BG, GR, TR
Guía rápida / Entrada complementaria (GA)	GB, FR, ES, NL, DE, PT, IT, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, RO, BG, GR, TR, RU, UA, AR
Soporte de sobremesa	Por separado (necesita montaje)

Accesorios opcionales

Soporte de pared	SU-WL450 (límite de acceso al terminal, consulta la página de producto de SU-WL450)
------------------	---

PrimeSupport

PrimeSupport incluido 3 años de garantía con sustitución por adelantado gestionada por un partner local, a ser posible in situ.

Notas

*1 Los modos de 100 y 120 Hz son compatibles con las entradas HDMI 3 y 4

Gallery



