


## FWD-43W66F/T

Monitor Profesional BRAVIA Full HD, HDR, LED de 43"



### Overview

#### **Imágenes HDR precisas y funciones adaptadas para el entorno empresarial**

Aporta un mayor impacto en cada presentación con el Monitor Profesional BRAVIA FWD-43W66F/T de 43", que combina una calidad de imagen HDR muy realista con la transferencia inteligente de contenido.

El monitor BRAVIA FWD-43W66F/T, optimizado para aplicaciones profesionales, ofrece imágenes nítidas y detalladas en Full HD, al tiempo que el X-Reality PRO perfecciona cada cuadro para conseguir un contenido definido y sin ruido.

Con su control avanzado, sencillo modo profesional y compatibilidad interactiva opcional, crear cartelera digital atractiva es de lo más sencillo y podrás ofrecer siempre una imagen clara.

Mejora la experiencia de tu público con una plena integración de TEOS (\*1) y una selección de soluciones de serie para añadir funcionalidad adicional, desde compatibilidad con salas de reuniones hasta doméstica.

### Features

#### **Imágenes Full HD HDR maravillosamente**

## **detalladas**

El alto rango dinámico (HDR) conserva los detalles sutiles que pueden perderse en las zonas más oscuras o brillantes de la escena, ofreciendo imágenes en Full HD más dinámicas y realistas.

## **Aprecia más detalles**

El procesamiento de imágenes X-Reality™ PRO analiza cada cuadro, combinando las escenas con nuestra base de datos especial para perfeccionar las imágenes y reducir el ruido.

## **Movimiento más fluido**

Motionflow XR inserta cuadros de imagen adicionales entre los originales para garantizar detalles más nítidos y fluidos en las escenas rápidas.

## **Optimizado para el uso profesional**

El modelo FWD-43W66F/T satisface las necesidades de los entornos empresariales y educativos de hoy en día gracias a las versátiles opciones de instalación que ofrece y la conectividad en red por cable e inalámbrica, además del control de la comunicación en serie.

## **Integración con TEOS (\*1)**

BRAVIA se integra a la perfección en TEOS, el conjunto de aplicaciones de gestión de espacios de trabajo de Sony que gestiona el control de dispositivos y contenido en salas de juntas, zonas de reuniones y espacios públicos.

## **Smart Plug & Play**

Conecta un smartphone o una unidad USB para compartir contenidos directamente en tu BRAVIA.

## **Montaje e instalación flexibles**

Los monitores profesionales BRAVIA ofrecen diversas posibilidades de montaje con el estándar de montaje VESA para facilitar su integración en multitud de entornos.

## Mayor tranquilidad

Disfruta de una mayor tranquilidad con nuestro servicio Advanced Exchange PrimeSupport de 3 años que se incluye de serie. Si se produce algún fallo en tu monitor profesional BRAVIA, te facilitaremos un producto de sustitución gratuito para que nada te detenga.

## Specifications

### Características de la pantalla

Brillo (cd/m <sup>2</sup> )	350
Relación de contraste nativo	1300:1
Relación de contraste dinámico	300000:1
Tiempo de respuesta (ms)	8
Tipo de atenuación	Atenuación de cuadro
Tipo de pantalla	LCD
Tipo de retroiluminación	LED directa
Tamaño del borde (superior, laterales, inferior)	12/14,4/16,9
Tiempo de operación	18/7

## Especificaciones del monitor

Tamaño de pantalla para WEB (diagonal, cm, número entero o primer decimal)	108,0 cm
--	----------

Resolución de pantalla (H x V, píxeles)	1920 x 1080
---	-------------

Tamaño pantalla (pulgadas, medida diagonal)	43" (42,5")
---	-------------

Ángulo de visión (derecha/izquierda)	178 (89/89) grados
--------------------------------------	--------------------

Ángulo de visión (arriba/abajo)	178 (89/89) grados
---------------------------------	--------------------

Resolución de pantalla	Full HD
------------------------	---------

Relación de aspecto	16/9
---------------------	------

## Prestaciones profesionales

Modo oculto profesional	Sí
-------------------------	----

Sí

Multidifusión / IPTV

Compatible con sistema de cartelería digital/soluciones TEOS	Sí (Requiere reproductor TEP-X96)
--	-----------------------------------

Sistema operativo	Linux
-------------------	-------

Almacenamiento interno (GB)	4 GB
-----------------------------	------

## Sistema de visualización

Sistema de TV (digital terrestre)	DVB-T/T2
-----------------------------------	----------

Sistema de TV (digital por cable)	DVB-C
-----------------------------------	-------

Sistema de TV (digital por satélite)	DVB-S/S2
--------------------------------------	----------

Número de sintonizadores (terrestre/cable)	1 (digital/analógico)
--	-----------------------

Número de sintonizadores (satélite)	1
-------------------------------------	---

## Prestaciones de red

Wi-Fi Direct	Sí
Certificación Wi-Fi	Sí
Navegador de Internet	VEWD
LAN inalámbrica	Integrada

## Características de comodidad

Códecs de reproducción USB	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MPEG4Part2 (XVID)/AVI (MotionJpeg)/WMV9/MKV/WEBM/WAV/MP3/WMA/JPEG
HDMI-CEC	Sí
i-Manual	Sí
Reloj en pantalla	Sí
Temporizador de reposo	Sí
Temporizador de encendido y apagado	Sí
Idioma de	BG/ CA/CS/ DA/DE/EL/EN/ES/ ET/FI/FR/HE/HR/HU/IT/KK/LT/LV/NL/NO/PL/ PT/PT/RO/RS/SL/SQ/SR/SV/TH/TR/UK/US/VN/ZH

pantalla /SK/SRP/SW/TR/UK/BS/MK

## Especificaciones de control

Modo profesional Sí (básico)

## Entradas y salidas

Señal HDMI 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

HDCP HDCP1.4

Entrada de alimentación de CA ADAPTADOR DE CA

Entradas de conexión RF (terrestre/cable) 1 (lateral)

Entradas IF (satélite) 1 (lateral)

Entrada(s) de vídeo compuesto 1 (posterior)

Entradas totales de HDMI 2 (laterales)

Salidas de audio 2 (lateral híbrido con salida de

	auriculares, audio y subwoofer)
Puertos USB	3 (lateral/apilamiento)
Entradas Ethernet	1 (posterior)
Ranura(s) PCMCIA	1 (superior)
Formato de entrada PC HDMI	640 x 480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800 x 600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024 x 768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280 x 720 (44,8 kHz, 60 Hz), 1280 x 1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1152 x 864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600 x 900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680 x 1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920 x 1080 (67,5 kHz, 60 Hz)

## Especificaciones de audio

Posición del altavoz	Proyección inferior
Salida de potencia de audio	5W + 5W
DSEE/DSEE-HX	DSEE

## Especificaciones de vídeo

Modo ancho	Zoom amplio/normal/completo/zoom/14:9
------------	---------------------------------------

4:3 predeterminado	Sí
Procesamiento de vídeo	X-Reality PRO
Mejora del movimiento	Motionflow™ XR 400Hz (50 Hz nativos)
Compatibilidad con HDR (alto rango dinámico)	Sí (HDR10, HLG)
Frecuencia de actualización del panel (hercios nativos)	50 Hz

## Características de diseño

Gestión de los cables	Sí
Color de bastidor	Black
Diseño del soporte	Soporte en ángulo plateado
Compatible con espaciado de orificios VESA®	Sí
Orificios VESA® (An. x Al.)	20,0 x 20,0 cm

## Funciones ecológicas y ahorro de energía

Clasificación etiqueta energética	A+
Consumo de energía estimado	Estándar: 51 W
Consumo energético (en espera)	0,50 W
Índice de luminancia máximo para la UE	76 %
Contenido de mercurio (mg)	0,0
Modo de ahorro energético/Modo de apagado de retroiluminación	Sí
Requisitos de alimentación (tensión)	220-240 V CA, 50 Hz CC 19,5 V
Consumo de energía (modo de espera en red)	2,00 W (Wi-Fi®) / 2,00 W (LAN)

## Dimensiones

Solo monitor (An. x Alt.

x Prof.)	Aprox. 97,4 x 57,2 x 6,8 (0,90) cm
----------	------------------------------------

Monitor con soporte (An. x Alt. x Prof.)	Aprox. 97,4 x 62,8 x 26,8 cm
---	------------------------------

## Peso (aprox.)

Solo monitor	Aprox. 7,8 kg
--------------	---------------

Monitor con soporte	Aprox. 8,2 kg
---------------------	---------------

Embalaje (bruto)	Aprox. 12 kg
------------------	--------------

## Accesorios opcionales

Soporte de pared	SU-WL450 (límite de acceso al terminal, consulta la página de producto de SU-WL450)
------------------	---

## PrimeSupport

PrimeSupport incluido	3 años de servicio de asistencia estándar (lunes a viernes de 9:00 a 18:00 CET) y servicio de sustitución avanzado en caso de fallo del producto que incluye toda la logística.
-----------------------	---

Ampliaciones de PrimeSupport	Ampliación de asistencia de 2 años opcional disponible: PSP.FW6G-
------------------------------	---

opcionales

43.2X

---

## Notas

\*1

Requiere reproductor TEP-X96, un producto de terceros para TEOS no fabricado por Sony.

---

## Gallery

