

FWD-43W66G/T

Monitor Profesional BRAVIA Full HD, HDR, LED de 43"



Overview

Imágenes HDR precisas y funciones adaptadas para el entorno empresarial

Aporta un mayor impacto en cada presentación con el Monitor Profesional BRAVIA FWD-43W66G/T de 43", que combina una calidad de imagen HDR muy realista con la transferencia inteligente de contenido.

El monitor BRAVIA FWD-43W66G/T, optimizado para aplicaciones profesionales, ofrece imágenes nítidas y detalladas en Full HD, al tiempo que el X-Reality PRO perfecciona cada cuadro para conseguir vídeos, fotos y texto definidos y sin ruido.

Con su control avanzado, sencillo modo profesional y compatibilidad interactiva opcional, crear cartelería digital atractiva es de lo más sencillo y podrás ofrecer siempre una imagen clara.

Mejora la experiencia de tu público con una plena integración de TEOS (*2) y una selección de soluciones de serie para añadir funcionalidad adicional, desde compatibilidad con salas de reuniones hasta doméstica.

Para disfrutar de una mayor tranquilidad, cuentas con la protección añadida de nuestro servicio Advanced Exchange

PrimeSupport de 3 años. Si sufres algún problema con tu monitor, te facilitaremos un producto de sustitución nuevo y gratuito en lugar de una reparación. También tienes la opción de ampliar el servicio 2 años.

Features

Imágenes Full HD HDR maravillosamente detalladas

El alto rango dinámico (HDR) conserva los detalles sutiles que pueden perderse en las zonas más oscuras o brillantes de la escena, ofreciendo imágenes en Full HD más dinámicas y realistas.

Aprecia más detalles

El procesamiento de imágenes X-Reality™ PRO analiza cada cuadro, combinando las escenas con nuestra base de datos especial para perfeccionar las imágenes y reducir el ruido.

Movimiento más fluido

Motionflow XR inserta cuadros de imagen adicionales entre los originales para garantizar detalles más nítidos y fluidos en las escenas rápidas.

Optimizado para el uso profesional

El modelo FWD-43W66G/T satisface las necesidades de los entornos empresariales y educativos de hoy en día gracias a las versátiles opciones de instalación que ofrece y a la conectividad en red por cable e inalámbrica, además del control de la comunicación en serie.

Integración con TEOS (*2)

BRAVIA se integra a la perfección en TEOS, el conjunto de aplicaciones de gestión de espacios de trabajo de Sony que gestiona el control de dispositivos y contenido en salas de juntas, zonas de reuniones y espacios públicos.

Smart Plug & Play

Conecta un teléfono inteligente o una unidad USB para compartir contenido de vídeos, fotos o música directamente en el monitor BRAVIA.

Montaje e instalación flexibles

Los monitores profesionales BRAVIA ofrecen diversas posibilidades de montaje con el estándar de montaje VESA para facilitar su integración en multitud de entornos.

Mayor tranquilidad

Disfruta de una mayor tranquilidad con nuestro servicio Advanced Exchange PrimeSupport de 3 años que se incluye de serie. Si se produce algún fallo en tu monitor profesional BRAVIA, te facilitaremos un producto de sustitución gratuito para que nada te detenga.

Specifications

Sistema de TV

Sistema de TV (digital terrestre)	DVB-T/T2
-----------------------------------	----------

Sistema de TV (digital por cable)	DVB-C
-----------------------------------	-------

Sistema de TV (digital por satélite)	DVB-S/S2
--------------------------------------	----------

Número de sintonizadores (terrestre/cable)	1 (digital/analógico)
--	-----------------------

Número de sintonizadores	1
--------------------------	---

(satélite)

Características de la pantalla

Tipo de atenuación	Atenuación de cuadro
Tipo de pantalla	LCD
Tipo de retroiluminación	LED directa
Brillo (cd/m ²) (*1)	350
Relación de contraste (*1)	1300:1
Relación de contraste dinámico	300000:1
Tiempo de respuesta (ms) (*1)	8

Especificaciones de vídeo

Modo ancho	Zoom amplio/normal/completo/zoom/14:9
4:3 predeterminado	Sí
Procesamiento de vídeo	X-Reality PRO

Motionflow	Motionflow™ XR 400Hz (50 Hz nativos)
Compatible con HDR	Sí (HDR10, HLG)
Señal de vídeo	1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

Especificaciones de audio

Posición del altavoz	Proyección inferior
Salida de potencia de audio	5W + 5W

Especificaciones de red

Wi-Fi Direct	Sí
Certificación Wi-Fi	Sí
DLNA	Cliente de red doméstica / Representador de red doméstica
Miracast (duplicado de pantalla)	Sí
Actualización de firmware	Sí
Navegador de Internet	VEWD

LAN inalámbrica	Integrada
-----------------	-----------

Características de comodidad

Reproducción USB (contenido)	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MPEG2 (XVID)/AVI (MotionJpeg)/WMV9/MKV/WEBM/WAV/MP3/WMA/J
------------------------------	---

Reloj en pantalla	Sí
-------------------	----

Temporizador de sueño	Sí
-----------------------	----

Temporizador de encendido y apagado	Sí
-------------------------------------	----

Prestaciones profesionales

Modo oculto profesional	Sí
-------------------------	----

Reactivación automática de HDMI	Sí
---------------------------------	----

Multidifusión / IPTV	Sí
----------------------	----

Compatible con la solución de gestión del entorno laboral	Sí
---	----

TEOS (*2)

Almacenamiento disponible	4 GB
---------------------------	------

Contenido compatible con TEOS	Diseño personalizado, texto, imágenes, vídeos, YouTube, tráfico, tiempo, información pública, Facebook, Twitter, Powerpoint y más
-------------------------------	---

Entradas y salidas

HDCP	HDCP 1.4
------	----------

Entradas de conexión RF	1 (lateral)
-------------------------	-------------

Entradas IF (satélite)	1 (lateral)
------------------------	-------------

Entradas de vídeo compuesto	1 (posterior)
-----------------------------	---------------

Conexiones HDMI™ (total)	2 (laterales)
--------------------------	---------------

Salidas de audio digital	1 (posterior)
--------------------------	---------------

Salida de audio	1 (lateral/híbrida con salida para auriculares)
-----------------	---

USB	2 (laterales)
-----	---------------

Conexiones Ethernet	1 (posterior)
---------------------	---------------

Características de diseño

Acabado (color)	Black
-----------------	-------

Soporte de sobremesa	Separado (necesita montaje)
----------------------	-----------------------------

Compatible con espaciado de orificios VESA®	Sí
---	----

Tamaño de orificios VESA®	20,0 x 20,0 cm
---------------------------	----------------

Funciones ecológicas y ahorro de energía

Clasificación etiqueta energética	A+
-----------------------------------	----

Tamaño de pantalla (medido en diagonal)	43" (42,5")
---	-------------

Consumo eléctrico	estándar: 46 W
-------------------	----------------

Consumo eléctrico anual	67 kWh/año
-------------------------	------------

Consumo energético	0,50 W**
--------------------	----------

(en espera)

Consumo eléctrico (modo de espera en red)	2,00 W (Wi-Fi®) / 2,00 W (LAN)
Relación de luminancia pico	75%
Contenido de plomo	Sí
Contenido de mercurio (mg)	0,0
Requisitos de alimentación	CC 19,5 V
Modo de ahorro energético/Modo de apagado de retroiluminación	Sí
Control dinámico de retroiluminación	Sí
Entrada de alimentación de CA	ADAPTADOR DE CA

Medidas

Solo monitor (An. x Alt. Aprox. 97,4 x 57,2 x 6,8 (0,90) cm

x Prof.) (aprox.)

Monitor con soporte (An. x Alt. x Prof.) (aprox.)	Aprox. 97,4 x 62,8 x 26,8 cm
---	------------------------------

Caja de embalaje (An. x Alt. x Prof.) (aprox.)	Aprox. 107,1 x 69,5 x 14,1 cm
---	-------------------------------

Peso

Solo monitor	7,8 kg
--------------	--------

Monitor con soporte	8,2 kg
---------------------	--------

Embalaje	12 kg
----------	-------

Especificaciones del monitor

Ángulo de visión (derecha/izquierda)	178 (89/89) grados
---	--------------------

Ángulo de visión (arriba/abajo)	178 (89/89) grados
------------------------------------	--------------------

Resolución de imagen	Full HD
----------------------	---------

Relación de aspecto	16:9
---------------------	------

S.O.	Linux
------	-------

Especificaciones de control

Hotel Mode Pro	Sí (simple)
----------------	-------------

Control IP	Sí
------------	----

PrimeSupport

PrimeSupport incluido	3 años de servicio de asistencia estándar (lunes a viernes de 9:00 a 18:00 CET) y servicio de sustitución avanzado en caso de fallo del producto que incluye toda la logística.
-----------------------	---

Ampliaciones de PrimeSupport opcionales	Ampliación de asistencia de 2 años opcional disponible: PSP.FW6G-43.2X
---	--

Notas

(*1)	Valor típico de las especificaciones del panel
------	--

(*2)	Requiere reproductor TEP-TX5
------	------------------------------

Gallery

