


FWD-49X80G/T

Monitor profesional LED BRAVIA
4K, Ultra HD, HDR de 49"



Overview

Imágenes de alta calidad en 4K HDR y conectividad inteligente

Mejora tus comunicaciones empresariales con el Monitor Profesional BRAVIA FWD-49X80G/T de 49", que combina una calidad de imagen 4K HDR muy realista con un funcionamiento sencillo, opciones de red y control flexibles y una amplia gama de opciones de integración.

El monitor BRAVIA FWD-49X80G/T, optimizado para aplicaciones profesionales, ofrece imágenes 4K HDR de alto contraste y con colores intensos, al tiempo que el X-Reality PRO 4K optimiza los contenidos de resolución inferior para acercarlos a la calidad del 4K.

El diseño limpio y minimalista del monitor mantiene la atención del público centrada en lo que realmente importa, al tiempo que ClearAudio+ ofrece un sonido puro y envolvente.

Mejora la experiencia de tu público con una plena integración de TEOS y una selección de soluciones de serie para añadir funcionalidad adicional, desde compatibilidad con salas de reuniones hasta domótica sin necesidad de dispositivos ni reproductores externos.

Gracias al control avanzado, el modo profesional, la compatibilidad interactiva opcional y una plataforma HTML5 integrada, crear cartelera digital atractiva es de lo más sencillo para que siempre puedas ofrecer una imagen clara.

Para disfrutar de una mayor tranquilidad, cuentas con la protección añadida de nuestro servicio Advanced Exchange PrimeSupport de 3 años. Si sufres algún problema con tu monitor, te facilitaremos un producto de sustitución nuevo y gratuito en lugar de una reparación. También tienes la opción de ampliar el servicio 2 años.

Features

Resolución de imagen en 4K (3840 x 2160 píxeles)

El 4K ofrece un nivel de detalle cuatro veces superior al Full HD y una resolución de más de 8 millones de píxeles, lo que añade claridad en aplicaciones de visualización corporativa, educativas y de cartelera digital.

Aprecia más detalles

X-Reality PRO con resolución 4K convierte las imágenes a una calidad cercana al 4K real. Las imágenes adquieren una calidad nítida y definida en tiempo real para mostrar más detalles de fuentes de imagen de una resolución inferior.

Más color con TRILUMINOS

La tecnología de visualización TRILUMINOS asigna colores a partir de una paleta más amplia para reproducir fielmente un universo de colores y tonos más vivos y reales.

Movimiento más fluido

Motionflow XR inserta cuadros de imagen adicionales entre los originales para garantizar detalles más nítidos y fluidos en las escenas rápidas.

Optimizado para el uso profesional

El modelo FWD-49X80G/T satisface las necesidades de los entornos empresariales y educativos de hoy en día gracias a las versátiles opciones de instalación que ofrece y a la conectividad en red por cable e inalámbrica, además del control de la comunicación en serie.

Integración con TEOS

BRAVIA se integra a la perfección en TEOS, el conjunto de aplicaciones de gestión de espacios de trabajo de Sony que gestiona el control de dispositivos y contenido en salas de juntas, zonas de reuniones y espacios públicos.

Crea fácilmente cartelera digital

El soporte integrado para HTML5 hace que sea muy fácil producir cartelera digital atractiva sin necesidad de hardware adicional ni formación previa. Combina gráficos, texto, vídeo 4K y contenido web en directo para crear una cartelera llamativa en cuestión de minutos.

Sonido realista

ClearAudio+ perfecciona el sonido para proporcionarte una experiencia envolvente que parece que te rodea. Escuchar música y conversaciones con una mayor claridad y separación.

Más posibilidades con Android TV

Descubre un mundo de aplicaciones y contenido en línea en Android TV. Utiliza la búsqueda por voz para buscar contenido de forma sencilla, sin escribir nada.

Montaje e instalación flexibles

Los monitores profesionales BRAVIA ofrecen diversas posibilidades de montaje con el estándar de montaje VESA para facilitar su integración en multitud de entornos.

Configuración rápida con el modo profesional

Personaliza y guarda la configuración y las funciones del monitor y luego cópialas fácilmente en distintos monitores

mediante una memoria flash USB.

Mayor tranquilidad

Disfruta de una mayor tranquilidad con nuestro servicio Advanced Exchange PrimeSupport de 3 años que se incluye de serie. Si se produce algún fallo en tu monitor profesional BRAVIA, te facilitaremos un producto de sustitución gratuito para que nada te detenga.

Specifications

Sistema de TV

Sistema de TV (digital terrestre)	DVB-T/T2
-----------------------------------	----------

Sistema de TV (digital por cable)	DVB-C
-----------------------------------	-------

Sistema de TV (digital por satélite)	DVB-S/S2
--------------------------------------	----------

Número de sintonizadores (terrestre/cable)	1 (digital/analógico)
--	-----------------------

Número de sintonizadores (satélite)	1
-------------------------------------	---

Características de la pantalla

Tipo de atenuación	Atenuación de cuadro
--------------------	----------------------

Tipo de pantalla	LCD
Tipo de retroiluminación	Edge LED
Brillo (cd/m ²) (*1)	393
Relación de contraste (*1)	1100:1
Relación de contraste dinámico	350000:1
Tiempo de respuesta (ms) (*1)	8

Especificaciones de vídeo

Modo ancho	Zoom amplio/normal/completo/zoom/14:9
4:3 predeterminado	Sí
Procesamiento de vídeo	X-Reality PRO con resolución 4K
Motionflow	Motionflow™ XR 400Hz (50 Hz nativos)
Compatible con HDR	Sí (HDR10, HLG)
	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30,

Señal de vídeo	50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
----------------	--

Especificaciones de audio

Posición del altavoz	Proyección inferior
----------------------	---------------------

Salida de potencia de audio	10 W + 10 W
-----------------------------	-------------

Especificaciones de red

Wi-Fi Direct	Sí
--------------	----

Certificación Wi-Fi	Sí
---------------------	----

DLNA	Cliente de red doméstica, Representador de red doméstica
------	---

Miracast (duplicado de pantalla)	Sí
----------------------------------	----

Actualización de firmware	Sí
---------------------------	----

Navegador de Internet	Vewd
-----------------------	------

LAN inalámbrica	Integrada
-----------------	-----------

Características de comodidad

Reproducción USB (contenido)	MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD):MPEG2, AVC/MP4 (XAVCS):AVC, MPEG4, HEVC/AVI:Xvid, MotinJpeg/ASF (WMV):VC1/MOV:AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV:Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG
------------------------------	---

Reloj en pantalla	Sí
-------------------	----

Temporizador de sueño	Sí
-----------------------	----

Temporizador de encendido y apagado	Sí
-------------------------------------	----

Google Cast	Sí
-------------	----

Prestaciones profesionales

Modo oculto profesional	Sí
-------------------------	----

Reactivación automática de HDMI	Sí
---------------------------------	----

Plataforma HTML	Sí
Multidifusión / IPTV	Sí
Compatible con la solución de gestión del entorno laboral TEOS	Sí
Almacenamiento disponible	16 GB
Contenido compatible con TEOS	Diseño personalizado, texto, imágenes, vídeos, YouTube, tráfico, tiempo, información pública, Facebook, Twitter, Powerpoint y más

Entradas y salidas

HDCP	HDCP 2.3 (para HDMI 1/2/3/4)
Entrada(s) de conexión RF	1 (lateral)
Entrada(s) de vídeo compuesto	1 (inferior)
Conexiones HDMI™ (total)	4 (2 laterales/2 posteriores)

Salida(s) de audio digital	1 (posterior)
----------------------------	---------------

Salida de audio	1 (posterior/híbrido con salida para auriculares)
-----------------	---

USB	3 (lateral)
-----	-------------

Conexiones Ethernet	1 (inferior)
---------------------	--------------

Características de diseño

Acabado (color)	Black
-----------------	-------

Soporte de sobremesa	Separado (necesita montaje)
----------------------	-----------------------------

Compatible con espaciado de orificios VESA®	Sí
---	----

Tamaño de orificios VESA®	20,0 x 20,0 cm
---------------------------	----------------

Funciones ecológicas y ahorro de energía

Clasificación etiqueta energética	A
-----------------------------------	---

Tamaño de pantalla (medido en diagonal)	49" (48,5")
---	-------------

Consumo eléctrico	estándar: 77 W
-------------------	----------------

Consumo eléctrico	estándar. 11 W
Consumo eléctrico anual	107 kWh/año
Consumo energético (en espera)	0,50 W
Consumo eléctrico (modo de espera en red)	2,00 W (Wi-Fi)/2,00 W (LAN)/1,00W (Bluetooth®)
Relación de luminancia pico	75%
Contenido de plomo	Sí
Contenido de mercurio (mg)	0,0
Requisitos de alimentación	CC 19,5 V
Modo de ahorro energético/Modo de apagado de retroiluminación	Sí
Control dinámico de retroiluminación	Sí
Sensor de luz	Sí
Entrada de	

Entrada de alimentación de CA ADAPTADOR DE CA

Medidas

Solo monitor (An. x Alt. x Prof.) (aprox.) Aprox. 110,1 x 64,5 x 5,7 (1,30) cm

Monitor con soporte (An. x Alt. x Prof.) (aprox.) Aprox. 110,1 x 70,4 x 26,0 cm

Caja de embalaje (An. x Alt. x Prof.) (aprox.) Aprox. 118,8 x 77,6 x 14,1 cm

Peso

Solo monitor 11,8 kg

Monitor con soporte 12,4 kg

Embalaje 17 kg

Especificaciones del monitor

Ángulo de visión (derecha/izquierda) 178 (89/89) grados

Ángulo de visión (arriba/abajo) 178 (89/89) grados

Resolución de imagen	QFHD
----------------------	------

Relación de aspecto	16:9
---------------------	------

S.O.	Android 7.0 Nougat
------	--------------------

Especificaciones de señalización

Fácil señalización HTML5 integrada	Sí
---------------------------------------	----

Multidifusión / IPTV	Sí
----------------------	----

Especificaciones de control

Hotel Mode Pro	Sí
----------------	----

Control IP	Sí
------------	----

Reactivación automática de HDMI	Sí
------------------------------------	----

PrimeSupport

PrimeSupport incluido	3 años de servicio de asistencia estándar (lunes a viernes de 9:00 a 18:00 CET) y servicio de sustitución avanzado en caso de fallo del producto que incluye toda la logística.
-----------------------	---

Ampliaciones de
PrimeSupport
opcionales

Ampliación de asistencia de 2 años
opcional disponible:
PSP.FW8G-49.2X

Notas

(*1)

Valor típico de las especificaciones
del panel

Gallery

