

## FWD-55A8G/T

Monitor profesional BRAVIA 4K  
Ultra HD, HDR, OLED de 55"



### Overview

#### **Haz tu exposición con contundencia con la ayuda de impresionantes imágenes 4K HDR, un toque de estilo y un sonido igual de espectacular**

Añade un impacto sin precedentes a tus videoconferencias con el monitor profesional BRAVIA FWD-55A8G/T OLED de 55", de un estilo espectacular y completamente equipado. Este monitor combina una calidad de imagen brillante y hermosa en 4K HDR con un funcionamiento sencillo, opciones de control y red flexibles, y amplias posibilidades de integración, lo que lo convierte en una incorporación impresionante para salas de juntas, vestíbulos y zonas de recepción.

BRAVIA, optimizado para aplicaciones de monitores profesionales, aprovecha al máximo las tecnologías de visualización OLED de vanguardia y nuestro potente procesador X1™ Extreme para garantizar unas intensas imágenes 4K de alto contraste.

El elegante diseño minimalista del modelo FWD-55A8G/T causará sensación en cualquier entorno. Además, con Acoustic Surface Audio™, el sonido cinematográfico sale directamente del monitor de 55".

Gracias al control avanzado, el modo profesional, la

compatibilidad interactiva opcional y una plataforma HTML5 integrada, crear cartelera digital atractiva es de lo más sencillo para que siempre puedas ofrecer una imagen clara.

Mejora la experiencia de tu público con una plena integración de TEOS y una selección de soluciones de serie para añadir funcionalidad adicional, desde compatibilidad con salas de reuniones hasta domótica sin necesidad de dispositivos ni reproductores externos.

Para disfrutar de una mayor tranquilidad, cuentas con la protección añadida de nuestro servicio Advanced Exchange PrimeSupport de 3 años. Si sufres algún problema con tu monitor, te facilitaremos un producto de sustitución nuevo y gratuito en lugar de una reparación. También tienes la opción de ampliar el servicio 2 años.

## Features

### **Resolución de imagen en 4K (3840 x 2160 píxeles)**

El 4K ofrece un nivel de detalle cuatro veces superior al Full HD y una resolución de más de 8 millones de píxeles, lo que añade claridad en aplicaciones de visualización corporativa, educativas y de cartelera digital.

### **Tecnología de pantalla OLED de alto contraste**

Cada píxel autoiluminado se controla de forma precisa e independiente para lograr unas imágenes excelentes de alto contraste.

### **Imágenes 4K HDR increíblemente realistas**

El 4K HDR Processor X1™ Extreme incluye un potente procesamiento de imágenes en tiempo real para obtener imágenes con un alto nivel de detalle y realismo. Las imágenes de baja resolución se mejoran a una calidad cercana al 4K HDR real.

## **Más color con TRILUMINOS**

La tecnología de visualización TRILUMINOS asigna colores a partir de una paleta más amplia para reproducir fielmente un universo de colores y tonos más vivos y reales.

## **Movimiento más fluido**

Motionflow XR inserta cuadros de imagen adicionales entre los originales para garantizar detalles más nítidos y fluidos en las escenas rápidas.

## **Optimizado para el uso profesional**

El modelo FWD-55A8G/T satisface las necesidades de los entornos empresariales y educativos de hoy en día gracias a las versátiles opciones de instalación que ofrece y a la conectividad en red por cable e inalámbrica, además del control de la comunicación en serie.

## **Integración con TEOS**

BRAVIA se integra a la perfección en TEOS, el conjunto de aplicaciones de gestión de espacios de trabajo de Sony que gestiona el control de dispositivos y contenido en salas de juntas, zonas de reuniones y espacios públicos.

## **Crea fácilmente cartelera digital**

El soporte integrado para HTML5 hace que sea muy fácil producir cartelera digital atractiva sin necesidad de hardware adicional ni formación previa. Combina gráficos, texto, vídeo 4K y contenido web en directo para crear una cartelera llamativa en cuestión de minutos.

## **Sonido desde la pantalla**

Con Acoustic Surface Audio™, el sonido sale directamente del monitor. Tras el televisor, dos actuadores vibran para crear una acústica tan dinámica como la imagen.

## **Más posibilidades con Android TV**

Descubre un mundo de aplicaciones y contenido en línea en

Android TV. Utiliza la búsqueda por voz para buscar contenido de forma sencilla, sin escribir nada.

### **Configuración rápida con el modo profesional**

Personaliza y guarda la configuración y las funciones del monitor y luego cópialas fácilmente en distintos monitores mediante una memoria flash USB.

### **Mayor tranquilidad**

Disfruta de una mayor tranquilidad con nuestro servicio Advanced Exchange PrimeSupport de 3 años que se incluye de serie. Si se produce algún fallo en tu monitor profesional BRAVIA, te facilitaremos un producto de sustitución gratuito para que nada te detenga.

## Specifications

### Sistema de TV

Sistema de TV (digital terrestre)	DVB-T/T2
-----------------------------------	----------

Sistema de TV (digital por cable)	DVB-C
-----------------------------------	-------

Sistema de TV (digital por satélite)	DVB-S/S2
--------------------------------------	----------

Número de sintonizadores (terrestre/cable)	2 (digital)/1 (analógico)
--	---------------------------

Número de sintonizadores	2
--------------------------	---

(satélite)

## Características de la pantalla

Tipo de pantalla      OLED

## Especificaciones de vídeo

Modo ancho              Zoom  
amplio/normal/completo/zoom/14:9

4:3 predeterminado    Sí

Procesamiento de vídeo      X-Reality PRO con resolución 4K

Motionflow                Motionflow XR

Compatible con HDR        Sí (HDR10, HLG, Dolby Vision)

Señal de vídeo                4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

## Especificaciones de audio

Posición del altavoz        Proyección frontal e inferior

Salida de potencia de audio 10 W + 10 W + 10 W + 10 W

---

## Especificaciones de red

Wi-Fi Direct Sí

---

Certificación Wi-Fi Sí

---

DLNA Cliente de red doméstica,  
Representador de red doméstica

---

Miracast (duplicado de pantalla) Sí

---

Actualización de firmware Sí

---

Navegador de Internet Vewd

---

LAN inalámbrica Integrada

---

## Prestaciones profesionales

Modo oculto profesional Sí

---

Reactivación automática de HDMI Sí

---

Plataforma HTML Sí

---

Multidifusión / IPTV	Sí
Compatible con la solución de gestión del entorno laboral TEOS	Sí
Almacenamiento disponible	16 GB
Contenido compatible con TEOS	Diseño personalizado, texto, imágenes, vídeos, YouTube, tráfico, tiempo, información pública, Facebook, Twitter, Powerpoint y más

## Características de comodidad

Reproducción USB (contenido)	MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD):MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S):AVC, MPEG4, HEVC/AVI:Xvid, MotinJpeg/ASF (WMV):VC1/MOV:AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV:Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG
Reloj en pantalla	Sí
Temporizador	

de sueño      Sí

Temporizador  
de encendido      Sí  
y apagado

Google Cast      Sí

## Entradas y salidas

HDCP      HDCP2.3 (para HDMI 1/2/3/4)

Entrada(s) de  
conexión RF      1 (inferior)

Entrada(s) de vídeo  
compuesto      1 (lateral)

Conexiones HDMI™  
(total)      4 (1 lateral, 3 inferiores)

Salida(s) de audio  
digital      1 (inferior)

Salida de audio      1 (lateral/híbrida con salida para  
auriculares)

USB      2 (laterales)/1 (inferior)

Conexiones Ethernet      1 (inferior)

## Características de diseño

Acabado (color) Black

Soporte de sobremesa Separado (necesita montaje)

Compatible con espaciado de orificios VESA® Sí

Tamaño de orificios VESA® 30 x 30 cm

## Funciones ecológicas y ahorro de energía

Clasificación etiqueta energética B

Tamaño de pantalla (medido en diagonal) 55" (54,6")

Consumo eléctrico estándar: 130 W

Consumo eléctrico anual 180 Kwh/año

Consumo energético (en espera) 0,50 W\*\*

Consumo eléctrico (modo de espera en red) 2,00 W (Wi-Fi)/2,00 W (LAN)/0,50 W (CEC)

Relación de luminancia pico	73 %
Contenido de plomo	Sí
Contenido de mercurio (mg)	0,0
Requisitos de alimentación	De 220 a 240 V CA
Modo de ahorro energético/Modo de apagado de retroiluminación	Sí
Control dinámico de retroiluminación	Sí
Sensor de luz	Sí
Entrada de alimentación de CA	1 (posterior)

## Medidas

Solo monitor (An. x Alt. x Prof.) (aprox.)	Aprox. 122,9 x 71,0 x 5,1 (0,64) cm
Monitor con soporte (An. x Alt. x Prof.)	Aprox. 122,9 (122,9) x 73,0 (78,0) x 29,0 (29,0) cm

(aprox.)

Caja de embalaje (An. x Alt. x Prof.) (aprox.)	Aprox. 141,1 x 83,6 x 18,5 cm
--	-------------------------------

## Peso

Solo monitor	17,6 kg
--------------	---------

Monitor con soporte	19,8 kg
---------------------	---------

Embalaje	27 kg
----------	-------

## Especificaciones del monitor

Ángulo de visión (derecha/izquierda)	178 (89/89) grados
--------------------------------------	--------------------

Ángulo de visión (arriba/abajo)	178 (89/89) grados
---------------------------------	--------------------

Resolución de imagen	QFHD
----------------------	------

Relación de aspecto	16:9
---------------------	------

S.O.	Android 7.0 Nougat
------	--------------------

## Especificaciones de señalización

Fácil señalización

HTML5 integrada	Sí
-----------------	----

---

Multidifusión / IPTV	Sí
----------------------	----

---

## Especificaciones de control

Hotel Mode Pro	Sí
----------------	----

---

Control IP	Sí
------------	----

---

Reactivación automática de HDMI	Sí
---------------------------------	----

---

## PrimeSupport

PrimeSupport incluido	3 años de servicio de asistencia estándar (lunes a viernes de 9:00 a 18:00 CET) y servicio de sustitución avanzado en caso de fallo del producto que incluye toda la logística.
-----------------------	---

---

Ampliaciones de PrimeSupport opcionales	Ampliación de asistencia de 2 años opcional disponible: PSP.FWOL-55.2X
---	--

---

## Gallery



