

FWD-65A8G/T

Monitor profesional BRAVIA 4K
Ultra HD, HDR, OLED de 65"



Overview

Haz tu exposición con contundencia con la ayuda de impresionantes imágenes 4K HDR, un toque de estilo y un sonido igual de espectacular

Añade un impacto sin precedentes a tus videoconferencias con el monitor profesional BRAVIA FWD-65A8G/T OLED de 65", de un estilo espectacular y completamente equipado. Este monitor combina una calidad de imagen brillante y hermosa en 4K HDR con un funcionamiento sencillo, opciones de control y red flexibles, y amplias posibilidades de integración, lo que lo convierte en una incorporación impresionante para salas de juntas, vestíbulos y zonas de recepción.

BRAVIA, optimizado para aplicaciones de monitores profesionales, aprovecha al máximo las tecnologías de visualización OLED de vanguardia y nuestro potente procesador X1™ Extreme para garantizar unas intensas imágenes 4K de alto contraste.

El elegante diseño minimalista del modelo FWD-65A8G/T causará sensación en cualquier entorno. Además, con Acoustic Surface Audio™, el sonido cinematográfico sale directamente del monitor de 65".

Gracias al control avanzado, el modo profesional, la

compatibilidad interactiva opcional y una plataforma HTML5 integrada, crear cartelera digital atractiva es de lo más sencillo para que siempre puedas ofrecer una imagen clara.

Mejora la experiencia de tu público con una plena integración de TEOS y una selección de soluciones de serie para añadir funcionalidad adicional, desde compatibilidad con salas de reuniones hasta domótica sin necesidad de dispositivos ni reproductores externos.

Para disfrutar de una mayor tranquilidad, cuentas con la protección añadida de nuestro servicio Advanced Exchange PrimeSupport de 3 años. Si sufres algún problema con tu monitor, te facilitaremos un producto de sustitución nuevo y gratuito en lugar de una reparación. También tienes la opción de ampliar el servicio 2 años.

Features

Resolución de imagen en 4K (3840 x 2160 píxeles)

El 4K ofrece un nivel de detalle cuatro veces superior al Full HD y una resolución de más de 8 millones de píxeles, lo que añade claridad en aplicaciones de visualización corporativa, educativas y de cartelera digital.

Tecnología de pantalla OLED de alto contraste

Cada píxel autoiluminado se controla de forma precisa e independiente para lograr unas imágenes excelentes de alto contraste.

Imágenes 4K HDR increíblemente realistas

El 4K HDR Processor X1™ Extreme incluye un potente procesamiento de imágenes en tiempo real para obtener imágenes con un alto nivel de detalle y realismo. Las imágenes de baja resolución se mejoran a una calidad cercana al 4K HDR real.

Más color con TRILUMINOS

La tecnología de visualización TRILUMINOS asigna colores a partir de una paleta más amplia para reproducir fielmente un universo de colores y tonos más vivos y reales.

Movimiento más fluido

Motionflow XR inserta cuadros de imagen adicionales entre los originales para garantizar detalles más nítidos y fluidos en las escenas rápidas.

Optimizado para el uso profesional

El modelo FWD-65A8G/T satisface las necesidades de los entornos empresariales y educativos de hoy en día gracias a las versátiles opciones de instalación que ofrece y a la conectividad en red por cable e inalámbrica, además del control de la comunicación en serie.

Integración con TEOS

BRAVIA se integra a la perfección en TEOS, el conjunto de aplicaciones de gestión de espacios de trabajo de Sony que gestiona el control de dispositivos y contenido en salas de juntas, zonas de reuniones y espacios públicos.

Crea fácilmente cartelera digital

El soporte integrado para HTML5 hace que sea muy fácil producir cartelera digital atractiva sin necesidad de hardware adicional ni formación previa. Combina gráficos, texto, vídeo 4K y contenido web en directo para crear una cartelera llamativa en cuestión de minutos.

Sonido desde la pantalla

Con Acoustic Surface Audio™, el sonido sale directamente del monitor. Tras el televisor, dos actuadores vibran para crear una acústica tan dinámica como la imagen.

Más posibilidades con Android TV

Descubre un mundo de aplicaciones y contenido en línea en

Android TV. Utiliza la búsqueda por voz para buscar contenido de forma sencilla, sin escribir nada.

Configuración rápida con el modo profesional

Personaliza y guarda la configuración y las funciones del monitor y luego cópialas fácilmente en distintos monitores mediante una memoria flash USB.

Mayor tranquilidad

Disfruta de una mayor tranquilidad con nuestro servicio Advanced Exchange PrimeSupport de 3 años que se incluye de serie. Si se produce algún fallo en tu monitor profesional BRAVIA, te facilitaremos un producto de sustitución gratuito para que nada te detenga.

Specifications

Sistema de TV

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Sistema de TV (digital terrestre) | DVB-T/T2 |
|-----------------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Sistema de TV (digital por cable) | DVB-C |
|-----------------------------------|-------|

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Sistema de TV (digital por satélite) | DVB-S/S2 |
|--------------------------------------|----------|

| | |
|--|---------------------------|
| Número de sintonizadores (terrestre/cable) | 2 (digital)/1 (analógico) |
|--|---------------------------|

| | |
|--------------------------|---|
| Número de sintonizadores | 2 |
|--------------------------|---|

(satélite)

Características de la pantalla

Tipo de pantalla OLED

Especificaciones de vídeo

Modo ancho Zoom
amplio/normal/completo/zoom/14:9

4:3 predeterminado Sí

Procesamiento de vídeo X-Reality PRO con resolución 4K

Motionflow Motionflow XR

Compatible con HDR Sí (HDR10, HLG, Dolby Vision)

Señal de vídeo 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

Especificaciones de audio

Posición del altavoz Proyección frontal e inferior

Salida de potencia de audio 10 W + 10 W + 10 W + 10 W

Especificaciones de red

Wi-Fi Direct Sí

Certificación Wi-Fi Sí

DLNA Cliente de red doméstica,
Representador de red doméstica

Miracast (duplicado de pantalla) Sí

Actualización de firmware Sí

Navegador de Internet Vewd

LAN inalámbrica Integrada

Prestaciones profesionales

Modo oculto profesional Sí

Reactivación automática de HDMI Sí

Plataforma HTML Sí

| | |
|--|---|
| Multidifusión / IPTV | Sí |
| Compatible con la solución de gestión del entorno laboral TEOS | Sí |
| Almacenamiento disponible | 16 GB |
| Contenido compatible con TEOS | Diseño personalizado, texto, imágenes, vídeos, YouTube, tráfico, tiempo, información pública, Facebook, Twitter, Powerpoint y más |

Características de comodidad

| | |
|------------------------------|--|
| Reproducción USB (contenido) | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD):MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S):AVC, MPEG4, HEVC/AVI:Xvid, MotinJpeg/ASF (WMV):VC1/MOV:AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV:Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG |
| Reloj en pantalla | Sí |
| Temporizador | |

de sueño Sí

Temporizador
de encendido Sí
y apagado

Google Cast Sí

Entradas y salidas

HDCP HDCP2.3 (para HDMI 1/2/3/4)

Entrada(s) de
conexión RF 1 (inferior)

Entrada(s) de vídeo
compuesto 1 (lateral)

Conexiones HDMI™
(total) 4 (1 lateral, 3 inferiores)

Salida(s) de audio
digital 1 (inferior)

Salida de audio 1 (lateral/híbrida con salida para
auriculares)

USB 2 (laterales)/1 (inferior)

Conexiones Ethernet 1 (inferior)

Características de diseño

| | |
|---|-----------------------------|
| Acabado (color) | Black |
| Soporte de sobremesa | Separado (necesita montaje) |
| Compatible con espaciado de orificios VESA® | Sí |
| Tamaño de orificios VESA® | 30 x 30 cm |

Funciones ecológicas y ahorro de energía

| | |
|---|--|
| Clasificación etiqueta energética | B |
| Tamaño de pantalla (medido en diagonal) | 65" (64,5") |
| Consumo eléctrico | estándar: 167 W |
| Consumo eléctrico anual | 232 kWh/año |
| Consumo energético (en espera) | 0,50 W** |
| Consumo eléctrico (modo de espera en red) | 2,00 W (Wi-Fi)/2,00 W (LAN)/0,50 W (CEC) |

| | |
|---|-------------------|
| Relación de luminancia pico | 73 % |
| Contenido de plomo | Sí |
| Contenido de mercurio (mg) | 0,0 |
| Requisitos de alimentación | De 220 a 240 V CA |
| Modo de ahorro energético/Modo de apagado de retroiluminación | Sí |
| Control dinámico de retroiluminación | Sí |
| Sensor de luz | Sí |
| Entrada de alimentación de CA | 1 (posterior) |

Medidas

| | |
|--|---|
| Solo monitor (An. x Alt. x Prof.) (aprox.) | Aprox. 145,0 x 83,4 x 5,1 (0,64) cm |
| Monitor con soporte (An. x Alt. x Prof.) | Aprox. 145,0 (145,0) x 85,4 (90,4) x 29,0 (29,0) cm |

(aprox.)

| | |
|--|-------------------------------|
| Caja de embalaje (An. x Alt. x Prof.) (aprox.) | Aprox. 163,6 x 96,1 x 18,5 cm |
|--|-------------------------------|

Peso

| | |
|--------------|---------|
| Solo monitor | 20,3 kg |
|--------------|---------|

| | |
|---------------------|---------|
| Monitor con soporte | 22,5 kg |
|---------------------|---------|

| | |
|----------|-------|
| Embalaje | 32 kg |
|----------|-------|

Especificaciones del monitor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Ángulo de visión (derecha/izquierda) | 178 (89/89) grados |
|--------------------------------------|--------------------|

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Ángulo de visión (arriba/abajo) | 178 (89/89) grados |
|---------------------------------|--------------------|

| | |
|----------------------|------|
| Resolución de imagen | QFHD |
|----------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| Relación de aspecto | 16:9 |
|---------------------|------|

| | |
|------|--------------------|
| S.O. | Android 7.0 Nougat |
|------|--------------------|

Especificaciones de señalización

Fácil señalización

| | |
|-----------------|----|
| HTML5 integrada | Sí |
|-----------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| Multidifusión / IPTV | Sí |
|----------------------|----|

Especificaciones de control

| | |
|----------------|----|
| Hotel Mode Pro | Sí |
|----------------|----|

| | |
|------------|----|
| Control IP | Sí |
|------------|----|

| | |
|---------------------------------|----|
| Reactivación automática de HDMI | Sí |
|---------------------------------|----|

PrimeSupport

| | |
|-----------------------|---|
| PrimeSupport incluido | 3 años de servicio de asistencia estándar (lunes a viernes de 9:00 a 18:00 CET) y servicio de sustitución avanzado en caso de fallo del producto que incluye toda la logística. |
|-----------------------|---|

| | |
|---|--|
| Ampliaciones de PrimeSupport opcionales | Ampliación de asistencia de 2 años opcional disponible: PSP.FWOL-65.2X |
|---|--|

Gallery



