

## FWD-65A9G/T

Monitor profesional de la serie BRAVIA MASTER 4K, Ultra HD, HDR, OLED de 65"



### Overview

#### **Haz tu exposición con contundencia con la ayuda de impresionantes imágenes 4K HDR, un toque de estilo y un sonido igual de espectacular**

Añade un impacto sin precedentes a tus videoconferencias con el Monitor Profesional FWD-65A9G/T OLED de 65" de la serie BRAVIA MASTER. Este monitor combina una calidad de imagen brillante y hermosa en 4K HDR con un funcionamiento sencillo, opciones de control y red flexibles, y amplias posibilidades de integración, lo que lo convierte en una incorporación impresionante para salas de juntas, vestíbulos y zonas de recepción.

La serie BRAVIA MASTER, optimizada para aplicaciones para monitores profesionales, aprovecha al máximo las tecnologías de imagen de vanguardia OLED, sacándole partido al procesador de imágenes X1™ Ultimate para garantizar unas intensas imágenes 4K HDR de alto contraste.

El elegante diseño minimalista del modelo FWD-65A9G/T causará sensación en cualquier entorno. Y, gracias a la tecnología Acoustic Surface Audio+™, el sonido sale directamente del monitor de 65", sin necesidad de instalar altavoces.

Gracias al control avanzado, el modo profesional, la compatibilidad interactiva opcional y una plataforma HTML5 integrada, crear cartelera digital atractiva es de lo más sencillo para que siempre puedas ofrecer una imagen clara.

Mejora la experiencia de tu público con una plena integración de TEOS y una selección de soluciones de serie para añadir funcionalidad adicional, desde compatibilidad con salas de reuniones hasta domótica sin necesidad de dispositivos ni reproductores externos.

Para disfrutar de una mayor tranquilidad, cuentas con la protección añadida de nuestro servicio Advanced Exchange PrimeSupport de 3 años. Si sufres algún problema con tu monitor, te facilitaremos un producto de sustitución nuevo y gratuito en lugar de una reparación. También tienes la opción de ampliar el servicio 2 años.

## Features

### **Resolución de imagen en 4K (3840 x 2160 píxeles)**

El 4K ofrece un nivel de detalle cuatro veces superior al Full HD y una resolución de más de 8 millones de píxeles, lo que añade claridad en aplicaciones de visualización corporativa, educativas y de cartelera digital.

### **Tecnología de pantalla OLED de alto contraste**

Cada píxel autoiluminado se controla de forma precisa e independiente con tecnología Pixel Contrast Booster, maximizando el rango dinámico para lograr unas imágenes excelentes con un contraste de colores sin precedentes. Podrás apreciar un nivel de detalle, textura y realismo en cada escena sin precedentes.

### **Imágenes 4K increíblemente realistas**

Nuestro procesador de imágenes X1™ Ultimate más potente cuenta con superresolución basada en objetos, remasterización

HDR basada en objetos y tecnología Super Bit Mapping 4K HDR para ofrecer imágenes realistas con un nivel de detalles espectacular, colores intensos y un nivel de ruido mínimo.

### **Más color con TRILUMINOS**

La tecnología de visualización TRILUMINOS asigna colores a partir de una paleta más amplia para reproducir fielmente un universo de colores y tonos más vivos y reales.

### **Movimiento más fluido**

Motionflow XR inserta cuadros de imagen adicionales entre los originales para garantizar detalles más nítidos y fluidos en las escenas rápidas.

### **Optimizado para el uso profesional**

El modelo FWD-65A9G/T satisface las necesidades de los entornos empresariales y educativos de hoy en día gracias a las versátiles opciones de instalación que ofrece y a la conectividad en red por cable e inalámbrica, además del control de la comunicación en serie.

### **Integración con TEOS**

BRAVIA se integra a la perfección en TEOS, el conjunto de aplicaciones de gestión de espacios de trabajo de Sony que gestiona el control de dispositivos y contenido en salas de juntas, zonas de reuniones y espacios públicos.

### **Crea fácilmente cartelera digital**

El soporte integrado para HTML5 hace que sea muy fácil producir cartelera digital atractiva sin necesidad de hardware adicional ni formación previa. Combina gráficos, texto, vídeo 4K y contenido web en directo para crear una cartelera llamativa en cuestión de minutos.

### **Sonido desde la pantalla**

Con Acoustic Surface Audio+™, el sonido sale directamente del monitor. Tras el televisor, tres actuadores vibran para crear una

acústica tan dinámica como la imagen. Dos subwoofers orientados hacia los laterales ofrecen tonos bajos ricos.

### **Modo de altavoz central**

Utiliza el monitor BRAVIA como altavoz central y consigue una nitidez de audio excepcional combinándolo con sistemas de altavoces adicionales.

### **Más posibilidades con Android TV**

Descubre un mundo de aplicaciones y contenido en línea en Android TV. Utiliza la búsqueda por voz para buscar contenido de forma sencilla, sin escribir nada.

### **Configuración rápida con el modo profesional**

Personaliza y guarda la configuración y las funciones del monitor y luego cópialas fácilmente en distintos monitores mediante una memoria flash USB.

### **Mayor tranquilidad**

Disfruta de una mayor tranquilidad con nuestro servicio Advanced Exchange PrimeSupport de 3 años que se incluye de serie. Si se produce algún fallo en tu monitor profesional BRAVIA, te facilitaremos un producto de sustitución gratuito para que nada te detenga.

## Specifications

### Sistema de TV

Sistema de TV (digital terrestre)	DVB-T/T2
-----------------------------------	----------

Sistema de TV (digital por cable)	DVB-C
-----------------------------------	-------

Sistema de TV (digital	
------------------------	--

por satélite) DVB-S/S2

Número de sintonizadores (terrestre/cable) 2 (digital)/1 (analógico)

Número de sintonizadores (satélite) 2

## Características de la pantalla

Tipo de pantalla OLED

## Especificaciones de vídeo

Modo ancho Zoom amplio/normal/completo/zoom/14:9

4:3 predeterminado Sí

Procesamiento de vídeo X-Reality PRO con resolución 4K

Motionflow Motionflow XR, modo automático

Compatible con HDR Sí (HDR10, HLG, Dolby Vision)

4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30,

Señal de vídeo	50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p
----------------	--

---

## Especificaciones de audio

Posición del altavoz	Parte frontal
----------------------	---------------

---

Salida de potencia de audio	20W + 20W + 10W + 10W
-----------------------------	-----------------------

---

## Especificaciones de red

Wi-Fi Direct	Sí
--------------	----

---

Certificación Wi-Fi	Sí
---------------------	----

---

DLNA	Cliente de red doméstica, Representador de red doméstica
------	---

---

Miracast (duplicado de pantalla)	Sí
----------------------------------	----

---

Actualización de firmware	Sí
---------------------------	----

---

Navegador de Internet	Vewd
-----------------------	------

---

LAN inalámbrica	Integrada
-----------------	-----------

---

## Características de comodidad

Reproducción USB (contenido)	MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD):MPEG2, AVC/MP4 (XAVCS):AVC, MPEG4, HEVC/AVI:Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV):VC1/MOV:AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV:Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG
------------------------------	--

Reloj en pantalla	Sí
-------------------	----

Temporizador de sueño	Sí
-----------------------	----

Temporizador de encendido y apagado	Sí
-------------------------------------	----

Google Cast	Sí
-------------	----

## Prestaciones profesionales

Modo oculto profesional	Sí
-------------------------	----

Reactivación automática de HDMI	Sí
---------------------------------	----

Plataforma HTML	Sí
Multidifusión / IPTV	Sí
Compatible con la solución de gestión del entorno laboral TEOS	Sí
Almacenamiento disponible	16 GB
Contenido compatible con TEOS	Diseño personalizado, texto, imágenes, vídeos, YouTube, tráfico, tiempo, información pública, Facebook, Twitter, Powerpoint y más

## Entradas y salidas

HDCP	HDCP 2.3 (para HDMI 1/2/3/4)
Entrada(s) de conexión RF	1 (inferior)
Entrada(s) de vídeo compuesto	1 (lateral)
Conexiones HDMI™ (total)	4 (1 lateral, 3 inferiores)



Salida(s) de audio digital	1 (inferior)
----------------------------	--------------

USB	2 (laterales)/1 (inferior)
-----	----------------------------

Conexiones Ethernet	1 (inferior)
---------------------	--------------

## Características de diseño

Acabado (color)	Black
-----------------	-------

Soporte de sobremesa	Separado (necesita montaje)
----------------------	-----------------------------

Compatible con espaciado de orificios VESA®	Sí
---	----

## Funciones ecológicas y ahorro de energía

Clasificación etiqueta energética	B
-----------------------------------	---

Tamaño de pantalla (medido en diagonal)	65" (64,5")
---	-------------

Consumo energético (en espera)	0,50 W
--------------------------------	--------

Consumo eléctrico (modo de espera en red)	2,00W (Wi-Fi)/2,00W (LAN)/0,50W (CEC)
---	---------------------------------------

Contenido de plomo	Sí
Contenido de mercurio (mg)	0,0
Requisitos de alimentación	De 220 a 240V CA
Modo de ahorro energético/Modo de apagado de retroiluminación	Sí
Control dinámico de retroiluminación	Sí
Sensor de luz	Sí
Entrada de alimentación de CA	1 (posterior)

## Medidas

Caja de embalaje (An. x Alt. x Prof.) (aprox.)	Aprox. 157,5 x 95,6 x 18 cm
--	-----------------------------

## Peso

Embalaje	34 kg
----------	-------

## Especificaciones del monitor

Ángulo de visión (derecha/izquierda)	178 (89/89) grados
---	--------------------

Ángulo de visión (arriba/abajo)	178 (89/89) grados
------------------------------------	--------------------

Resolución de imagen	QFHD
----------------------	------

Relación de aspecto	16:9
---------------------	------

S.O.	Android 8.0 Oreo
------	------------------

## Especificaciones de señalización

Fácil señalización HTML5 integrada	Sí
---------------------------------------	----

Multidifusión / IPTV	Sí
----------------------	----

## Especificaciones de control

Hotel Mode Pro	Sí
----------------	----

Control IP	Sí
------------	----

Reactivación automática de HDMI	Sí
------------------------------------	----

## PrimeSupport

PrimeSupport incluido	3 años de servicio de asistencia estándar (lunes a viernes de 9:00 a 18:00 CET) y servicio de sustitución avanzado en caso de fallo del producto que incluye toda la logística.
-----------------------	---

---

Ampliaciones de PrimeSupport opcionales	Ampliación de asistencia de 2 años opcional disponible: PSP.FWOL-65.2X
---	---

---

## Gallery



