


## FWD-75X95H/T

Monitor profesional BRAVIA 4K  
Ultra HD HDR de 75"



### Overview

Lleva tu empresa a un nivel completamente nuevo con el Monitor Profesional BRAVIA FWD-75X95H/T. Es uno de nuestros mejores monitores profesionales HDR 4K, ya que combina unas imágenes y un sonido excepcionales con un diseño empotrado de alta calidad que permite al público centrarse en tu mensaje sin distracciones.

Además, el BRAVIA FWD-75X95H/T se ha optimizado para aplicaciones profesionales y cuenta con el nuevo procesador X1 Ultimate, que analiza los datos de la imagen para mejorar el color, el contraste y la claridad. La pantalla LED de gama completa con atenuación local desvela los detalles más sutiles en las sombras, por lo que ofrece imágenes de alto contraste increíblemente realistas que se ven de lujo y con menos borrosidad desde cualquier ángulo.

Control avanzado, modo profesional, compatibilidad interactiva opcional, funcionamiento 18/7 y plataforma HTML5 integrada para facilitar la creación de cartelería digital; los monitores BRAVIA 4K están diseñados para adaptarse a todas tus necesidades profesionales para que siempre presentes una imagen nítida.

Mejora la experiencia de tu público con una plena integración de TEOS y una selección de soluciones de serie para añadir funcionalidad adicional, desde compatibilidad con salas de

reuniones hasta domótica.

Para disfrutar de una mayor tranquilidad, cuentas con la protección añadida de nuestro servicio Advanced Exchange de 3 años, incluido de serie. Si sufres algún problema con tu monitor, te facilitaremos un producto de sustitución nuevo y gratuito en lugar de una reparación. También tienes la opción de ampliar la garantía 2 años más.

## Features

### **Resolución de imagen en 4K (3840 x 2160 píxeles)**

El 4K ofrece un nivel de detalle cuatro veces superior al Full HD y una resolución de más de 8 millones de píxeles, lo que añade claridad en aplicaciones de visualización corporativa, educativas y de cartelería digital.

### **Control y contraste absolutos con LED de gama completa**

La tecnología LED de gama completa equilibra con precisión la salida de luz en la pantalla iluminando zonas LED independientes entre sí para lograr un contraste más realista al hacer que las áreas claras sean más claras y las oscuras, más oscuras.

### **Imágenes 4K HDR maravillosamente realistas**

Nuestro 4K HDR Processor X1™ cuenta con remasterización HDR basada en objetos, Super Bit Mapping HDR y potenciador del contraste dinámico. Apremiarás la diferencia con una mayor percepción de la profundidad, texturas más realistas y colores puros y naturales a niveles de brillo más elevados.

### **Aprecia más detalles**

X-Reality PRO con resolución 4K convierte las imágenes a una calidad cercana al 4K real. Las imágenes adquieren una calidad nítida y definida en tiempo real para mostrar más detalles de fuentes de imagen de una resolución inferior.

## **Gama de colores más amplia con pantalla TRILUMINOS**

Con la tecnología de nuestro procesador X1 Ultimate, la pantalla TRILUMINOS asigna colores a partir de una paleta más amplia para reproducir fielmente un universo de matices y tonos más vivos y reales.

## **Escenas con movimiento rápido más claras y brillantes**

Lo último en tecnología X-Motion Clarity™ mantiene el movimiento en pantalla suave y claro, y potencia el brillo cuando procede para que no te pierdas nada.

## **Superficie sin bordes, sin distracciones**

Los Monitores Profesionales BRAVIA cuentan con un diseño plano y empotrado con un soporte discreto y un borde delgado que centra la atención en lo importante: la imagen.

## **Google Chromecast y Apple Airplay**

Con Google Chromecast integrado y Apple Airplay puedes duplicar fácilmente tu contenido y disfrutarlo a gran pantalla en tu BRAVIA.

## **Más posibilidades con Android TV**

Descubre un mundo de aplicaciones y contenido en línea en Android TV. Utiliza la búsqueda por voz para buscar contenido de forma sencilla, sin escribir nada. Comparte contenidos fácilmente con Google Cast.

## **Configuración rápida con el modo profesional**

Personaliza y guarda la configuración y las funciones del monitor y, luego, cópialas fácilmente en distintos monitores mediante una memoria flash USB.

## **Creación sencilla de cartelera digital**

La compatibilidad integrada con HTML5 facilita la producción de cartelera digital atractiva. Combina gráficos, texto, vídeo y

contenido web en directo para crear una cartelería llamativa en cuestión de minutos, sin hardware adicional ni formación especial.

### **Control remoto versátil**

Controla el BRAVIA de forma remota: incluye opciones de encendido/apagado, selección de la señal de entrada y ajuste de volumen mediante IP a través del RJ45 y una API web.

### **Integración de TEOS**

BRAVIA se integra a la perfección en TEOS, el conjunto de aplicaciones de gestión de espacios de trabajo de Sony que gestiona el control de dispositivos y contenido en salas de juntas, zonas de reuniones y espacios públicos.

### **Montaje e instalación flexibles**

Los monitores profesionales BRAVIA ofrecen diversas posibilidades de montaje con el estándar de montaje VESA para facilitar su integración en multitud de entornos.

### **Mayor tranquilidad**

Disfruta de una mayor tranquilidad con nuestro servicio Advanced Exchange PrimeSupport de 3 años que se incluye de serie. Si se produce algún fallo en tu monitor profesional BRAVIA, te facilitaremos un producto de sustitución gratuito para que nada te detenga.

## Specifications

### Características de la pantalla

Brillo (cd/m <sup>2</sup> )	670
-----------------------------	-----

Relación de contraste nativo	4000:1
------------------------------	--------

Relación de contraste dinámico	600000:1
Tiempo de respuesta (ms)	7
Tipo de panel	VA
Tipo de atenuación	Atenuación local
Dispositivo de proyección	LCD
Tipo de retroiluminación	Directo (LED de gama completa)
Tamaño del borde (superior, laterales, inferior)	4,6 / 4,6 / 20,9
Tiempo de operación	18/7

## Especificaciones del monitor

Tamaño de pantalla para WEB (diagonal, cm, número entero o primer decimal)	189 cm
Tipo de retroiluminación	Directo (LED de gama completa)

Resolución de pantalla (H x V, píxeles)	3840 x 2160
Tamaño pantalla (pulgadas, medida diagonal)	75" (74,5")
Ángulo de visión (derecha/izquierda)	178 (89/89) grados
Ángulo de visión (arriba/abajo)	178 (89/89) grados
Resolución de pantalla	QFHD
Relación de aspecto	16:09

## Prestaciones profesionales

Modo oculto profesional	Sí
Reactivación automática de HDMI	Sí
Multidifusión/IPTV	Sí
Compatible con sistema de cartelera digital/soluciones	Sí

TEOS

Sistema operativo	Android 9.0 Pie
-------------------	-----------------

Almacenamiento interno (GB)	16 GB
-----------------------------	-------

## Sistema de visualización

Sistema de TV (digital terrestre)	DVB-T/T2
-----------------------------------	----------

Sistema de TV (digital por cable)	DVB-C
-----------------------------------	-------

Sistema de TV (digital por satélite)	DVB-S/S2
--------------------------------------	----------

Número de sintonizadores (terrestre/cable)	2 (digital)/1 (analógico)
--	---------------------------

Número de sintonizadores (satélite)	2
-------------------------------------	---

## Características de red

Wi-Fi Direct	Sí
--------------	----

Certificación Wi-Fi	Sí
---------------------	----

Airplay de Apple	Sí
Chromecast integrado	Sí
Navegador de Internet	Vewd
Actualización de firmware	Sí
LAN inalámbrica	Integrada

## Funciones especiales

Códecs de reproducción USB	MPEG1: MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC)
HDMI-CEC	Sí
i-Manual	Sí
Reloj en pantalla	Sí
Temporizador de reposo	Sí
Temporizador de apagado/encendido	Sí
Idioma de pantalla	AFR,AMH,ARA,ASM,AZE,BEL,BUL,BEN,BOS,CA

## Especificaciones de control

Control IP	Sí
------------	----



---

Modo profesional	Sí
------------------	----

---

## Entradas y salidas

Señal HDMI	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p
------------	---

---

HDCP	HDCP2.3 (para HDMI1/2/3/4)
------	----------------------------

---

Entrada de alimentación de CA	ENTRADA C8 (TRASERA)
-------------------------------	----------------------

---

Entradas de conexión RF (terrestre/cable)	1 (lateral)
---	-------------

---

Entradas IF (satélite)	2 (laterales)
------------------------	---------------

---

Entrada(s) de vídeo compuesto	1 (lateral)
-------------------------------	-------------

---

Entradas HDMI en total	4 (4 laterales)
------------------------	-----------------

---

Puertos USB	2 (laterales)
-------------	---------------

---

Entradas Ethernet	1 (lateral)
-------------------	-------------

---

Ranura(s) PCMCIA	1 (superior)
------------------	--------------

---

## Especificaciones de audio

Posición del altavoz      Proyección inferior + lateral inferior

Salida de potencia de audio      10 W + 10 W + 5 W + 5 W

## Especificaciones de vídeo

Modo ancho      Automático/zoom amplio/normal/completo/zoom/14:9

4:3 predeterminado      Sí

Procesamiento de vídeo      X-Reality PRO con resolución 4K

Mejora del movimiento      X-Motion Clarity, modo automático

Procesador 4K      Procesador de imágenes X1 Ultimate

Compatibilidad con HDR (alto rango dinámico)      Sí (HDR10, HLG, Dolby Vision)

Frecuencia de actualización del panel (hercios nativos)      100 Hz

## Características de diseño

Gestión de los cables	Sí
Color de bastidor	Plateado oscuro
Diseño del soporte	Soporte de hoja de alta calidad
Compatible con espaciado de orificios VESA®	Sí
Orificios VESA® (An. x Al.)	30 x 30 cm

## Funciones ecológicas y ahorro de energía

Clasificación etiqueta energética	B
Consumo en modo activado	247 W
Consumo energético (en espera)	0,50 W
Índice de luminancia máximo para la UE	77%
Contenido de mercurio (mg)	0,0
Modo de ahorro	

energético/Modo de apagado de retroiluminación	Sí
Requisitos de alimentación (tensión)	De 220 a 240 V CA
Consumo de energía (modo de espera en red)	2,00 W (Wi-Fi)/2,00 W (LAN)/1,00W (Bluetooth®)

## Dimensiones

Solo monitor (An. x Alt. x Prof.)	Aprox. 167,2 x 96,0 x 7,1 cm
Monitor con soporte (An. x Alt. x Prof.)	Aprox. 167,5 x 104,8 x 41,5 cm

## Peso (aprox.)

Solo monitor	Aprox. 33,1 kg
Monitor con soporte	Aprox. 35,6 kg
Embalaje (bruto)	Aprox. 47 kg

## Accesorios opcionales

SU-WL450 (límite de acceso al

Soporte de pared	terminal, consulta la página de producto de SU-WL450), SU-WL850 (consulta el gráfico gestión de país/área)
------------------	--

---

## PrimeSupport

PrimeSupport incluido	3 años de servicio de asistencia estándar (lunes a viernes de 9:00 a 18:00 CET) y servicio de sustitución avanzado en caso de fallo del producto que incluye toda la logística.
-----------------------	---

---

Ampliaciones de PrimeSupport opcionales	Ampliación de asistencia de 2 años opcional disponible: PSP.FDWXH9575.2X
---	--

---

## Gallery

