

## HDFX-100

Adaptador triaxial HD para las cámaras HDC-1500/1000



### Overview

Los adaptadores triaxiales HD HDTX100 y HDFX100 amplían bastante las aplicaciones de las cámaras HDC1000/HDC1500. Mediante la conversión de la transmisión de fibra óptica al sistema de transmisión triaxial ampliamente utilizado, permiten transmitir imágenes de alta calidad desde la cámara HDC1000 o HDC1500 o la cámara HDC1500 montada en el HDLA1500 a través de largas distancias: hasta 1400 m (4500 pies) con un cable triaxial de 14,5 mm de diámetro o 1000 m (3200 pies) con un cable triaxial de 13,2 mm de diámetro. \* Convierte la transmisión de fibra óptica al sistema de transmisión triaxial ampliamente utilizado \* Transmisión a larga distancia: hasta 1400 m (4500 pies) con un cable triaxial de 14,5 mm de diámetro o 1000 m (3200 pies) con un cable triaxial de 13,2 mm de diámetro.

## Gallery

